

# Aufsteckkappen Pigtails

# 121.000 / 120.100 ESKA

## AC / DC


the protection company

Für / For:  $\varnothing$  5 mm  
 $\varnothing$  6,3 mm



Spannung 250 V (5mm) Strom Bis zu / Up to 16 A  
Voltage 500 V (6,3mm) Current

### Spezifikationen / Specification:



Geeignet für / Suitable for

$\varnothing$  5 mm Sicherungseinsätze / Fuse links

Bemessungsstrom / Nominal current  $I_N$ :

$\varnothing$  0,65 mm  $I_N \leq 6,3$  A  
( $I_N > 6,3$  A: bitte anfragen / please contact us)

Material / Material:

Messing, verzinkt mit axial angeschweißten Drahtenden /  
Brass, nickel plated with axially welded  
121.000 versilbert / silver plated


Schutzgrad / Degree of protection:

IP00

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

1.000 St. = Industrieverpackung (lose) /  
1.000 pcs. = Industrial packaging (bulk)

Bestell-Nr. / Order number		d $\pm 0,05$	H $\pm 0,1$	D $\pm 0,05$	L $\pm 1$
121.000	A	0,65	4,0	4,95	40,0
121.000G	B	0,63	3,2	4,95	38,5



Geeignet für / Suitable for

$\varnothing$  6,3 mm Sicherungseinsätze / Fuse links

Bemessungsstrom / Nominal current  $I_N$ :

$\varnothing$  0,80 mm  $I_N \leq 12,5$  A  
 $\varnothing$  1,00 mm  $I_N \leq 16$  A

Material / Material:

Messing, verzinkt mit axial angeschweißten Drahtenden /  
Brass, nickel plated with axially welded  
120.100M versilbert / silver plated

Schutzgrad / Degree of protection:

IP00

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

1.000 St. = Industrieverpackung (lose) /  
1.000 pcs. = Industrial packaging (bulk)

Bestell-Nr. / Order number		d $\pm 0,05$	H $\pm 0,1$	D $\pm 0,05$	L $\pm 1$
120.100	B	1,0	3,8	6,25	32,5
120.100M	A	0,8	4,7	6,25	40,0

