

Heißluftgebläse

# HL Stick

EAN 4007841 004019

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology



CE



VDE

## Funktionsbeschreibung

Freiheit für die Hände. Kompakt-Heißluftgebläse HL Stick für präzise, punktgenaue Erwärmung, ideal für Bastler und Modellbauer. Handlich, griffig und leicht, Hand- und Standgerät in einem, sensationelle Standfestigkeit, mit integriertem LED-Arbeitslicht und inkl. 4 Aufsatz-Düsen. Red Dot Design Award: Der HL Stick wurde für sein Design mit dem Red Dot Product Design Award 2013 ausgezeichnet

## Technische Daten

Leistung	350 W	Kabellänge	2,2 m
Temperatur	400 – 500 °C	Abmessungen (L x B x H)	235 x 78 x 76 mm
Luftmenge	100 l/min	Netzanschluss	220 – 230 V / 50 Hz
Motor, Typ	Bürstenmotor	VPE1, Nettogewicht	0,594 kg
Heizelement	Keramikheizung	Herstellergarantie	3 Jahre
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja	VPE1, EAN	4007841004019
Thermosicherung	Ja		

## Zubehör

EAN 4007841 002886	Reduzierdüse 7 mm
EAN 4007841 077358	Reduzierdüse mit Schutzreflektor
EAN 4007841 077556	Reflektordüse 10 mm
EAN 4007841 077655	Reflektordüse 40 mm