

Information zu Best.-Nr. 1302108

Das Produkt unterstützt die in nachfolgender Tabelle angegebenen Auflösungen.

Auflösung (Hz)	Bildwiederholfrequenz (Hz)	DL-3900 Chipsatz
640 x 480	60 / 67 / 72 / 75 / 85	OK
720 x 480	50 / 60	OK
768 x 576	50 / 60	OK
800 x 600	56 / 60 / 67 / 72 / 75 / 85	OK
832 x 624	75	OK
800 x 480	60	OK
848 x 480	60	OK
1024 x 600	60	OK
1024 x 768	60 / 70 / 75 / 85	OK
1152 x 864	75	OK
1152 x 870	75	OK
1280 x 720	50 / 60	OK
1280 x 768	60 / 75 / 85	OK
1280 x 800	60	OK
1280 x 960	60 / 85	OK
1280 x 1024	60 / 75	OK
1360 x 768	60	OK
1366 x 768	50 / 60	OK
1368 x 768	60	OK
1400 x 1050	60 / 75 / 85	OK
1440 x 900	60	OK
1600 x 900	60	OK
1600 x 1200	60	OK
1680 x 1050	60	OK
1920 x 1080	50 / 60	OK
1920 x 1200	60	OK
2048 x 1080	60	OK
2048 x 1152	60	OK
2048 x 1280	60	OK (*1, *3)
2048 x 1536	60	OK (*1, *3)
2560 x 1440	50	OK (*1, *3)
2560 x 1440	60	OK (*2, *3)
2560 x 1600	60	OK (*2, *3)

*1 Nur verfügbar über den digitalen RGB-Ausgang (z.B. DisplayPort) und HDMI

*2 Nur verfügbar über den digitalen RGB-Ausgang (z.B. DisplayPort)

*3 Nur verfügbar, wenn ein einzelner Videoausgang verwendet wird (nicht verfügbar, wenn mehr als ein Videoausgang verwendet wird)

Hinweis: Interlace-Modi werden nicht unterstützt.

Information for item no. 1302108

The product supports the resolutions which are shown in the following table.

Resolution (Hz)	Refresh rate (Hz)	Chipset DL-3900
640 x 480	60 / 67 / 72 / 75 / 85	OK
720 x 480	50 / 60	OK
768 x 576	50 / 60	OK
800 x 600	56 / 60 / 67 / 72 / 75 / 85	OK
832 x 624	75	OK
800 x 480	60	OK
848 x 480	60	OK
1024 x 600	60	OK
1024 x 768	60 / 70 / 75 / 85	OK
1152 x 864	75	OK
1152 x 870	75	OK
1280 x 720	50 / 60	OK
1280 x 768	60 / 75 / 85	OK
1280 x 800	60	OK
1280 x 960	60 / 85	OK
1280 x 1024	60 / 75	OK
1360 x 768	60	OK
1366 x 768	50 / 60	OK
1368 x 768	60	OK
1400 x 1050	60 / 75 / 85	OK
1440 x 900	60	OK
1600 x 900	60	OK
1600 x 1200	60	OK
1680 x 1050	60	OK
1920 x 1080	50 / 60	OK
1920 x 1200	60	OK
2048 x 1080	60	OK
2048 x 1152	60	OK
2048 x 1280	60	OK (*1, *3)
2048 x 1536	60	OK (*1, *3)
2560 x 1440	50	OK (*1, *3)
2560 x 1440	60	OK (*2, *3)
2560 x 1600	60	OK (*2, *3)

*1 Only available over the Digital RGB output (e.g. DisplayPort) and HDMI

*2 Only available over the Digital RGB output (eg DisplayPort)

*3 Only available when using a single video output, not supported in dual-head mode

Note: Interlaced modes are not supported.