



## go - 120.04

### Werkzeugkoffer aus robustem ABS-Material


Der Werkzeugkoffer go ist aufgrund des Teleskopgriffs besonders leicht in der Handhabung. Er ist mit einem Dokumentenfach im Deckel, zwei herausnehmbaren Werkzeugtafeln und einer variablen Bodenschale mit Alu-Trennsteg-System ausgestattet.

### Tool case made of robust ABS-material


The tool case go is particularly easy to handle due to the telescopic handle. Inside the case you have a document pocket in the lid, two removable tool boards and a variable bottom tray with aluminum divider system.




ergonomischer Griff  
ergonomic handle




Bodengleiter  
bottom feet



Metallschloss  
metal lock



Zahlschloss  
combination lock



Alu-Trennsteg-System  
aluminium divider system



Stoßkantenschutz  
rim protection

### SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

**Innenmaße** 485 x 370 x 200 mm | **Außenmaße** 515 x 445 x 260 mm  
**Volumen** 36 l | **Gewicht** 6,8 kg | **Zuladung** 30 kg | **mögliche Ausstattung** pockets (P), loops (L), Module (M) | **Farbe** schwarz  
**Material** ABS

**internal dimensions** 19.1 x 14.6 x 7.9 inch | **external dimensions** 20.3 x 17.5 x 10.2 inch | **volume** 36 l | **weight** 15 lbs  
**max. load** 66.1 lbs | **possible configuration** pockets (P), loops (L), modules (M) | **colour** black | **material** ABS

### ARTIKEL-NR. | ITEM NO.

120.04/P go pockets (37 tool pockets)  
120.04/M go MODUL (9 Module)  
120.04/L go loops (111 tool loops)