



PowerBank mit kabelloser Ladefunktion für Smartphones/Geräte mit Qi-Standard

- PowerBank**
- Anschlüsse: Micro-USB-Eingang (IN), USB-Ausgang (5V1A), kabellose Ladeschnittstelle
 - Eingang: 5 V $\overline{=}$, 1 A
 - Ausgang: 5 V $\overline{=}$, 1 A
 - Akku: Li-Ion, 3.7 V, 4000 mAh
 - Frequenzband: 110-205 kHz
 - Ladedistanz: max. 4-10 mm kabellos
 - Mindestabstand zu medizinischen Geräten: 20 cm

- USB-Ladekabel**
- Anschlüsse: Micro-USB-Stecker, USB-A-Stecker
 - Kabellänge: ~0.30 / 1.50 m

RoHS-konform

PowerBank with wireless charging function for smartphones/QI standard devices

- PowerBank**
- Connectors: Micro-USB input (IN), USB output (5V1A), wireless interface
 - Input: 5 V $\overline{=}$, 1 A
 - Output: 5 V $\overline{=}$, 1 A
 - internal battery: Li-Ion, 3.7 V, 4,000 mAh
 - Frequency range: 110-205 kHz
 - charging distance: max. 4-10 mm cordless
 - Minimum distance to medical devices: 20 cm

- USB charging cable**
- Connectors: Micro-USB plug, USB-A plug
 - Cable length: ~0.30 / 1.50 m

RoHS compliant

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 20.08.2015	tf	Qi PowerBank	
		gepr.: 20.08.2015	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				44170	

