

Heißluftgebläse

# HG 2220 E

EAN 4007841 351700

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



CE



VDE

## Funktionsbeschreibung

Handlich. Leicht. Unermüdlich. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2220 E. 2200 W, stufenlose Temperatureinstellung von 80 - 630° C in 9 Schritten per Stellrad. Luftmengenregulierung in 2 Stufen von 150l/min bis 500l/min. Integrierter Feinstaubfilter. Geeignet für alle STEINEL Standard Düsen.

## Technische Daten

Leistung	2200 W	Thermosicherung	Ja
Temperatur	80 – 630 °C	Kabellänge	3 m
Luftmenge	150 – 500 l/min	Abmessungen (L x B x H)	337 x 75 x 89 mm
Temperatureinstellung	9-stufig	Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen	VPE1, Nettogewicht	0,9 kg
Heizelement	Keramikheizung	Herstellergarantie	1 Jahr
Wiederanlaufschutz	Nein	VPE1, EAN	4007841351700

**Zubehör**

EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 10 mm
EAN 4007841 034566	HL Ablageständer
EAN 4007841 010294	Siebrelektordüse 50 x 35 mm
EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm
EAN 4007841 073114	PVC-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 006648	Crimpverbinder - Ø 1,5 - 2,5 mm
EAN 4007841 072766	Schrumpfschlauch III - ? 4,0 – 12,0 mm
EAN 4007841 006662	Crimpverbinder - Ø 0,1 - 6,0 mm
EAN 4007841 071318	Schrumpfschlauch I - ? 1,6 – 4,8 mm
EAN 4007841 006655	Crimpverbinder - Ø 0,5 - 1,5 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 006785	Andrückrolle 40mm - Silikon
EAN 4007841 074210	ABS-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 009601	Flexibler Heißluftständer mit Vakuumfuß
EAN 4007841 071417	Schrumpfschlauch II - ? 4,8 – 9,5 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set
EAN 4007841 070915	Schweißschuh
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 009595	Flexibler Heißluftständer mit Magnetfuß
EAN 4007841 034122	Andrückrolle 40mm - Teflon
EAN 4007841 073411	PP-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 071219	HDPE-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 093211	Andrückrolle 50mm - Gummi
EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse