








renkforce

 VHF/UHF 5-862 MHz	renkforce distributed by Conrad Electronic SE Klaus-Conrad-Str. 1 D-92240 Hirschau Model No.: SWE 20-50 SAT Einspeiseweiche	 SAT-ZF 950-2200 MHz
 WEEE-Reg.-Nr.: DE28001718	 Ausgang	DC-Durchlass  ■ KLASSE A CLASS

SAT-EINSPEISEWEICHE 1-FACH

SAT power inserter 1 times • Coupleur d'antennes satellite à 1 branche • SAT-combiner, 1-tijdigh • Alimentatore SAT 1 via • 1-krotna zwrotnica doprowadzająca SAT

Frequenzbereich 5 - 2200 MHz • Dämpfung SAT 3 dB, Terr. 3 dB



renkforce

**(D) Frequenzbereich 5 - 2200 MHz •
Dämpfung SAT 3 dB, Terr. 3 dB**

Diese SAT-Einspeiseweiche ermöglicht das Zusammenführen eines terrestrischen und eines SAT-Signals auf eine Antennenleitung.

Technische Daten: Schirmungsmaß: 90 dB.

Hinweis: Zum Trennen der Signale ist der Einsatz einer 3-Loch Antennendose notwendig!

**(F) Plage de fréquence 5 - 2200 MHz •
Atténuation SAT : 3 dB, Terr. 3 dB**

Ce coupleur d'antennes satellite permet de fusionner un signal terrestre et un signal satellite sur une seule ligne d'antenne.

Caractéristiques techniques: Facteur de blindage: 90 dB.

Remarque: Pour séparer les signaux, il est nécessaire d'utiliser une prise d'antenne à 3 trous !

**(I) Ambito di frequenza 5 - 2200 MHz •
Ammortizzamento SAT 3 dB, Terr. 3 dB**

L'alimentatore SAT consente la fusione di una segnale terrestre e di uno SAT sulla linea dell'antenna.

Dati tecnici: Dimensioni schermatura: 90 dB.

Avvertenza: Per separare i segnali, è necessario l'uso di una presa per antenna a 3 vie!

**(GB) Frequency range 5 - 2200 MHz •
attenuation SAT 3 dB, Terr 3 dB**

This SAT power inserter enables a terrestrial and a satellite signal to be connected to an antenna line.

Technical data: Screening capability: 90 dB.

Note: To separate the signals, the use of a 3-hole antenna socket is necessary!

**(NL) Frequentiebereik 5 - 2200 MHz •
Demping SAT 3 dB, aarde 3 dB**

Deze SAT-combiner maakt de samenvoeging van een aarde- en een SAT-signaal mogelijk op een antennelijn.

Technische gegevens: Afschermingsmate: 90 dB.

Let op: Om de signalen te scheiden is het gebruik van een drie-gats antenne-aansluiting nodig!

**(PL) Zakres częstotliwości 5 - 2200 MHz •
Tłumienie SAT 3 dB, sygnały naziemne. 3 dB**

Ta zwrotnica doprowadzająca SAT umożliwia jednoczesne doprowadzenie sygnałów naziemnych i SAT do przewodu antenowego.

Dane techniczne: Parametry osłony: 90 dB.

Uwaga: Do dzielenia sygnałów wymagane jest użycie gniazda antenowego z 3 otworami.

renkforce
distributed by
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
D-92240 Hirschau
www.renkforce.de



10 9150 01

N° 1395560



97030538