

## SH5-TSO-B

Wireless motion detector, Funk-Bewegungsmelder, Draadloze bewegingsdetector, DéTECTEUR de mouvement sans fil, Bezprzewodowy detektor ruchu, Detector de movimiento inalámbrico



## Specifications:









- Maximum range: 50 m.
- Time adjustment: 5 sec. – 10 min.
- Sensitivity adjustment: 3M – 12M
- Detection range: Up to 8 m x 140°
- Battery: 2 x 1,5V, type AAA (incl.)
- Water resistance: IP44
- 1 Channel
- Warranty: 2 years

**CE + R&TTE APPROVED**  
433.92 MHz.

smartwares safety & lighting b.v.	NL : 0900-2088888 lokale tarief BE : 070-233031 lokale tarief F : 0825 560 659
Broekakkerweg 15	DE : 0800-100762 15126 BD Gilze The Netherlands
www.smartwares.eu	UK : +44 (0) 845 230 1231 ES : +34 938427589
	CUSTOMER SERVICE



GB



F

## Préparation à l'utilisation

- Installez le détecteur de mouvement (SH5-TSO-B) à au moins 1,2 m du sol.
- N'installez pas le détecteur de mouvement sous les rayons directs du soleil.
- N'installez pas le détecteur près d'arbres.
- N'installez pas le détecteur de mouvement sur ou près d'une source de chaleur.

## Partie 1 de l'installation du détecteur de mouvement (SH5-TSO-B)

- Retirez le support de fixation de l'arrière du détecteur de mouvement et installez-le dans la position désirée avec les vis et les chevilles fournies ①.
- Retirez les vis et ouvrez le détecteur de mouvement ②.
- Actionnez les piles en tirant sur les onglets du détecteur de mouvement ③.

## Réaliser la liaison entre le détecteur de mouvement et un récepteur ④

- Glissez le commutateur du bas à droite sur l'arrière du cache de protection sur la position DEL (Annulation).
- Maintenez le bouton du récepteur enfoncé pendant 3 secondes avant de le relâcher. Pendant cette opération, la DEL commence à clignoter. Votre récepteur est présent en mode de connexion.
- Attention : la DEL doit clignoter uniquement une fois le bouton relâché. Si la DEL commence à clignoter lorsque le bouton est enfoncé, aucune connexion ne se produira.
- Faites coulisser l'interrupteur sur la position SET. La DEL du récepteur s'allumera, le détecteur de mouvement est à présent connecté. Recommencez ces étapes pour tout autre récepteur.

## Réglage du détecteur de mouvement ⑤

- Glissez le commutateur du bas à gauche sur l'arrière du cache de protection sur 5 s, 1 min, 5 min ou 10 min pour régler la durée pendant laquelle le récepteur reste actif une fois un mouvement détecté.
- Glissez le commutateur sur le côté droit à l'arrière du cache de protection sur H (high), M (medium) ou L (low) pour régler l'intensité lumineuse souhaitée de la lampe à allumer.
- Faites coulisser l'interrupteur sur la gauche de l'arrière du couvercle de protection entre 3M et 12M pour configurer la sensibilité du détecteur de mouvement. 3M = faible sensibilité. 12M = haute sensibilité.

## Partie 2 de l'installation du détecteur de mouvement

- Connectez le détecteur de mouvement et serrez les vis ⑥.
- Montez le détecteur de mouvement sur le support de fixation ⑦.
- Placez les deux éléments en plastique sur la face avant du détecteur de mouvement pour restreindre la zone de détection ⑧.

PL

## Przygotowanie do użycia

- Zainstaluj czujnik ruchu (SH5-TSO-B) najpierw 1,2 m nad podłogą.
- Nie instaluj czujnika ruchu w miejscu nasłonecznionym.
- Nie umieszczaj czujnika ruchu w pobliżu drzew.
- Nie instaluj czujnika ruchu nad lub obok źródła ciepła.

## Instalacja czujnika ruchu (SH5-TSO-B) część 1

- dejmij wsparznik montażowy z tyłu czujnika ruchu i umocuj go w wybranym miejscu za pomocą dołączonych kółków i śrubek ①.
- usuń śruby i otwórz czujnik ruchu ②.
- ukątynij baterię poprzez wyciągnięcie pasków zabezpieczających na czujniku ruchu ③.

## Łączenie czujnika ruchu z odbiornikiem ④

- Przesuń przełącznik w prawym dolnym rogu z tyłu pokrywy ochronnej na pozycję DEL.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku przez 3 sekundy, a następnie zwolnij go. W trakcie tej operacji kontrolka LED zaczyna migać. Odbiornik jest teraz przełączony na tryb łączenia.
- Uwaga: Kontrolka LED powinna migać tylko po zwolnieniu. Jeśli kontrolka LED zacznie migać już w trakcie naciśnięcia przycisku, wtedy nie będzie połączony.
- Przesuń przełącznik do pozycji SET. Kontrolka LED na odbiorniku zaświeci się, detektor ruchu jest teraz połączony. Powtórz te kroki dla każdego innego odbiornika.

## Ustawianie czujnika ruchu ⑤

- Przesuń przełącznik w lewym dolnym rogu z tyłu pokrywy ochronnej na 5 sek, 1 min, 5 min lub 10 min, aby ustawić czas, na jak długo po wykryciu ruchu odbiornik ma pozostać włączony.
- Przesuń przełącznik po prawej stronie z tyłu pokrywy ochronnej na H (wysoki), M (średni) lub L (niski), aby ustawić natężenie światła z jakim ma się włączyć lampa.
- Przesuń przełącznik z lewej strony, z tyłu pokrywy ochronnej, między 3M a 12M, aby ustawić czułość detektora ruchu. 3M = niska czułość. 12M = wysoka czułość.

## Instalacja czujnika ruchu część 2

- Połącz czujnik ruchu i dokręć śruby ⑥.
- Umocuj czujnik ruchu na wsparniku montażowym ⑦.
- Naloż kilkunieść części plastikowe części na przed czujnika ruchu, aby ograniczyć zasięg wykrywania ⑧.

NL

## Voorbereiding voor gebruik

- Plaats de bewegingsdetector (SH5-TSO-B) minimaal 1,2 m boven de grond.
- Plaats de bewegingsdetector niet in direct zonlicht.
- Plaat de bewegingsdetector niet in de buurt van bomen.
- Plaats de bewegingsdetector niet boven of naast een warmtebron.

## Installatie bewegingsdetector (SH5-TSO-B) deel 1

- Haal de montagebeugel los van de achterkant van de bewegingsdetector en bevestig deze op de gewenste plaats met de meegeleverde pluggen en schroeven ①.
- Draai de schroeven los en open de bewegingsdetector ②.
- Activer de batterijen door de lipjes uit de bewegingsdetector te trekken ③.

## De bewegingsdetector met een ontvanger koppelen ④

- Zet de schakelaar rechts onder op de achterkant van de beschermingskap op DEL.
- Druk 3 seconden op de knop op de ontvanger en laat deze vervolgens los. Bij deze handeling gaat de LED knipperen. Uw ontvanger bevindt zich nu in de koppelmodus.
- Let op! De LED mag pas knipperen na het loslaten. Als de LED gaat knipperen tijdens indrukken dan wordt er niet gekoppeld.
- Zet de schakelaar op SET. De LED op de ontvanger gaat branden, de bewegingsdetector is nu gekoppeld. Herhaal deze stappen voor eventuele overige ontvangers.

## De bewegingsdetector instellen ⑤

- Zet de schakelaar links onder op de achterkant van de beschermingskap op 5 sec, 1 min, 5 min of 10 min om de tijd in te stellen die de ontvanger aanbiedt nadat beweging is gedetecteerd.
- Zet de schakelaar rechts op de achterkant van de beschermingskap op H (hoog), M (middel) of L (laag) om het lichtniveau in te stellen waarbij u wilt dat de lamp gaan gaan.
- Draai de draaischakelaar links op de achterkant van de beschermingskap tussen 3M en 12M om de gevoeligheid van de bewegingsdetector in te stellen. 3M = weinig gevoelig. 12M = zeer gevoelig.

## Installatie bewegingsdetector deel 2

- Sluit de bewegingsdetector en draai de schroeven vast ⑥.
- Plaats de bewegingsdetector op de montagebeugel ⑦.
- Klik de twee kuifdelen op de voorkant van de bewegingsdetector om het detectiegebied te beperken ⑧.

E

## Preparación para el uso

- Instale el detector de movimiento (SH5-TSO-B) al menos a 1,2 m por encima del suelo.
- No permita que el detector de movimiento reciba la luz solar directamente.
- No coloque el detector de movimiento cerca de árboles.
- No instale el detector de movimiento por encima o cerca de una fuente de calor.

## Instalación del detector de movimiento (SH5-TSO-B) primera parte

- Retire el soporte de montaje de la parte posterior del detector de movimiento y móntelo en la posición deseada con los tornillos y tacos suministrados ①.
- Retire los tornillos y abra el detector de movimiento ②.
- Active las baterías tirando de las pestanas del detector de movimiento ③.

## Conexión del detector de movimiento a un receptor ④

- Deslice el interruptor inferior derecho de la parte posterior de la cubierta protectora hasta la posición DEL.
- Presione y mantenga el botón del receptor durante 3 segundos y suéltelo. Durante esta operación el LED comenzará a parpadear. El receptor pasará a modo conexión.
- Atención: el LED solamente debe parpadear tras soltar el botón. Si el LED comienza a parpadear durante la pulsación no se producirá la conexión.
- Deslice el interruptor a la posición SET. El LED del receptor se encenderá y el detector de movimiento estará conectado. Repita estos pasos para cualquier otro receptor.

## Programación del detector de movimiento ⑤

- Deslice el interruptor inferior izquierdo de la parte posterior de la cubierta protectora hasta la posición de 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos o 10 minutos para programar el tiempo que el receptor permanecerá encendido tras detectar algún movimiento.
- Deslice el interruptor situado en el lado derecho de la parte posterior de la cubierta protectora hasta H (alto), M (medio) o L (bajo) para seleccionar el nivel de intensidad con el que se encenderá la luz.
- Deslice el interruptor del lado izquierdo de la sección posterior de la cubierta protectora entre 3M y 12M para establecer la sensibilidad del detector de movimiento. 3M = sensibilidad baja. 12M = muy sensible.

## Instalación del detector de movimiento segunda parte

- Conecte el detector de movimiento y apriete los tornillos ⑥.
- Instale el detector de movimiento en el soporte de montaje ⑦.
- Haga clic en las dos piezas de plástico de la parte delantera del detector de movimiento para limitar la zona de detección ⑧.

## SH5-TSO-B

Trådlös rörelsedetektor, Trådlösbevegelsesdetektor, Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης, Bezdrátový detektor pohybu, Vezeték nélküli mozgásérzékelő, Detector de mișcare wireless



- GB Go to [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) to obtain manuals, product information, images and the document of conformity
- D Gehen Sie auf [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu), um Handbücher, Produktinformationen, Bilder und die Konformitätserklärung abzurufen
- NL Ga naar [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) voor handleidingen, product informatie, afbeeldingen of het document van conformiteit
- F Visitez [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) pour obtenir les modes d'emploi, les informations concernant les produits, les images et la documentation de conformité du produit
- PL Wejdź na stronę [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu), aby uzyskać instrukcję, informacje o produkcie, zdjęcia oraz dokumentację zgodności
- E Acceda a [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) para obtener manuales, información de productos, imágenes y la documentación de cumplimiento
- S Gå till [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) för att hitta handböcker, produktinformation, bilder och deklarationen om överensstämmande
- NO Gå til [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) å få manualer, produktinformasjon, bilder og samsvarserklæringen
- GR Πηγαίνετε στο [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) για να αποκτήσετε εγχειρίδια, πληροφορίες για τη προϊόντα, εικόνες και το έγγραφο της ουμημόφωσης
- CZ Přejděte na stránku [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) až požádat o výrobek, obrázky, informace o výrobku, obrázky a dokumenty o výrobku
- H Ugorjon a [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) webhelyre a kézikönyv, képek és megfelelősségi dokumentumok letöltéséért
- RO Accesați [www.smartwares.eu](http://www.smartwares.eu) pentru a obține manuale, informații ale produsului și documentul de conformitate

S

### Förberedelser för användning

- Installera den trådlösa rörelsedetektorn (SH5-TSO-B) minst 1,2 m över golvet.
- Installera inte rörelsedetektorn i direkt solljus.
- Placera inte rörelsedetektorn nära träd.
- Installera inte rörelsedetektorn över eller bredvid en värmekälla.

### Installation rörelsedetektorn (SH5-TSO-B) del 1

- a. Ta bort monteringsfästet från baksidan av rörelsedetektorn och montera det i önskat läge med de medföljande pluggarna och skruvorna **①**.
- b. Ta bort skruvorna och öppna rörelsedetektorn **②**.
- c. Aktivera batterierena genom att dra ut flikan i rörelsedetektorn **③**.

### Ansluta rörelsedetektorn till en mottagare

- a. Skjut den nedre högra omkopplaren på baksidan av skyddshöljet till DEL-läget.
- b. Håll in knappen på mottagaren i 3 sekunder och släpp den sedan. LED:n börjar blinka. Din mottagare är nu i länkningssläge.
- Observera:** LED:n ska endast blinka sedan du släppt knappen. Om LED:n börjar blinka medan knappen trycks in utförs ingen länkning.
- c. Skjut omkopplaren till läge SET. LED:n på mottagaren tänds, och rörelsedetektorn är nu länkad. Upprepa dessa steg för andra mottagare.

### Installering av rörelsedetektorn

- a. Skjut den nedre vänstra omkopplaren på baksidan av skyddshöljet till 5 sekunder, 1 minut, 5 minuter eller 10 minuter för att ställa in tiden som mottagaren förbär påslagen efter att rörelse detekteras.
- b. Skjut omkopplaren till höger på baksidan av skyddshöljet till H (hög), M (medium) eller L (läg) för att ställa in den önskade ljusnivån du vill att lampan tänds på.
- c. Skjut omkopplaren på vänster sida på skyddshöljet mellan 3M och 12M för att ställa in rörelsedetektorns känslighetsläge. 3M = låg känslighet. 12M = mycket känslig.

### Installation rörelsedetektorn del 2

- a. Anslut rörelsedetektorn och dra åt skruvorna **⑥**.
- b. Montera rörelsedetektorn på monteringsfaset **⑦**.
- c. Klicka på två plastdelarna på framsidan av rörelsedetektorn för att begränsa avkänningsområdet **⑧**.

NO

### Klargjøring for bruk

- Installer bevegelsesføleren (SH5-TSO-B) minst 1,2 m over gulvet.
- Ikke installér bevegelsesføleren i direkte sollys.
- Ikke plasser bevegelsesføleren i nærheten av trær.
- Ikke installér bevegelsesføleren over eller ved siden av en varmekilde.

### Installasjon bevegelsesføler (SH5-TSO-B) del 1

- a. Fjern monteringsbraketten fra baksiden av bevegelsesføleren og monter i ønsket posisjon ved hjelp av medfølgende pluggar og skruer. **①**
- b. Fjern skruene og åpne bevegelsesføleren. **②**
- c. Aktiver batteriet ved å trekke ut stripen på beskyttelsesføleren **③**.

### Tilkobling av en bevegelsesføler til en mottaker

- a. Skjut den nedre høyre bryteren på baksiden av beskyttelsesføleren til posisjon DEL.
- b. Trykk og hold knappen på mottakeren i 3 sekunder, og slipp den igjen. Under denne operasjonen begynner LED-lyset å blinke. Mottakeren din slår så til tilknytningsmodus.
- Obs:** LED-lyset skal bare blinke etter at du slipper. Hvis LED-lyset begynner å blinke imens du trykker, vil det ikke skje noe tilkobling.
- c. Skjut bryteren til venstre side på baksiden av beskyttelsesføleren mellom 3M og 12M for å stille inn følsomheten til bevegelsesføleren. 3M = lav sensitivitet. 12M = meget høy sensitivitet.

### Innstilling av bevegelsesføleren

- a. Skjut den nedre venstre bryteren på baksiden av beskyttelsesføleren til 5 sek, 1 min, 5 min eller 10 min før å angi tiden da mottakeren er slått på etter at en bevegelse er oppdaget.
- b. Skjut bryteren på høyre side av beskyttelsesføleren til H (høy), M (medium) eller L (lav) for å angi den lysnivået du ønsker at lampen skal tennes på.
- c. Skjut bryteren til venstre side på baksiden av beskyttelsesføleren mellom 3M og 12M for å stille inn følsomheten til bevegelsesføleren. 3M = lav sensitivitet. 12M = meget høy sensitivitet.

### Installasjon bevegelsesføler del 2

- a. Tilkoble bevegelsesføleren og stram til skruene **⑥**.
- b. Monter bevegelsesføleren på monteringsbraketten **⑦**.
- c. Klikk de to plastdelene på forsiden av bevegelsesføleren for å begrense følerområdet **⑧**.

GR

### Προετοιμασία για τη χρήση

- Εγκαθιστήτε τον ανιχνευτή κίνησης (SH5-TSO-B) τουλάχιστον 1,2 μέτρα πάνω από το δάπεδο.
- Μην εγκαθιστήτε τον ανιχνευτή κίνησης σε άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
- Μην εγκαθιστήτε τον ανιχνευτή κίνησης κοντά σε δέντρα.
- Μην εγκαθιστήτε τον ανιχνευτή κίνησης πάνω από ή δίπλα σε πηγή θερμότητας.

### Εγκατάσταση του ανιχνευτή κίνησης (SH5-TSO-B) μέρος 1

- a. Αφαιρέστε το βραχίόνια στηρίζοντας από το πάνειο του ανιχνευτή κίνησης και τοποθετήστε τον στην επιδιπλυτή θέση με τις παραχώμενες βίβες και βιδυμάτα **①**.
- b. Αφαιρέστε τις βίβες και ανοίξτε τον ανιχνευτή κίνησης. **②**
- c. Ενεργοποιήστε τη μηχανική προσβασιακή ταξιδιού των τανάκων σηματοπέδων στον ανιχνευτή κίνησης. **③**

### Σύνδεση του ανιχνευτή κίνησης με ένα διάκοπτο

- a. Σύρετε τον κάτω δεξιό διάκοπτο που βρίσκεται στο πάνειο του προστατευτικού καλύμματος στη θέση DEL.
- b. Πάτηστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του διάκοπτου για 3 δευτερόλεπτα και μετά αφήστε το. Κατά τη διάρκεια αυτής της λεπτομής, η λυχνία LED αρχίζει να αναβοστεύει. Ο διάκοπτος αυτός είναι τύπου ενεργοποιημένης στη λεπτομή.
- Προσοχή:** Το LED θα αναβοστεύει μόνο αφού το αφήσετε. Εάν η ενδιεκτική λυχνία αρχίζει να αναβοστεύει κατά τη σημείωση τούτου δεν θα υπάρχει αναγνώριση.
- c. Σύρετε το διάκοπτο στη θέση SET. Το LED στο διάκοπτο θα αναψεύται, ο ανιχνευτής κίνησης είναι τώρα συνδεδεμένος. Επαναλαμβάνεται αυτά τα βήματα για κάθε άλλο διάκοπτο.

### Ρύθμιση του ανιχνευτή κίνησης

- a. Σύρετε τον κάτω αριστερό διάκοπτο που βρίσκεται στο πάνειο του προστατευτικού καλύμματος στο 5 δευτ., 1 λεπτ., 5 λεπτ. ή 10 λεπτ. για να ορίσετε το χρόνο για τον οποίο ο ανιχνευτής κίνησης θα παραγένεται ενεργοποιημένος μετά από ανιχνευτή κίνηση.
- b. Σύρετε τον διάκοπτο που βρίσκεται στο δεξιό πλευρά στο πάνειο του προστατευτικού καλύμματος στο H (υψηλό), M (μεσαίο) ή L (χαμηλό) για να ορίσετε το επίπεδο φωτός στο οποίο επιμένετε να αναψεύται η λυχνία.
- c. Σύρετε το διάκοπτο στη θέση SET. Το LED στο διάκοπτο θα αναψεύται, ο ανιχνευτής κίνησης μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο (κλικ) για να περιορίσετε την περιοχή ανιχνευσης. **⑧**

### Εγκατάσταση του ανιχνευτή κίνησης μέρος 2

- a. Συνδέστε τον ανιχνευτή κίνησης στον βίβη της βίβες **⑥**.
- b. Συνδέστε τον ανιχνευτή κίνησης πάνω στον βίβη της βίβες **⑦**.
- c. Απασχίστε τα δύο πλαστικά μέρη που βρίσκονται στην πρόσοψη του ανιχνευτή κίνησης μέχρι να ακούσετε την χαρακτηριστικό ήχο (κλικ) για να περιορίσετε την περιοχή ανιχνευσης. **⑧**

CZ

### Příprava pro použití

- Namontujte detektor pohybu (SH5-TSO-B) minimálně 1,2 m nad podlahou.
- Nemontujte detektor pohybu na přímě sluneční světlo.
- Neumistujte detektor pohybu do blízkosti stromů.
- Nemontujte detektor pohybu nad nebo vedle zdrojů tepla.

### Montáž detektora pohybu (SH5-TSO-B) část 1

- a. Sundejte montažní držák ze zadní části detektora pohybu a namontujte ho na požadované místo pomocí dodaných hmoždiček a šroubků. **①**
- b. Demontujte šrouby a otevřete detektor pohybu. **②**.
- c. Aktivujte baterie vyměnit záložek z detektora pohybu. **③**.

### Párování snímače pohybu s přijímačem

- a. Přepněte pravý spinaci na zadní straně ochranného krytu na 5 s, 1 min, 5 min nebo 10 min pro nastavení času, během kterého přijmáte zůstává zapnutý po detekci pohybu.
- b. Na 3 sekundy stiskněte a přidržte tlačítko na přijímači a pak jej uvolněte. Během této činnosti začne blikat LED. Vás přijmá je nyní přepnut do režimu spárování.
- Upozornění:** LED by měla blikat pouze po uvolnění. Pokud LED začne blikat během doby kdy tisknete tlačítko, přijmáme se nespárování.
- c. Posuňte spinaci do polohy SET (Nastavit). LED na přijímači se rozsvítí, detektor pohybu je nyní propojen. Opakujte toto kroky pro všechny další přijímače.

### Nastavení detektoru pohybu

- a. Přepněte levý spinaci na zadní straně ochranného krytu na 5 s, 1 min, 5 min nebo 10 min pro nastavení času, během kterého přijmáte zůstává zapnutý po detekci pohybu.
- b. Na 3 sekundy stiskněte a přidržte tlačítko na přijímači a pak jej uvolněte. Během této činnosti začne blikat LED. Vás přijmá je nyní přepnut do režimu spárování.
- c. Posuňte spinaci na levou stranu na zadní straně ochranného krytu mezi 3M a 12M pro nastavení citlivosti detektoru pohybu. 3M = nízká citlivost. 12M = velká citlivost.

### Montáž detektora pohybu, část 2

- a. Zapojte detektor pohybu a utáhněte šrouby. **⑥**.
- b. Namontujte detektor pohybu na montažní držák. **⑦**.
- c. Zavlkáte dva plastové díly na přední část detektoru pohybu pro omezení detektionní oblasti detektoru pohybu. **⑧**.

H

### Üzembe helyezés előtt

- A mozgásérzékelő (SH5-TSO-B) legalább 1,2 m-re a padló szintje felett helyezze el.
- A mozgásérzékelő ne helyezze közvetlen napfényre.
- A mozgásérzékelő ne helyezze fák közelébe.
- A mozgásérzékelő ne helyezze hőforrás fölött vagy közelébe.

### Mozgásérzékelő (SH5-TSO-B) üzembe helyezése, 1. rész

- a. Távolítsa el a rögzítő foglalatot a mozgásérzékelő hátloldaláról és rögzítse a kívánt helyre a mellékelt csavarok és tipik segítségével **①**.
- b. Vegye ki a csavarokat és nyissa fel a mozgásérzékelőt **②**.
- c. Aktiválja az elemeket a mozgásérzékelőn található fülök kihúzásával **③**.

### A mozgásérzékelő és egy vevőegység összekapcsolása

- a. Csatlakoztassa a védőborítás hátloldalán található jobb alsó kapcsolót 5 mp (5 sec), 1 perc (1 min), 5 perc (5 min) vagy 10 perc (10 min) állásba. Igylátható be az az időtartam amelyről a vevőegység bekapcsolva marad a mozgásérzékelőt esteén.
- b. Kapcsolja a védőborítás hátloldalán található jobb oldali kapcsolót H (magas), M (közepes) vagy L (alacsony) állásba. Igylátható be az a fényerősséget, amelynek szerinté, hogy a világítás bekapcsoljon.
- c. Csatlakoztassa a védőborítás hátloldalának jobb oldalán található kapcsolót 3M és 12M közötti állásba, hogy beállitsa a mozgásérzékelő érzékenységét. 3M = kevésbé érzékeny. 12M = nagyon érzékeny.

### Mozgásérzékelő üzembe helyezése, 2. rész

- a. Állítsa össze a mozgásérzékelőt és húzza meg a csavarokat **⑥**.
- b. Helyezze a mozgásérzékelőt a rögzítő foglalatra **⑦**.
- c. Patítsa fel a két műanyag alkatrész a mozgásérzékelő előlapjára az érzékelési terület szükségeshez **⑧**.

RO

### Pregătirea pentru utilizare

- Montați senzorul de mișcare (SH5-TSO-B) la cel puțin 1,2 m deasupra podelei.
- Nu montați senzorul de mișcare în lumina directă a soarelui.
- Nu montați senzorul de mișcare în lumina directă a soarelui.
- Nu montați senzorul de mișcare deasupra sau lângă o surse de căldură.

### Montarea senzorului de mișcare (SH5-TSO-B) partea 1

- a. Glisați suportul de montaj din spatele senzorului de mișcare și montați-l în poziția dorită cu ajutorul dublurilor și suruburilor furnizate. **①**
- b. Desfaceți suruburile și deschideți senzorul de mișcare. **②**.
- c. Activătați baterile trăgând de capetele senzorului de mișcare **③**.

### Conecțarea senzorului de mișcare la un receptor

- a. Glisați comutatorul din partea dreaptă de jos din spatele capacului de protecție până la poziția DEL.
- b. Apăsați și țineți apăsat permanent pe receptor tip 3 secunde și apoi eliberați-l. În timpul acestui procesului LED-UL începe să pălpiae. Receptorul este acum pornit în modul de conexiune.
- Atenție:** LED-UL trebuie să pălpiae doar după eliberarea butonului. Dacă LED-UL începe să pălpiae în timpul apăsării butonului, nu se va forma conexiunea.
- c. Glisați comutatorul în poziția SET. LED-UL de pe receptor se va aprinde, detectatorul de mișcare este acum conectat. Repetați acest pașă pentru oricare alt receptor.

### Setarea senzorului de mișcare

- a. Glisați comutatorul din partea stângă de jos din spatele capacului de protecție la 5 sec, 1 min, 5 min sau 10 min pentru a seta temporul în care receptorul să emite aripi după detectarea mișcarei.
- b. Glisați comutatorul din partea dreaptă de pe spatele capacului de protecție la H (inalt), M (mediu) sau L (jos) pentru a seta nivelul de lumină cu care doriti să se aprindă becul.
- c. Glisați comutatorul de pe partea stângă din spatele capacului de protecție între 3M și 12M pentru a seta sensibilitatea detectoarului de mișcare 3M = puțin sensibil 12M = foarte sensibil.

### Montarea senzorului de mișcare partea 2

- a. Conectați receptorul și strângeți suruburile. **⑥**.
- b. Montați senzorul de mișcare pe suportul de montaj. **⑦**.
- c. Apăsați până se audă clic pe cele două piese din plastic din partea frontală a senzorului de mișcare pentru a limita zona de detecție. **⑧**.