



PowerBank 20.0

- Anschlüsse:
 - IN: Micro-USB-Buchse
 - OUT: 3x USB-A-Buchse
- Eingang: 5 V $\overline{=}$ 2 A max.
- Ausgang: 3x 5 V $\overline{=}$ 4,5 A max.
- Akku: 3,7 V $\overline{=}$, 20000 mAh
- Technologie: Lithium-Polymer
- Gewicht: 430 g
- Schutzart: IP20
- Betrieb: -10~+55 °C | 10-85 % RH
- Lagerung: -20~+70 °C | 5-90 % RH
- Lieferumfang: PowerBank, Ladekabel, Betriebsanleitung
- Ausstattung: Status-LEDs
- Konformität: EMV, RoHS

PowerBank 20.0

- Connections:
 - IN: Micro-USB socket
 - OUT: 3x USB-A socket
- Input: 5 V $\overline{=}$ 2 A max.
- Output: 3x 5 V $\overline{=}$ 4.5 A max.
- Battery: 3.7 V $\overline{=}$, 20000 mAh
- Technology: Lithium-Polymer
- Weight: 430 g
- Protection level: IP20
- Operation: -10~+55 °C | 10-85 % RH
- Storage: -20~+70 °C | 5-90 % RH
- Content: PowerBank, Charging cable, User manual
- Features: Status LEDs
- Conformity: EMV, RoHS

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	28.11.2016	PowerBank 20000mAh (Micro-USB Kabel)	von
		gepr.:	28.11.2016		
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	
				72204	

