

goobay®
 Powerbank Art. 44826
 Made in China
 by Weitec GmbH
 Pflanzstraße 12
 38112 Elm
 Germany
 Input: 5 V=, 1 A max.
 Output: 5 V=, 1 A max.
 Battery: 3.7 V, 4000 mAh, 14.8 Wh
 Technology: Li-Pol
 CE




Saugfuß Powerbank 4.0

- Anschlüsse:
 IN: Micro-USB-Buchse
 OUT: USB-A-Buchse
- Eingang: 5 V= 1 A max.
- Ausgang: 5 V= 1 A max.
- Akku: 3,7 V=, 4000 mAh, 14.8 Wh
- Technologie: Lithium-Polymer
- Gewicht: 103 g
- Schutzart: IP20
- Betrieb: -10~+60 °C | 10-85 % RH
- Lagerung: -10~+50 °C | 5-90 % RH
- Entladung: ≤160 µA (Leerlauf)
- Ladezyklen: >300
- Ausstattung: Überlade-, Tiefentlade-,
Überstrom- und Kurzschlusschutz
- Konformität: EMV, RoHS

suction cup Powerbank 4.0

- Connections:
 IN: Micro-USB socket
 OUT: USB-A socket
- Input: 5 V= 1 A max.
- Output: 5 V= 1 A max.
- Battery: 3.7 V=, 4000 mAh, 14.8 Wh
- Technologie: Lithium-Polymer
- Weight: 103 g
- Protection level: IP20
- Operation: -10~+60 °C | 10-85 % RH
- Storage: -10~+50 °C | 5-90 % RH
- Discharge: ≤160 µA (No load)
- Charging cycles: >300
- Features: Over charge, deep discharge,
over current and short circuit protection
- Conformity: EMV, RoHS

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	17.11.2016	tf	PowerBank 4000mAh SuctionCup 	
		gepr.:	17.11.2016	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					44826	