

**TOOLCRAFT****© Bedienungsanleitung****Schwerlastregal 350 kg**

Best.-Nr. 1530556

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zum Ablegen von Lasten mit bis zu 350 kg pro Regalbrett. Die Regalbretter können in verschiedenen Höhen montiert werden.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Körperverletzungen etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- 5x Regalbrett
- 8x Fuß
- 8x Hochkantstrebe
- 10x Längsstrebe
- 10x Querstrebe
- Bedienungsanleitung

**Aktuelle Bedienungsanleitungen**

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



→ Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.



• Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

b) Personen und Produkt

- Nehmen Sie bei schweren Lasten die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch, um Körperverletzungen (z.B. Rückenschäden) zu vermeiden.
- Überprüfen Sie den Lieferumfang, bevor Sie mit der Montage beginnen. Die Montage darf ohne kompletten Lieferumfang nicht durchgeführt werden.
- Gehen Sie beim Zusammenbau bzw. der Montage vorsichtig vor! Das Produkt hat teilweise scharfe Kanten, es besteht Verletzungsgefahr! Außerdem besteht die Gefahr, dass Ihre Finger eingeklemmt werden.
- Führen Sie nur die zur Montage erforderlichen Arbeiten durch. Führen Sie niemals Umbauarbeiten oder Reparaturversuche durch. Nehmen Sie keine Veränderungen vor.
- Führen Sie die Montage sehr gewissenhaft durch. Eine Fehlfunktion kann zu teuren Folgeschäden führen, außerdem besteht Verletzungsgefahr.
- Überlasten Sie das Produkt nicht. Achten Sie auf die Angaben in den technischen Daten.
- Belasten Sie das Produkt möglichst gleichmäßig.
- Beachten Sie stets die maximale Tragkraft des Untergrundes.
- Platzieren Sie das Produkt ausschließlich auf einem ebenen, stabilen Untergrund.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Aufstiegshilfe bzw. Leiter.
- Prüfen Sie vor Benutzung die Funktionstüchtigkeit des Produkts.
- Im Zweifelsfall sollten Sie die Montage nicht selbst durchführen. Überlassen Sie dies einer Fachkraft.

Montage


Verwenden Sie zusätzlich folgendes Werkzeug bzw. Zubehör:

- Arbeitshandschuhe
- Gummihammer oder Hammer
- Ein flaches Stück Holz


Beachten Sie die Illustrationen in dieser Montageanleitung.

Orientierung A**Orientierung B**

- Stecken Sie die Füße auf eine der beiden Enden der acht Hochkantstreben aus Winkelprofil. Auf vier Hochkantstreben stecken Sie die Füße von der schmalen Seite der Schlüssellochbohrungen her auf das Profil auf (Orientierung A). Die übrigen vier müssen von der gegenüberliegenden Seite her aufgesteckt werden (Orientierung B).
- An der Unterseite dienen die Gummiecken als Füße des Regals, an der Oberseite als Kantenschutz.



- Wählen Sie zwei Hochkantstreben der Orientierung A und verbinden Sie sie mit den zwei Querstreben in der gewünschten Höhe. Die Füße müssen auf den Boden zeigen/stehen.
- Beginnen Sie mit dem Einbau der Querstreben von unten.
- Zählen Sie die Schlüssellochbohrungen ab. Beide Querstreben müssen an der gleichen Stelle zwischen die Hochkantstreben eingebaut werden, so dass beide Querstreben in derselben Höhe waagerecht zu liegen kommen.
- Wiederholen Sie dies zur Vormontage des zweiten Seitenteils mit den restlichen zwei Hochkantstreben der gleichen Orientierung (A).



- Wählen Sie zwei Längsstreben und verbinden Sie sie im unteren Bereich in der gleichen Höhe mit dem ersten Seitenteil. Beachten Sie, dass genügend Bodenfreiheit für den ersten Regalboden bleibt.
- Verbinden Sie die Längsstreben mit zweiten vormontierten Seitenteil auf gleicher Höhe.
- Verwenden Sie einen Gummihammer, oder Hammer, um die Längsstreben in die schmalen Seiten der Schlüssellochbohrungen ganz einzuschlagen. Verwenden Sie am besten ein flaches Stück Holz als Zwischenlage (nicht im Lieferumfang dieses Produktes inbegriffen). Legen Sie das Holz schräg jeweils über zwei Streben, so dass die Schlagkraft bei mittigem Schlagen auf die Oberseite beider Streben gleichzeitig und gleichmäßig einwirkt.
- Wiederholen Sie dies für alle vier Ecken.
- Bauen Sie weitere Streben nach dem gleichen Einbauschema in der gewünschten Höhe ein (nicht alle Streben sind in den Abbildungen dargestellt).
- Legen Sie die mitgelieferten Regalböden auf die Auflagenkante der Streben in das Regal ein.



- Zum Aufbau des Regaloberteils, wählen Sie zwei Längsstreben und zwei Querstreben und stecken Sie jeweils deren unterste Verriegelungsnocken in die oberste Schlüssellochbohrung der Winkelprofile des bereits montierten Unterteils des Regals ein – nur leicht einstecken, aber noch nicht verriegeln. Nehmen Sie dann je eine Hochkantstrebe der Orientierung B mit dem Kantenschutz nach oben gerichtet und setzen sie in die oberste Verriegelungsnocke von Längsstrebe und Querstrebe ein. Wiederholen Sie dies für alle drei anderen Enden mit der nächsten Hochkantstrebe. Beginnen Sie mit den sich gegenüber liegenden (kürzeren) Querstreben und setzen danach beide Längsstreben ein.

- Verwenden Sie einen Hammer (Gummi o.ä.), um die Streben in die schmalen Seiten der Schlüssellochbohrungen ganz einzuschlagen. Verwenden Sie am besten ein flaches Stück Holz als Unterlage (nicht im Lieferumfang dieses Produktes inbegriffen). Legen Sie das Holz schräg jeweils über zwei Streben, so dass die Schlagkraft beim Schlagen auf die Oberseite beider Streben gleichzeitig und gleichmäßig einwirkt (siehe oben).

- Achten Sie darauf, dass die Enden beider Hochkantstreben fluchtend stumpf aufeinander stehen und sich nicht seitlich aneinander vorbei verkanten.
- Setzen Sie weitere Quer- und Längsstreben und Regalböden nach dem gleichen Montageschema wie das des Regalunterteils ein, bis alle Teile eingebaut sind.
 - Verbinden Sie die obersten Streben zuerst und bauen Sie dann weitere benötigte Regalböden ein.
 - Das verleiht dem gesamten Regal Steifigkeit von Anfang an und erleichtert den Einbau zusätzlicher Regalböden.
 - Sie können das Regal nach erfolgter Montage frei im Raum aufstellen oder es mit einigen Schrauben und/oder Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten) in einer Wand oder senkrechten Stütze verankern.
 - Bohren Sie Löcher in die Wand und schrauben das Regal durch noch freie Schlüssellochbohrungen an. Verwenden Sie Schrauben und Dübel (nicht im Lieferumfang dieses Produktes eingeschlossen). Das gibt zusätzliche Standfestigkeit und Stabilität für das Regal.



Achten Sie darauf, dass beim Bohren von Montagelöchern bzw. beim Festschrauben keine vorhandenen Kabel oder Leitungen (auch Wasserleitungen) beschädigt werden.

- Zur Demontage des Regals gehen Sie umgekehrt vor. Entnehmen Sie zuerst alle Regalböden.
- Schlagen Sie diese von unten nach oben, um sie aus den Hochkantstreben zu entfernen.

Pflege und Reinigung

- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungskalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Tragfähigkeit.....	350 kg pro Regalbrett (gleichmäßige Lastverteilung)
Regalbrett-Dicke.....	6,8 mm
Streben-Dicke.....	1,2 mm
Betriebs-/Lagerbedingungen	-20 bis +60 °C, 5 – 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen (L x B x H).....	900 x 450 x 1800 mm
Gewicht.....	22 kg

**TOOLCRAFT**

Operating instructions Heavy-duty rack 350 kg

Item no. 1530556

Intended use

This product is designed to store loads of up to 350 kg per shelf. The shelves can be mounted at different heights.

This product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety reasons, you must not rebuild and/or modify this product. Using the product for purposes other than those described above may damage the product. In addition, improper use may cause injuries or other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with statutory national and European regulations. All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Package contents

- 5x shelves
- 8x feet
- 8x upright braces
- 10x longitudinal braces
- 10x cross braces
- Operating instructions



Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code on this page. Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols



This symbol is used to highlight important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



This symbol indicates special information and advice on how to use the product.

Safety information



Read the operating instructions and safety information carefully. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) General information

- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material unattended, as it may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, stop using it and prevent unauthorized use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stress.
- Always handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height may damage the product.
- Consult a technician if you are not sure how to use or connect the product.
- Maintenance, modifications and repairs must be done by a technician or an authorized repair centre.



- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

b) Persons and product

- To avoid the risk of injury (e.g. back injuries), ask someone to help you when lifting heavy objects.
- Check the contents of the packaging before assembling the product. You will not be able to assemble the product unless all components are present.
- Proceed with care when assembling and mounting the product! This product has some sharp edges which have the potential to cause injury! There is also the risk of your fingers becoming trapped.
- Only perform the steps necessary to mount the product. Never attempt to convert, modify or repair the product.
- Proceed with caution when mounting the shelves. Installing the shelves incorrectly may result in costly damage and cause injuries.
- Do not overload the product. Refer to the technical data for information on the load capacity.
- Load the product as evenly as possible.
- Always observe the maximum load capacity of the supporting surface.
- Only place the product on a flat, stable surface.
- Do not use the product as a climbing aid (e.g. ladder).
- Check that the product is working properly before using it.
- If in any doubt, contact a technician for assistance; do not attempt to mount the shelves yourself.

Installation

The following tools/accessories are required to mount the shelves:

- Work gloves
- Mallet or hammer
- Flat piece of wood

Follow the diagrams in these operating instructions!


Orientation A




Orientation B



- Place the feet onto the eight upright braces. Four feet should be placed in orientation A, and the other four feet should be placed on the other four upright braces in orientation B.
- On the bottom the rubber corners function as feet, and on the top they cover the edges of the upright braces.



- Take two upright braces in orientation A and connect them to two cross braces at the desired height. The feet should be level with the floor.
- Start by inserting the lower cross brace first.
- After inserting the cross brace into the first keyhole, insert the other end into the opposite keyhole that is at exactly the same height (the cross brace must be in a horizontal position).
- Repeat these steps to assemble the other two upright braces in orientation A.



- Take two longitudinal braces and connect them to the first set of braces. Each longitudinal brace should be inserted at the same height as the corresponding cross brace. Ensure that there is sufficient ground clearance for the first shelf.
- Connect the longitudinal braces to the second set of upright braces, ensuring that they are inserted at the same height.
- Use a mallet or hammer to secure the longitudinal braces to the keyholes. To avoid damaging the braces, place a flat piece of wood underneath the hammer. Place the piece of wood diagonally across two braces to ensure that the force from the hammer is spread evenly across the top of each brace (see diagram).
- Repeat this for all four corners.
- Repeat these steps to install additional braces at the desired height (not all braces are shown in the diagrams).
- Insert the shelves into the braces.



- To install the top section of the rack, take two longitudinal braces and two cross braces, and then gently insert the lower knob on each brace into the top keyhole on the lower section of the rack. Do not lock the braces in place. Take an upright brace in orientation B with the foot facing upwards and insert it into the top knob on the longitudinal and cross brace. Repeat this step for all three ends with the other upright braces. Start by inserting the cross braces, and then insert the longitudinal braces.

- Use a mallet or hammer to ensure that the braces are fully inserted into the keyholes. To avoid damaging the braces, place a flat piece of wood underneath the hammer. Place the piece of wood diagonally across two braces to ensure that the force from the hammer is spread evenly across the top of each brace (see diagram above).

- Make sure that the ends of both upright braces are level and that they are vertically aligned.
- Repeat the above steps to insert the remaining cross/longitudinal braces and shelves.
 - Insert the braces for the top level first before installing additional shelves.
 - This keeps the rack stable and makes it easier to install the remaining shelves.
 - After you have finished assembling the shelves, you can stand the rack on a floor or fix it to a wall or vertical support using screws and/or dowels (not included).
 - Drill holes into the wall and screw the rack to the wall using the remaining keyholes. Use screws and dowels (not included) to give the rack additional stability.



Ensure that no existing cables or pipes (including water pipes) are damaged when drilling mounting holes or securing screws.

- To disassemble the rack, repeat the above steps in the reverse order. Start by removing all of the shelves.
- Press the shelves out from underneath to remove them from the rack.

Care and cleaning

- Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these could damage the casing or cause the product to malfunction.
- Use a dry, lint-free cloth to clean the product.

Disposal

-  At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Load capacity	350 kg per shelf (even load distribution)
Shelf thickness	6.8 mm
Brace thickness	1.2 mm
Operating/storage conditions.....	20 to +60 °C, 5 – 90 % relative humidity (non-condensing)
Dimensions (L x W x H).....	900 x 450 x 1800 mm
Weight	22 kg

**TOOLCRAFT****Mode d'emploi****Étagère de chariot lourd 350 kg**

N° de commande 1530556

Utilisation prévue

Le produit sert au rangement de charges allant jusqu'à 350 kg par étagère. Les panneaux d'étagère peuvent être installés à différentes hauteurs.

L'utilisation est uniquement autorisée en intérieur, dans les locaux fermés ; l'utilisation en plein air est interdite. Éviter impérativement tout contact avec l'humidité, par ex. dans la salle de bains, etc.

Pour des raisons de sécurité, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. De plus, une utilisation inadéquate peut provoquer des dangers comme par exemple causer des blessures corporelles, etc. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage

- 5 planches d'étagère
- 8 pieds
- 8 montants verticaux
- 10 montants longitudinaux
- 10 montants transversaux
- Mode d'emploi

**Mode d'emploi actualisé**

Téléchargez le mode d'emploi actualisé via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR illustré. Suivez les instructions du site Web.

Explication des symboles

Le symbole du point d'exclamation dans un triangle a pour but d'attirer votre attention sur des consignes importantes du mode d'emploi qui doivent impérativement être respectées.



L'icône de flèche précède les conseils et remarques spécifiques à l'utilisation.

Consignes de sécurité

Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité garantie sera alors annulée.

a) Généralités

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet très dangereux pour enfants.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le branchement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.



• Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

b) Personnes et produit

- Lors du transport de charges lourdes, demandez de l'aide à un tiers afin d'éviter des blessures corporelles (par exemple : lésions dorsales).
- Vérifiez le contenu de l'emballage avant de commencer avec le montage. Le montage ne doit pas être effectué si le contenu de l'emballage n'est pas complet.
- Agissez avec précaution lors de l'assemblage ou du montage ! Le produit possède des bords coupants ; risque de blessures ! Il existe aussi un danger de se coincer les doigts.
- Effectuez seulement les travaux nécessaires au montage ! N'essayez en aucun cas d'effectuer des manipulations de transformation ou de réparation sur le produit. N'essayez pas de modifier le produit.
- Effectuez le montage très consciencieusement. Un dysfonctionnement peut conduire à des dommages coûteux et en plus il existe un risque de blessure.
- Ne surchargez pas le produit ! Respectez les caractéristiques des données techniques.
- Si possible, charger le produit de manière égale.
- Considérez aussi la force portante maximale du sol.
- Placez le produit uniquement sur un sol plat et solide.
- N'utilisez pas le produit comme échelle ou comme aide pour monter quelque part.
- Vérifiez l'efficacité du fonctionnement avant de commencer à utiliser le produit.
- En cas de doute, n'effectuez pas le montage par vous-même. Faites plutôt appel à un technicien spécialisé.


Montage

Utilisez en plus les outils et/ou accessoires suivants :

- Gants de travail
- Marteau normal ou en caoutchouc
- Morceau de bois plat

Référez-vous aux illustrations du présent mode d'emploi.


Sens d'orientation A




Sens d'orientation B



- Montez les pieds sur l'une des deux extrémités des huit montants verticaux en profilé angulaire. Sur 4 des montants verticaux, montez les pieds sur le profilé du côté étroit des trous de serrure (sens d'orientation A). Sur les 4 autres montants, montez les pieds du côté opposé (sens d'orientation B).
- Les coins en caoutchouc du bas servent de pieds de l'étagère, ceux du haut servent à protéger les arêtes.



- Prenez 2 des montants du sens d'orientation A et reliez-les aux 2 montants transversaux à la hauteur souhaitée. Les pieds doivent reposer par terre.
- Commencez le montage des montants transversaux par le plus bas.
- Comptez les trous de serrure. Les 2 montants transversaux doivent être montés aux mêmes endroits entre les montants verticaux, de manière à être exactement à l'horizontale et à la même hauteur.
- Pour préparer le montage de la deuxième partie, répétez la procédure avec les 2 autres montants verticaux du sens d'orientation A.



- Prenez 2 montants longitudinaux et reliez-les en bas de l'étagère, exactement à la même hauteur des 2 côtés. Veillez à maintenir suffisamment de garde au sol pour la planche d'étagère du bas.
- Reliez les montants longitudinaux à la deuxième partie de l'étagère, à la même hauteur.
- À l'aide d'un marteau, normal ou en caoutchouc, rentrez complètement les montants longitudinaux dans les côtés étroits des trous de serrure, en intercalant de préférence un morceau de bois plat (non fourni avec le produit). Placez le morceau de bois en travers sur 2 montants de manière à répartir de manière homogène la force de frappe sur les 2 montants à chaque coup de marteau.
- Répétez cette procédure pour les 4 autres coins.
- Assemblez les autres montants à la hauteur souhaitée selon le même schéma (les montants ne sont pas tous représentés sur les illustrations).
- Posez les planches de l'étagère sur les rebords prévus à cet effet des montants.



- Pour monter la partie supérieure de l'étagère, prenez 2 montants longitudinaux et 2 montants transversaux et emboîtez leurs encoches de verrouillage inférieures dans les trous de serrure supérieurs des profils d'angle de la partie inférieure déjà montée de l'étagère ; emboîtez-les légèrement, mais sans les verrouiller. Prenez les montants verticaux du sens d'orientation B et montez-les l'un après l'autre, avec le coin en caoutchouc de protection orienté vers le haut, dans les encoches de verrouillage supérieures des montants longitudinaux et transversaux. Ce faisant, commencez par les montants transversaux (courts) opposés, puis montez les deux montants longitudinaux.

- À l'aide d'un marteau (normal ou en caoutchouc), rentrez complètement les montants dans les côtés étroits des trous de serrure. Intercalez de préférence un morceau de bois plat (non fourni avec le produit). Placez le morceau de poids en travers sur 2 montants de manière à répartir de manière homogène la force de frappe sur les 2 montants à chaque coup de marteau (voir plus haut).

- Veillez à bien aligner parfaitement les montants verticaux les uns sur les autres et à ne pas laisser apparaître de décalage dans l'alignement.
- Installez les autres montants transversaux et longitudinaux ainsi que les planches selon le même principe que pour la partie inférieure de l'étagère.
 - Commencez par les montants tout en haut, puis montez les autres planches requises.
 - Cela contribuera à consolider l'étagère et donc à faciliter le montage des autres planches par la suite.
 - Une fois le montage terminé, vous pouvez soit installer l'étagère autoportée, soit l'ancrer dans un mur ou dans un support vertical avec des vis et/ou des chevilles murales (non fournies).
 - Percez des trous dans le mur et vissez l'étagère par des trous de serrure restés libres, en utilisant des vis et des chevilles murales (non fournies avec le produit). L'étagère en sera plus stable et plus solide.



Lors du vissage ou du perçage de trous, faites attention à ne pas toucher des câbles ou des conduites (notamment des canalisations) passant dans le mur.

- Pour démonter l'étagère, procédez dans l'ordre inverse. Commencez par enlever toutes les planches.
- Poussez-les de bas en haut pour les décrocher des montants verticaux.

Entretien et nettoyage

- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage abrasifs, de l'alcool ou autres produits chimiques pour le nettoyage : cela risquerait d'endommager le boîtier voire même de provoquer des dysfonctionnements.
- Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon sec et non pelucheux.

Élimination des déchets



En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

charge utile	350 kg par panneau d'étagère (répartition uniforme de charge)
Épaisseur d'un panneau d'étagère	6,8 mm
Épaisseur d'un montant.....	1,2 mm
Conditions de fonctionnement/de stockage.....	20 à +60 °C, 5 - 90 % humidité relative (sans condensation)
Dimensions (L x l x H)	900 x 450 x 1800 mm
Poids.....	22 kg



TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

Rek voor zware lasten 350 kg

Bestelnr. 1530556

Beoogd gebruik

Het rek is bestemd voor het opbergen van voorwerpen tot 350 kg per plank. Planken kunnen op verschillende hoogten in het rek geïnstalleerd worden.

Het product is alleen bedoeld voor gebruik in gesloten ruimtes dus gebruik buitenhuis is niet toegestaan. Contact met vocht, zoals bijv. in de badkamer, moet te allen tijde vermeden worden.

Om veiligheidsredenen zijn er geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar hem goed. Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Het product voldoet aan alle wettelijke, nationale en Europese richtlijnen. Alle vermelde firmanamen en productomschrijvingen zijn handelsmerken van de respectieve gerechtigden. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- 5x plank voor rek
- 8x voet
- 8x rechte schoor
- 10x langsschoor
- 10x dwarsschoor
- Gebruiksaanwijzing



Geactualiseerde gebruiksaanwijzingen

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link www.conrad.com/downloads hieronder of scan de afgebeelde QR-Code. Volg de instructies op de website.

Verklaring van de symbolen



Het symbool met het uitroepsteken in een driehoek wijst op belangrijke tips in deze gebruiksaanwijzing die beslist opgevolgd moeten worden.



Het pijl-symbool ziet u, als er bijzondere tips en instructies voor de bediening moeten worden gegeven.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemeen

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit zou voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden is bewaard of
 - tijdens het vervoer aan hoge belastingen onderhevig is geweest.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs vallen vanaf een geringe hoogte kan het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het product.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.



Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of andere specialisten.

b) Personen en product

- Roep bij zware lasten de hulp van een ander in zodat lichamelijk letsel (bijv. rugletsel) wordt voorkomen.
- Controleer of de levering compleet is voordat u met de montage begint. Is niet alles meegeleverd, dan mag u niet met de installatie beginnen.
- Ga bij het in elkaar zetten resp. monteren voorzichtig te werk! Het product heeft deels scherpe randen waar u zich aan kunt verwonden! Daarnaast bestaat het gevaar dat uw vingers klem komen te zitten.
- Doe alleen dat wat voor installatie nodig is. Bouw nooit wat om en probeer nooit iets te repareren. Breng geen veranderingen aan.
- Voer de montage zorgvuldig uit. Wanneer er iets niet goed functioneert kan dat tot dure schade leiden en bovendien bestaat er gevaar op letsel.
- Overbelast het product niet. Houd hiervoor rekening met de informatie in de "Technische gegevens".
- Belast het product zo gelijkmatig mogelijk.
- Houd altijd rekening met de maximale draagkracht van de ondergrond.
- Plaats het product uitsluitend op een vlakke en stevige ondergrond.
- Gebruik het product niet als opstapje resp. ladder.
- Controleer voor het gebruik de functionaliteit van het product.
- In geval van twijfel dient u de montage niet zelf uit te voeren. Laat dit dan door een vakman doen.

Montage

Gebruik bovendien het volgende gereedschap resp. toebehoor:

- Werkhandschoenen
- Rubberen hamer of hamer
- Een plat stuk hout

Neem de illustraties in deze montagehandleiding in acht.

Oriëntatie A




Oriëntatie B




• Steek de voeten op een van de beide uiteinden van de acht rechte schoren van hoekprofiel. Op vier rechte schoren plaatst u de voeten van de smalle kant van de sleutelgaten op het profiel (oriëntatie A). De andere vier moeten vanuit de andere kant erop worden gestoken (oriëntatie B).

• Aan de onderzijde dienen de rubberen hoeken als voetjes van het rek, aan de bovenkant als randbescherming.



- Selecteer twee rechte schoren van oriëntatie A en verbind deze met de twee dwarsschoren op gewenste hoogte. De voetjes moeten richting de vloer wijzen/op de vloer staan.
- Begin van beneden uit met de inbouw van de dwarsschoren.
- Tel de sleutelgaten af. Beide dwarsschoren moeten op dezelfde plek tussen de rechte schoren worden gemonteerd, zodat beide dwarsschoren op dezelfde hoogte verticaal komen te liggen.
- Herhaal dit voormontage van de tweede zijkant met de overige twee rechte schoren van dezelfde oriëntatie (A).



- Kies de twee langsschoren en verbind deze in het onderste gedeelte op dezelfde hoogte met het eerste zijdeel. Houd er rekening mee dat voldoende bodemvrijheid over blijft voor de eerste plank voor het rek.
- Verbind de langsschoren op dezelfde hoogte met het tweede voorgemonteerde zijdeel.
- Gebruik een rubberen hamer of hamer om de langsschoren compleet in de smalle kanten van de sleutelgaten te slaan. Gebruik het beste een plat stuk hout als tussenlaag (niet bij de levering inbegrepen). Leg het hout schuin, over twee schoren, zodat de slagkracht bij slagen in het midden op de bovenkant van beide schoren gelijktijdig en gelijkmatig wordt uitgeoefend.
- Herhaal dit voor alle vier de hoeken.
- Bouw verdere schoren door middel van hetzelfde inbouwschema op de gewenste hoogte in (niet alle schoren zijn weergegeven op de afbeeldingen).
- Plaats de meegeleverde planken voor het rek op de rand van de schoren in het rek.



- Voor de montage van de bovenkant van het rek kiest u twee langsschoren en twee dwarschoren en steekt de in hun onderste vergrendelingsnokken in de bovenste sleutelgaten van de hoekprofielen van het reeds gemonteerde onderste deel van het rek - slechts lichtjes erin steken, nog niet vergrendelen. Pak vervolgens elk een rechte schoor van oriëntatie B met de randbescherming naar boven gericht en plaats in de bovenste vergrendelingsnok van de langsschoor en dwarschoor. Herhaal dit voor alle drie andere uiteinden met de volgende rechte schoor. Begin met de tegenover elkaar liggende (kortere) dwarschoren en plaats vervolgens de beide langsschoren.

- Gebruik een hamer (rubberen o.i.d.), om de schoren in de smalle kanten van de sleutelgaten te slaan. Gebruik het beste een plat stuk hout als ondergrond (niet bij de levering inbegrepen). Leg het hout schuin, over twee schoren, zodat de slagkracht bij het slaan op de bovenkant van beide schoren gelijktijdig en gelijkmatig wordt uitgeoefend (zie boven).

- Let er op, dat de uiteinden van beide rechte schoren in één lijn stomp op elkaar staan en niet zijdelings langs elkaar voorbij steken.
- Plaats verdere dwars- en langsschoren en planken voor het rek volgens hetzelfde montageschema zoals bij de onderkant van het rek, totdat u alle onderdelen heeft gemonteerd.
 - Verbind de bovenste schoren als eerste en bouw vervolgens verdere noodzakelijke planken voor het rek in.
 - Dat verleent het complete rek van begin af aan stabiliteit en maakt de inbouw van verdere planken voor het rek eenvoudiger.
 - U kunt het rek na de montage vrij in de ruimte plaatsen of hem met enkele schroeven en/of pluggen (niet inbegrepen) tegen een muur of verticale steun verankeren.
 - Boor de gaten in de wand en schroef het rek vast door de nog vrije sleutelgaten. Gebruik schroeven en pluggen (niet inbegrepen). Dit zorgt voor extra stevigheid en stabiliteit voor het rek.



Let erop dat tijdens het boren van de montagegaten resp. tijdens het vastschroeven geen kabels of leidingen (ook waterleidingen) worden beschadigd.

- Voor de demontage van het rek gaat u in de omgekeerde volgorde te werk. Verwijder eerst alle planken van het rek.
- Sla deze van beneden naar boven om deze te verwijderen uit de rechte schoren.

Onderhoud en reiniging

- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische producten omdat de behuizing beschadigd of de werking zelfs belemmerd kan worden.
- Gebruik voor de reiniging van het product een droog, pluisvrij doekje.

Verwijdering

- Voer het product aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende wettelijke bepalingen af.

Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Draagvermogen.....	350 kg per plank van het rek (gelijkmatige verdeling van het gewicht)
Dikte van de planken.....	6,8 mm
Dikte van de schoren.....	1,2 mm
Gebruiks-/opslagcondities	20 tot +60 °C, 5 – 90 % relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)
Afmetingen (l x b x h).....	900 x 450 x 1800 mm
Gewicht.....	22 kg