

LED Stand/Klemm-Lupenleuchte

- 2in1 - sowohl als Tischleuchte, als auch als Klemmleuchte einsetzbar
- individuell ausrichtbar, dank flexiblem Schwanenhals
- mit tauschbarer 4-Zoll-Glaslinse

Zubehör:

- Standfuß, Befestigungsklemme, Netzteil

LED table and clip magnifer lamp

- 2in1 - can be used as a table lamp or a clip lamp
- individually adjustable thanks to flexible swan neck
- with exchangeable 4 inch lens

Zubehör:

- Mounting clamp, desk stand, power unit

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	13.05.2019	ss	1 / 2
		gepr.:	13.05.2019	ss	
		Norm:			von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	
				44872	



LED Stand/Klemm-Lupenleuchte
LED table and clip magnifer lamp

Zeichnungs-Nr.:

44872



A

LED Stand/Klemm-Lupenleuchte
LED table and clip magnifer lamp

Netzteil
Power unit

B

Anschlüsse / Connections	DC-Buchse / DC female (2.1 x 5.5 mm)
Betriebsspannung / Operating voltage (V _{DC}):	20 @ 0.3 A
Leuchtmittel / Light source:	LED, SMD
Anzahl Leuchtmittel (Stk.) / Number of LEDs (pcs.):	30
Leistung / Power (W):	6
Entspricht Glühlampe / Corresponds to light bulb (W):	40
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class:	A+
Lichtfarbe / Light colour:	neutral-weiß / neutral white
Nennlichtstrom / Nominal luminous flux (lm):	570
Leistungsfaktor / Power factor:	0.65
Zündzeit / Start up time (s)	< 0.5
Max. Anlaufzeit bis 95% Licht / Startup time to 95% light (s)	< 2.0
Farbtemperatur / Colour temperature (K):	6200
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index (Ra):	>80
Gewichteter Energieverbrauch / Weighted energy consumption (kWh/h)	5.5 / 1000
Abstrahlwinkel / Beam angle (°):	>120
Nennlebensdauer / Nominal life time (h):	30000
Anzahl Schaltzyklen / Number of switching cycles:	>15000
Betriebstemperatur / Operating temperature (° C):	-5 ~ +40
Schutzart / Protection level:	IP20
Schutzklasse / Protection class:	III
Dimmbar / Dimmable:	--
Gehäusefarbe / Housing colour:	weiß / white
Gewicht gesamt / Weight in total (g):	1183
Leuchte / Lamp (g):	307
Befestigungsklemme / Mounting clamp (g):	92
Tischständer / Desk stand (g):	784

Eingang / Input Typ / Type	Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) / Euro male (type C CEE 7/16)
Spannung / Voltage (V _~) Strom / Current (A)	100 - 240 @ 50/60 Hz 0.4
Ausgang / Output Typ / Type	DC-Stecker / DC male (5.5 x 2.1 mm)
Spannung / Voltage (V _{DC}) Strom / Current (A) Max. Leistung / Max. power (W)	20 0.3 12
Schutzart / Degree of protection: Schutzklasse / Protection class:	IP 20 II 
Polarität / Polarity	positiv / positive 
Maße / Dimensions (mm)	66 x 65 x 40
Kabellänge / Cable length (m)	max. 1.5
Gewicht / Weigth (g)	83

D

E

F

G

H

RoHS-konform / RoHS compliant

I

J

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	13.05.2019	ss	2 / 2
		gepr.:	13.05.2019	ss	
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				44872	

