



| Nr. / No. | Länge / Length (m) ± T |
|-----------|------------------------|
| 76790 | 0.5±0.02 |
| 76791 | 1.0±0.02 |
| 76792 | 1.5±0.03 |
| 76793 | 2.0±0.03 |

DisplayPort 1.3 Kabel

- Anschlüsse: 2x DP-Stecker (20-Pin)
- Kabeltyp: Rundkabel; AWM Style 20276
- Material: Innenleiter: #30; TC
Mantel: LD-PE/PVC
Stecker: ABS
Kontakte: vergoldet
- Schirmung: 2-fach
- Knickschutz: beidseitig
- Übertragung: max. 32,4 Gbit/s
- Auflösung: max. 5K Ultra HD+ 2880p (60 Hz)
- Isolationswid.: 10 MOhm @ 200 V min.
- Kontaktwid.: 3 Ohm max.
- Konformität: RoHS

DisplayPort 1.3 Cable

- Connectors: 2x DP plug (20-Pin)
- Cable type: Round cable; AWM Style 20276
- Material: Inner cond.: #30; TC
Sheath: LD-PE/PVC
Plug: ABS
Contacts: gold-plated
- Shielding: 2-times
- Kink Protect.: both sides
- Data transfer: max. 32.4 Gbps
- Resolution: max. 5K Ultra HD+ 2880p (60 Hz)
- Insulation res.: 10 MOhm @ 200 V min.
- Contact res.: 3 Ohm max.
- Conformity: RoHS

Änderungen

| Datum | Name | gez.: | Datum | Name | Bezeichnung | Blatt |
|--|------|--------|------------|------|---------------------------|-------|
| 09.02.2017 | tf | gez.: | 02.02.2017 | tf | MMK 648 (DisplayPort 1.3) | von |
| | | gepr.: | 02.02.2017 | tf | | |
| | | Norm: | | | Zeichnungs-Nr.: | |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | | | |

