

## Mechanical Timer

### Daytime timer MMZ 20

#### Characteristics

- Daytime timer with 24-hour program.
- 96 on/off switching times per day.
- Minimal switching interval: 15 minutes.
- Very easy to use.
- Child-proof outlet.
- Compact design.



**Daytime timer MMZ 20 DE 3655**  
**Article numbers: 1506160 / EAN 4007123634088**  
**1506160048 / EAN 4007123634811**

### Highlights

- 24-hour program.
- 96 on/off switching times per day.
- Minimal switching interval: 15 minutes.
- Compact design.
- Entry-level price segment
- Two packages: In a blister and shrink-wrapped
- GS-tested.



### Scope of Delivery

Two designs:

1506160 packaged in a blister.

1506160048 shrink-wrapped in a sleeve; VE 48 in a box

### Technical specifications

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| • Supply voltage | 220 - 240 V~                 |
| • Total output   | max. 16 A / 3500 W           |
| • Dimensions:    | approx. 12 x 7 x 6 cm        |
| • Color          | white with blue setting ring |

## Mechanische Zeitschaltuhr

### Tages-Zeitschaltuhr MMZ 20

#### Steckbrief

- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Sehr einfache Bedienung.
- Steckdose mit Kinderschutz.
- Kompakte Bauform.



**Tages-Zeitschaltuhr MMZ 20 DE 3655**  
**Artikelnummern: 1506160 / EAN 4007123634088**  
**1506160048 / EAN 4007123634811**

### Highlights

- 24-Stunden-Programm
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten.
- Kompakte Bauform.
- Preiseinstiegssegment
- Zwei Verpackungen: Im Blister und geschrumpft
- GS-geprüft.



### Lieferumfang

Zwei Ausführungen:

1506160 im Blister verpackt

1506160048 Eingeschrumpft mit Banderole; VE 48 im Karton

### Technische Daten

- Anschlussspannung 220 - 240 V~
- Gesamtleistung max. 16 A / 3500 W
- Maße: ca. 12 x 7 x 6 cm
- Farbe weiß mit blauem Einstellring