

DATENBLATT/DATA SHEET



Mantelthermoelement Typ K mit Lemokupplung/ Mineral insulated thermocouple type K with Lemo socket

Beschreibung/Description



Anschlussplan_

Ansicht A



Anschluss: 1 „-“ Buchse
2 „+“ Stift

Technische Daten

Messwertaufnehmer	NiCr-Ni
Genauigkeit	DIN EN 60584-1
Messbereich	-200...+1100 °C
Nennlänge	150 mm
Durchmesser	3 mm
Material	Inconel
Elektrischer Anschluss	Lemokupplung
Ansprechzeit	t_{90} in Wasser: 0,9 s t_{90} in Luft: 2300 s
Artikelnummer	K-L625 0150-30

Connection diagramm



Connection: 1 „-“ Socket
2 „+“ Pin

Technical data

Sensor	NiCr-Ni
Accuracy	DIN EN 60584-1
Measuring range	-200...+1100 °C
Nominal length	150 mm
Diameter	3 mm
Material	Inconel
Connection	Lemo socket
Response time	t_{90} in water: 0,9 s t_{90} in air: 2300 s
Article number	K-L625 0150-30