

⇒ Bedienungsanleitung Patchpanel CAT6A

Best.-Nr. 1676578 (8 Port)

Best.-Nr. 1676577 (12 Port)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist zur Verkabelung von starren Netzwerkleitungen nach CAT6A vorgesehen. An den RJ45-Buchsen können dann herkömmliche Patchkabel angeschlossen werden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Patchpanel
- Montagematerial (Schrauben, Dübel, Kabelbinder)
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



→ Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produktes haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Anschluss und Montage

- Nehmen Sie die Abdeckung ab. Drehen Sie hierzu die beiden Klemmknöpfe nach links oder rechts, anschließend kann die Abdeckung hinten hochgeklappt und abgenommen werden.
- Schneiden Sie den Kabelmantel des Netzwerkkabels nach ca. 50 mm vorsichtig ein. Beschädigen Sie dabei nicht die Abschirmung und die Innenleiter!
- Ziehen Sie den Kabelmantel ab.
- Ziehen Sie das Schirmgeflecht nach hinten über den Kabelmantel und verdrillen Sie ihn. Entfernen Sie die Schirmung der Adernpaare.
- Lösen Sie im Patchpanel den zum entsprechenden Port gehörigen Metallbügel für die Zugentlastung, wo Sie das Kabel anschließen wollen.
- Verwenden Sie für die Verkabelung entweder die Farbcodierung nach T568A oder T568B (in der Regel wird in Europa T568A verwendet). Mischen Sie die beiden Farbcodierungen in Ihrem Netzwerk nicht, da andernfalls die Netzwerkverbindungen u.U. nicht funktionieren. Führen Sie die Abschirmung der Kabelpaare des Kabels bis zu den Schneidklemmen.

Pin	T568A	T568B
1	Weiß/Grün	Weiß/Orange
2	Grün	Orange
3	Weiß/Orange	Weiß/Grün
4	Blau	Blau
5	Weiß/Blau	Weiß/Blau
6	Orange	Grün
7	Weiß/Braun	Weiß/Braun
8	Braun	Braun

- Schließen Sie die Adern (beginnend von der Schneidklemme 8) mit einem geeigneten LSA-Auflegewerkzeug an. Achten Sie auf die richtige Farbcodierung.
 - Befestigen Sie das Netzwerkkabel mit der Zugentlastung, so dass das Schirmgeflecht unter der Zugentlastung sitzt und ein Kontakt gegeben ist.
- Wenden Sie hierbei keine Gewalt an, quetschen Sie das Kabel nicht zu fest ein.
- Zuletzt ist das Netzwerkkabel mit einem Kabelbinder am hinteren Ende des Patchpanels zu fixieren. Gehen Sie für weitere Netzwerkkabel wie oben beschrieben vor.
 - Wenn alle Kabel angeschlossen sind, setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Fixieren Sie die Abdeckung mit den beiden Klemmknöpfen.
 - Über zwei Öffnungen auf der Unterseite des Patchpanels lässt sich dieses über zwei Schrauben z.B. an einer Wand aufhängen. Verwenden Sie je nach vorhandener Oberfläche geeignete Schrauben und ggf. Dübel.
 - Befestigen Sie das Erdungskabel des Patchpanels an einem dafür vorgesehenen Erdungsanschluss.
 - Beschriften Sie die Kabel und Netzwerkports auf dem Patchpanel in geeigneter Weise, so dass Sie die Anschlüsse und Kabelverbindungen bei Störungen leichter kontrollieren können.

Pflege und Reinigung

- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

Entsorgung



Das Produkt gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

Best.-Nr.	1676578	1676577
Ports	8	12
Netzwerkstandard	CAT6A	
Umgebungsbedingungen	Temperatur: -10 °C bis +60 °C, Luftfeuchte 10% bis 85% relativ, nicht kondensierend	
Abmessungen (B x T x H)	160,3 x 100,8 x 44,45 mm	218 x 100,8 x 44,45 mm
Gewicht	556 g	742 g

Operating instructions

Patch panel CAT6A

Item no. 1676578 (8 port)

Item no. 1676577 (12 port)

Intended use

The product is intended for cabling of rigid network lines in accordance with CAT6A standards. This then makes the connection of conventional patch cables to the RJ45 sockets possible.

For safety and approval reasons, you may not convert and/or alter the product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. Furthermore, improper use can cause risks such as short-circuits, fire, etc. Please read the operating instructions carefully and do not discard them. If you pass the product on to a third party, please hand over these operating instructions as well.

This product complies with the applicable National and European Regulations. All names of companies and products are the trademarks of the respective owners. All rights reserved.

Package contents

- Patch panel
- Mounting material (screws, dowel, cable tie)
- Operating instructions



Latest operating instructions

Download the latest operating instructions via the link www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown here. Please follow the instructions on the website.

Explanation of symbols



An exclamation mark in a triangle indicates important instructions in this operating manual which must be adhered to.



The arrow symbol is used to indicate where specific tips and information on handling are provided.

Safety instructions



Please read the operating instructions carefully and pay particular attention to the safety instructions. We do not assume liability for injuries/material damages resulting from failure to observe the safety instructions and the information in these operating instructions regarding the proper handling of the product. Furthermore, in such cases, the warranty/guarantee will be null and void.

- The product is not a toy. Keep out of the reach of children and pets.
- Do not carelessly cast aside the packaging material. It may become a dangerous plaything for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations, high humidity, moisture, combustible gases, vapours and solvents.
- Never expose the product to mechanical stress.
- If safe operation is no longer possible, take the device out of service and secure it against unintended use. Safe operation is no longer possible, if the product:
 - has visible damages,
 - no longer functions properly,
 - has been stored under adverse ambient conditions for an extended period of time or
 - has been exposed to considerable strain during transport.
- Please handle the product carefully. The product can be damaged if crushed, struck or dropped, even from a low height.
- If you have doubts about how the equipment should be operated or how to safely connect it, consult a trained technician.
- Maintenance, adjustment and repair work may be carried out only by an expert or a specialist workshop.
- If you have any questions that are not answered in these operating instructions, please contact our technical customer service or other professionals.

Connection and installation

- Remove the cover. To do this, turn the two clamping knobs to the left or to the right. After that the cover can be folded backwards up and removed.
- Carefully cut into the cable jacket of the network cable at 50 mm. Do not damage the shielding and the inner conductor!
- Pull off the cable jacket.
- Pull the braided shielding backwards over the cable jacket and twist. Remove the shielding of the conductor pairs.
- In the patch panel, undo the associated metal bracket for the cable relief of the corresponding port to where you intend to connect the cable.
- For cabling use either the colour coding according to T568A or T568B (in Europe T568A is usually used). Do not mix the two colour codes on your network, or otherwise the network connections may not work.

Guide the shielding of the two cable pairs of the cable to the insulation displacement connectors.

Pin	T568A	T568B
1	White/Green	White/Orange
2	Green	Orange
3	White/Orange	White/Green
4	Blue	Blue
5	White/Blue	White/Blue
6	Orange	Green
7	White/Brown	White/Brown
8	Brown	Brown

- Connect the leads (starting with insulation displacement connector 8) with a suitable punch down tool. Pay attention to the correct colour coding.
- Connect the network cable to the cable relief so that the braided shielding is seated under the cable relief and a contact is made.
- Do not use force; do not jam the cable.
- Finally fixate the network cable with the cable tie at the very end of the patch panel. Do as described above for other network cables.
- Once all the cables are connected, put the cover on again. Fasten the cover with the two clamp knobs.
- By means of the two openings at the bottom side and two screws you can hang the patch panel on a wall for example. Depending on the existing surface type, use appropriate screws and, if necessary, dowels.
- Attach the ground cable of the patch panel to a dedicated earth connector.
- Label the cables and network ports on the patch panel in a suitable way, so that in case of faults you can better control the ports and cable connections.

Care and cleaning

- Never use abrasive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions, since these could damage the enclosure or even impair operation.
- Use a dry, lint-free cloth to clean the product.

Disposal



The product must not be disposed of with the household waste. Dispose of an unserviceable product in accordance with the relevant statutory regulations.

Technical data

Item no.	1676578	1676577
Ports	8	12
Network Standard	CAT6A	
Environmental conditions	Temperature: -10 °C to +60 °C, air humidity 10% to 85% relative, non-condensing	
Dimensions (W x D x H)	160.3 x 100.8 x 44.45 mm	218 x 100.8 x 44.45 mm
Weight	556 g	742 g

ⓘ Mode d'emploi

Panneau de brassage CAT6A

N° de commande 1676578 (8 ports)

N° de commande 1676577 (12 ports)

Utilisation Conforme

Le produit sert au câblage de lignes de réseau fixes prévues selon CAT6A. Il est possible de raccorder un câble de brassage conventionnel à une douille RJ45.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, vous ne devez pas modifier et/ou transformer le produit. Si le produit est utilisé à d'autres fins que celles décrites ci-dessus, il peut être endommagé. En outre, une utilisation incorrecte peut générer des risques, comme par exemple un court-circuit, un incendie, etc. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Transmettez toujours le mode d'emploi du produit si vous le donnez à des tiers.

Le produit est conforme aux prescriptions des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprise et les appellations d'appareil figurant dans ce manuel d'utilisation sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Étendue de la livraison

- Panneau de brassage
- Matériel de montage (vis, chevilles, câbles de raccordement)
- Mode d'emploi



Modes d'emploi actuels

Téléchargez les modes d'emploi actuels sur le lien www.conrad.com/downloads ou bien scannez le code QR représenté. Suivez les indications du site internet.

Explication des symboles



Le symbole avec le point d'exclamation placé dans un triangle signale des informations importantes du présent mode d'emploi qui doivent impérativement être respectées.



Le symbole de la flèche renvoie à des astuces et conseils d'utilisation spécifiques.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez particulièrement les consignes de sécurité. Si vous ne respectez pas les consignes de sécurité et les instructions contenues dans ce mode d'emploi pour une manipulation appropriée, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages corporels et matériels en résultant. En outre, la garantie prend fin dans de tels cas.

- Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage sans surveillance. Il pourrait constituer un jouet dangereux pour les enfants.
- Protégez le produit contre les températures extrêmes, les rayons directs du soleil, les chocs intenses, une humidité élevée, l'eau, les gaz, vapeurs et solvants inflammables.
- Évitez d'exposer le produit à des sollicitations mécaniques.
- S'il n'est plus possible d'utiliser le produit sans danger, mettez le produit hors service et protégez-le contre toute utilisation non autorisée. L'utilisation en toute sécurité n'est plus possible quand le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été conservé pendant une longue période de temps dans des conditions ambiantes défavorables ou
 - a été exposé à de fortes contraintes pendant son transport.
- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les coups ou les chutes, même d'une faible hauteur endommageront l'appareil.
- Adressez-vous à un technicien, si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le branchement de l'appareil.
- Faites appel exclusivement à un professionnel ou à un atelier spécialisé pour effectuer des travaux de maintenance, de réglage ou de réparation.
- Si vous avez encore des questions après la lecture de ce mode d'emploi, adressez-vous alors à notre service technique ou à d'autres personnes qualifiées.

Raccordement et montage

- Enlevez le capuchon. Pour cela, tournez les boutons de serrage vers la gauche ou la droite, il est ensuite possible de relever le couvercle et de l'enlever.
- Coupez prudemment la gaine du câble de réseau sur env. 50 mm. Attention à ne pas endomager le blindage du conducteur interne !
- Enlevez la gaine du câble.
- Tirez la tresse de blindage vers l'arrière sur la gaine du câble et torsadez-la. Retirez le blindage de la paire de fils.
- Dans le panneau de brassage, détachez l'étrier métallique appartenant au port correspondant pour la décharge de traction, là où vous souhaitez raccorder le câble.
- Utilisez pour câblage soit un codage couleur conforme au système T568A ou T568B (en général, le système T568A est utilisé en Europe). Ne mélangez pas les codages couleur dans leur réseau, sinon dans certains cas, les liaisons de réseau ne fonctionneront pas.
- Conduisez le blindage de la paire de câbles du câble jusqu'aux bornes guillotines.

Pin	T568A	T568B
1	Blanc/vert	Blanc/orange
2	Vert	Orange
3	Blanc/orange	Blanc/vert
4	Bleu	Bleu
5	Blanc/bleu	Blanc/bleu
6	Orange	Vert
7	Blanc/marron	Blanc/marron
8	Marron	Marron

- Connectez les fils (en commençant de la borne guillotine la plus arrière 8) avec un outil de raccordement LSA. Respectez le bon codage de couleurs.
- Posez le câble de réseau avec la décharge de traction, de sorte que la tresse de blindage se trouve sous la décharge de traction et qu'un contact soit établi.

→ Ne pas forcer, ne pas coincer le câble.

- Enfin, fixez le câble de réseau à l'aide d'un serre-câble à l'extrémité postérieure du panneau de brassage. Procédez comme décrit plus haut pour les autres câbles de réseau.
- Quand tous les câbles sont raccordés, remettez le couvercle. Fixer le couvercle à l'aide des deux boutons de serrage.
- Deux ouvertures situées sous le panneau de brassage permettent de fixer celui-ci à l'aide de deux vis, par ex. à un mur. Utilisez selon la surface d'appui les vis et chevilles adéquates.
- Fixez le câble de mise à la terre du panneau de brassage à une connexion prévue à cet effet.
- Étiquetez le câble et les ports de réseau sur le panneau de manière correcte, de façon à contrôler plus facilement les raccordements et les connexions de câbles en cas de perturbation.

Nettoyage et entretien

- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, de l'alcool de nettoyage ou d'autres solutions chimiques, car ces produits risquent d'attaquer le boîtier ou même de nuire au fonctionnement.
- Utilisez un chiffon sec et non-pelucheux pour le nettoyage du produit.

Élimination



Le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Procédez à l'élimination du produit au terme de sa durée de vie conformément aux dispositions légales en vigueur.

Caractéristiques techniques

N° de commande	1676578	1676577
Ports	8	12
Norme de réseau	CAT6A	
Conditions ambiantes	Température : de -10 °C à +60 °C, valeur relative humidité de 10% à 85%, sans condensation	
Dimensions (L x P x H)	160,3 x 100,8 x 44,45 mm	218 x 100,8 x 44,45 mm
Poids	556 g	742 g

Gebruiksaanwijzing

Patchpaneel CAT6A

Bestelnr. 1676578 (8 poort)

Bestelnr. 1676577 (12 poort)

Beoogd gebruik

Het product is bedoeld voor het leggen van stugge CAT6A-netwerkkabels. Er kunnen op de RJ45-connectors dan conventionele patchkabels worden aangesloten.

Om redenen van veiligheid en toelating mag u dit product niet ombouwen en/of wijzigen. Als u het product voor andere doeleinden gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het beschadigd raken. Bovendien kan onjuist gebruik gevaren zoals kortsluiting, brand, etc. veroorzaken. Lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig en bewaar ze goed. Geef het product uitsluitend samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle voorkomende firma- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Omvang van de levering

- Patchpaneel
- Montagemateriaal (schroeven, pluggen, kabelbinders)
- Gebruiksaanwijzing



Actuele gebruiksaanwijzingen

Download de actuele gebruiksaanwijzingen via de link www.conrad.com/downloads of scan ze met behulp van de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

Verklaring van de symbolen



Het symbool met het uitroepsteken in een driehoek wijst op belangrijke instructies in deze gebruiksaanwijzing die u in elk geval moet opvolgen.



Het pijl-symbool treft u aan bij bijzondere tips of instructies voor de bediening.

Veiligheidsaanwijzingen



Lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig door en let vooral op de veiligheids-instructies. Indien u de veiligheidsaanwijzingen en de informatie over het juiste gebruik in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, dan zijn wij niet aansprakelijk voor het daaruit voortvloeiende letsel/materiële schade. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de waarborg/garantie.

- Dit product is geen speelgoed. Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achterloos rondslingeren. Dit kan gevaarlijk speelgoed voor kinderen vormen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct invallend zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische belastingen.
- Indien een veilige werking niet langer mogelijk is, gebruik het product dan niet langer en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilig gebruik is niet langer geborgd als het product:
 - zichtbare schade vertoont,
 - niet meer naar behoren functioneert,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen, of
 - aan zware transportbelastingen werd blootgesteld.
- Ga voorzichtig met het product om. Door schokken, slagen of een val, ook van geringe hoogte, kan het product schade oplopen.
- Raadpleeg a.u.b. een vakman als u vragen hebt over de werkwijze, veiligheid of aansluiting van het product.
- Laat onderhouds-, aanpassings- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door een vakman resp. een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren.
- Mocht u nog vragen hebben die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantenservice of andere specialisten.

Aansluiten en monteren

- Haal de afdekking eraf. Draai hiervoor de beide klemknopen naar links of naar rechts, waarna het deksel naar achteren omhoog kan worden geklappt en worden afgenoem.
 - Snij het kabelomhulsel van de netwerkkabel na ca. 50 mm voorzichtig een stukje in. Beschadig hierbij de afscherming en de voering niet!
 - Haal het kabelomhulsel eraf.
 - Trek de gevlochten afscherming naar achteren toe over het kabelomhulsel en vlecht ze. Verwijder de bescherming van de draadparen.
 - Maak in het patchpaneel de met de poort corresponderende metalen beugel voor de trekontlasting waar u de trekontlasting wilt aansluiten, los.
 - Gebruik voor het leggen van de kabels de kleurcodering volgens T568A of T568B (in de regel wordt binnen Europa T568A gebruikt). Haal de beide kleurcoderingen in uw netwerk niet door elkaar, anders kunnen de netwerkverbindingen eventueel niet functioneren.
- Leid de bescherming van de kabelparen van de kabel tot aan de snijklemmen.

Pin	T568A	T568B
1	Wit/groen	Wit/oranje
2	Groen	Oranje
3	Wit/oranje	Wit/groen
4	Blauw	Blauw
5	Wit/blauw	Wit/blauw
6	Oranje	Groen
7	Wit/bruin	Wit/bruin
8	Bruin	Bruin

- Sluit de draden (beginnende bij de snijklem 8) aan met een geschikt LSA-gereedschap. Let op de juiste kleurcodering.
- Plaats de netwerkkabel met de trekontlasting zodat de gevlochten afscherming onder de trekontlasting zit en er contact wordt gemaakt.
- Gebruik geen geweld, knel de kabel niet te stevig vast.
- Tenslotte moet de netwerkkabel met een kabelbinder aan het achterste uiteinde van het patchpaneel worden gefixeerd. Ga voor andere netwerkkabels te werk zoals hierboven beschreven.
- Als alle kabels zijn aangesloten plaatst u de afdekking er weer op. Zet het deksel vast met de beide klemknopen.
- Via twee openingen aan de achterkant van het patchpaneel kunt u deze met twee schroeven bijvoorbeeld aan een muur hangen. Gebruik al naar gelang de ondergrond de geschikte schroeven en pluggen.
- Bevestig de aardingskabel van het patchpaneel op de daarvoor bedoelde aardingaansluiting.
- Identificeer de netwerkpoorten op het patchpaneel zodat de aansluitingen en kabelbinders in geval van storing gemakkelijk gecontroleerd kunnen worden.

Onderhoud en schoonmaken

- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplosmiddelen, omdat hierdoor de behuizing aangetast of de algehele werking negatief beïnvloed kan worden.
- Gebruik een droge, pluisvrije doek om het product schoon te maken.

Verwijderen



Het product hoort niet bij het huishoudelijk afval. Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke bepalingen.

Technische specificaties

Bestelnr.	1676578	1676577
Poorten	8	12
Netwerkstandaard	CAT6A	
Omgevingscondities	Temperatuur: -10 °C tot +60 °C, relatieve luchtvochtigheid 10% tot 85%, niet condenserend	
Afmetingen (B x D x H)	160,3 x 100,8 x 44,45 mm	218 x 100,8 x 44,45 mm
Gewicht	556 g	742 g