

- Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand / Decke befestigen.
- Funk-Bewegungsmelder auf die Montageplatte drücken, bis er hörbar einrastet.

Aktivzeit festlegen

Über den Schalter Arbeitsmodus legen Sie fest, zu welcher Tageszeit der Funk-Bewegungsmelder aktiv ist. Sie haben folgende Optionen:

- ☾ Nacht
- ☼ Tag
- ☾☼ Tag + Nacht (24h)

DE | 1




Technical data	
Product designation:	BM 868 01 3726
Item no.:	1294150
Radio frequency:	868.3 MHz
Frequency:	868.1 - 868.5 MHz
Max. transmitting power:	< 20 mW
Duty cycle:	< 1 % per h
Range:	approx. 10 m
Detection angle:	approx. 110 °
Supply voltage:	2 x 1.5V LR6 / AA / Mignon
Power consumption:	30 mA max.
Battery life span:	approx. 2 Years (typically)
Ambient temperature:	0 to 35 °C
Protection type:	IP20
Open area range:	approx. 100 m
Dimensions (W x H x D):	85,7 x 64 x 32,4 mm
Weight:	96 g






Subject to technical changes without notice.

EN | 7

FR DéTECTEUR de mouvements sans fil 868.3 MHz


-  Ce mode d'emploi bref vous permet de vous familiariser avec les fonctionnalités importantes de votre appareil. Vous trouverez le mode d'emploi complet sur www.brematic.com/fr/service.

Consignes de sécurité






-  **AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS!** Ne laissez jamais les enfants manipuler le matériel d'emballage sans surveillance. Risque de suffocation pour cause d'ingestion ou d'inspiration de petites pièces ou films plastiques. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez toujours l'appareil hors de portée des enfants. Ce n'est pas un jouet.
-  Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.
-  Ne faites fonctionner l'appareil que dans un environnement sec et sans poussières.
-  Ne faites fonctionner l'appareil que dans des espaces intérieurs.
-  N'exposez pas l'appareil à des influences défavorables, comme
 - l'humidité,
 - le rayonnement solaire permanent,
 - le rayonnement thermique,
 - le froid,
 - les vibrations.

FR | 21

DE Funk-Bewegungsmelder 868.3 MHz

-  Diese Kurzanleitung macht Sie mit den wichtigsten Funktionen Ihres Gerätes vertraut. Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter www.brematic.com/de/service.

Sicherheitshinweise

-  **WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFÄHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erststungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Gerät fern. Es ist kein Spielzeug.
-  Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
-  Betreiben Sie das Gerät nur in trockener und staubfreier Umgebung.
-  Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen.
-  Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Einflüssen aus, wie
 - Feuchtigkeit,
 - ständiges Sonnenlicht,
 - Wärmestrahlung,
 - Kälte,
 - Vibrationen.

App/PC-Software BrematicPRO herunterladen

Das Brennstuhl Home Automation System BrematicPRO wird über die App/PC-Software BrematicPRO gesteuert. Die App ist im App Store und im Google Play Store kostenfrei erhältlich. Die PC-Software können Sie unter www.brematic.com/de/service herunterladen.





Weiterführende Informationen zur App und Bedienung finden Sie unter www.brematic.com/de/service.

Funk-Bewegungsmelder am BrematicPRO Gateway anlernen

- Die App oder die PC-Software BrematicPro ist installiert und geöffnet. Der BrematicPRO Gateway ist betriebsbereit und im Anlernmodus.
- Menü „Einstellungen“ öffnen.
 - Untermenü „Räume“ auswählen, dann den Raum wählen.
 - Schaltfläche „Gerät hinzufügen“ antippen.
 - Frequenzband auswählen „868 MHz“.
 - „Sensor / Melder“ wählen und mit „Weiter“ bestätigen.
 - Anweisung der App folgen.
 - Anlern-Taste für 3 Sekunden drücken und halten, um das Gerät in den Anlernmodus zu bringen.
 - Gerätename eingeben und „hinzufügen“ antippen, um das Gerät dem Raum zu zuordnen.
 - Zunächst mit „Zurück“ den Raum verlassen, anschließend „Fertig“ antippen, um den Anlernvorgang abzuschließen.
 - Das Gerät ist nun angelernt.






DE | 8

Device Overview







EN | 15

FR DéTECTEUR de mouvements sans fil 868.3 MHz




-  **ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURE !**
-  N'ouvrez pas le boîtier. L'appareil ne contient pas de pièces nécessitant un entretien.
-  Ne faites pas fonctionner l'appareil en cas de dommages visibles.
-  Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte du produit ou par le non-respect des consignes de sécurité. Les conditions de garantie / la garantie seraient alors annulées !
-  Toute autre utilisation que celle décrite dans ce mode d'emploi conduit à une détérioration de l'appareil. N'effectuez aucune modification de l'appareil. Dans le cas contraire, un fonctionnement sûr ne pourrait plus être garanti.

Consignes de sécurité particulières concernant l'usage des piles

-  **AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT!** Ne laissez pas les piles à la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !

-  **ATTENTION ! RISQUE D'EXPLOSION!** Ne rechargez jamais les piles à usage unique, ne les court-circuitez pas et / ou ne les ouvrez pas !
-  Ne jetez jamais les piles dans le feu ou dans l'eau !
-  Ne soumettez pas les piles à une charge mécanique !

Danger de fuite des piles


-  En cas de fuite des piles, retirez-les immédiatement l'appareil pour éviter tout risque d'endommagement !
-  Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! En cas de contact avec l'acide d'une pile, rincez la zone touchée avec de l'eau claire et contactez immédiatement un médecin !
-  Utilisez uniquement des piles du même type ! Ne mélangez pas des piles usées et des piles neuves !


FR | 22

DE VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile.
- Nehmen Sie das Gerät bei sichtbaren Schäden nicht in Betrieb.
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung / Garantie!
- Eine andere Verwendung als in dieser Anleitung beschrieben, führt zur Beschädigung des Geräts. Nehmen Sie keine bauliche Veränderung am Gerät vor. Andernfalls kann ein sicherer Betrieb nicht gewährleistet werden.

Besondere Sicherheitshinweise beim Umgang mit Batterien

-  **WARNUNG! LEBENSGEFAHR!** Batterien gehören nicht in Kinderhände.

-  **VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und / oder öffnen Sie sie nicht!


- Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser!
- Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus!

Gefahr des Auslaufens der Batterien


- Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Gerät, um Beschädigungen zu vermeiden!
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batterie Säure die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs! Alte Batterien nicht mit neuen mischen!

DE | 2


Hinweis: Erkannte Bewegung wird in der App für 1 Minute angezeigt. Detailliertere Informationen zum Gerät finden Sie unter www.brematic.com/de/service.

-  **Entsorgung** Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

-  Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.


Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Sammelrichtungen zurück.

-  **Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien!**


Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

EN | 9

Funktion



Installation

-  **CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!** Make sure that you do not damage electrical cables in the wall during installation. The device is equipped with an installation plate which allows it to be installed on a wall or ceiling.
- **Note:** Check before installation whether the product is located within the range of the Gateway.
- **Note:** Do not orient the device directly towards windows, radiators or other heat sources, as otherwise, a false alarm could be triggered.
- Select a suitable installation position for the device in the room to be monitored.
- **Note:** The detection area of the sensor is approx. 110 ° with a range of approx. 10 metres at an optimal installation height of 2.5 metres.

EN | 16

DE VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Évitez d'exposer les piles à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs/ rayons directs du soleil.
- Retirez les piles si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue durée !

Danger d'endommagement de l'appareil

- Utilisez uniquement le type de pile indiqué !
- Lors de la mise en place des piles, veillez à respecter la polarité ! Celle-ci est indiquée dans le compartiment à piles !
- Si nécessaire, nettoyez le contact de la pile et du produit avant l'insertion !
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil !

Utilisation conforme

Le détecteur de mouvement radio est uniquement utilisé pour détecter les zones chaudes dans les espaces intérieurs et pour envoyer un message au BrematicPRO-Gateway en cas de déclenchement. Le détecteur de mouvement radio fait partie du système Brennstuhl Home Automation BrematicPRO qui est piloté par l'application ou le logiciel pour PC BrematicPRO.

Contenu de la livraison

- 1 x détecteur de mouvements sans fil
- 2 x piles LR6 / AA / Mignon 1,5 V
- 3 x vis
- 3 x chevilles
- 1 x un mode d'emploi bref
- 1 x mode d'emploi (numérique, à télécharger)
- 1 x patin adhésif

FR | 23

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien einwirken können z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie längere Zeit nicht verwendet worden sind, aus dem Gerät!

Gefahr der Gerätebeschädigung

- Ausschließlich den angegebenen Batterietyp verwenden!
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität! Diese wird im Batteriefach angezeigt!
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakt vor dem Einlegen falls erforderlich!
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend aus dem Gerät!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Funk-Bewegungsmelder dient ausschließlich dazu, sich bewegende Wärmequellen in trockenen Innenräumen zu erfassen und beim Auslösen eine Meldung an den BrematicPRO-Gateway zu senden. Der Funk-Bewegungsmelder ist Teil des Brennstuhl Home Automation Systems BrematicPRO, das über die App oder PC-Software BrematicPRO gesteuert wird.

Lieferumfang

- 1 x Funk-Bewegungsmelder
- 2 x Batterie LR6 / AA / Mignon 1,5 V
- 3 x Schrauben
- 3 x Dübel
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Bedienungsanleitung (digital, als Download)
- 1 x Klebepad

DE | 3

Service

Bei Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns unter www.brematic.com/de/service. Tel.: 0080048720743 (kostenlos)

Hersteller
Hugo Brennstuhl GmbH & Co. KG
 Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

lectra-tag
 Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

H. Brennstuhl S.A.S.
 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

Konformitätserklärung


Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennstuhl GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp BM868 01 3726 der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU (RoHS II) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.brematic.com/de/service/konformitaetserklaerung/ke_1294150.pdf

Dieses Gerät erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Alle Rechte vorbehalten.

EN | 10

Funktion



- Attach the installation plate to the wall / ceiling using the screws provided.
- Press the wireless motion sensor onto the installation plate until it audibly clicks into place.

Setting the active time

- Using the operating mode switch you can determine what time of the day the wireless motion sensor is activated. You have the following options:

- ☾ Night mode
- ☼ Day mode
- ☾☼ Day + Night mode (24h)

EN | 17

DE VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

Caractéristiques techniques	
Désignation du produit :	BM 868 01 3726
N° art.:	1294150
Fréquence radio :	868.3 MHz
Bande de fréquence:	868.1 - 868.5 MHz
Puissance d'émission max.:	< 20 mW
Duty Cycle:	< 1 % pro h
Autonomie :	env. 10 m
Angle de détection :	env. 110 °
Tension d'alimentation :	2 x 1,5V LR6 / AA / Mignon
Consommation de courant :	30 mA max.
Durée de vie des piles :	env. 2 ans (typ.)
Température ambiante :	de 0 à 35 °C
Indice de protection :	IP20
Portée en zone dégaagée :	env. 100 m
Dimensions (l x h x p) :	85,7 x 64 x 32,4 mm
Poids :	96 g

Sous réserve de modifications techniques.


FR | 24

Technische Daten






Bezeichnung Produkt:	BM 868 01 3726
Art. Nr.:	1294150
Funk-Frequenz:	868.3 MHz
Frequenzband:	868.1 - 868.5 MHz
Max. Sendeleistung:	< 20 mW
Duty Cycle:	< 1 % pro h
Reichweite:	ca. 10 m
Erfassungswinkel:	ca. 110 °
Versorgungsspannung:	2 x 1,5V LR6 / AA / Mignon
Stromaufnahme:	30 mA max.
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur:	0 bis 35 °C
Schutzart:	IP20
Reichweite Freifeld:	ca. 100 m
Abmessungen (B x H x T):	85,7 x 64 x 32,4 mm
Gewicht:	96 g

Technische Änderungen vorbehalten.

EN Wireless motion sensor 868.3 MHz

-  This quick start guide will familiarise you with the key functions of your device. For the complete instructions for use, please visit www.brematic.com/en/service.

Safety Notes

-  **WARNING! RISK OF LOSS OF LIFE AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children alone and unsupervised with the packaging material. It poses a risk of suffocation as children may swallow or inhale small parts or plastic film. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the device. It is not a toy.
-  This device may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/ or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
-  Only operate this device in a dry, dust-free environment.
-  Only operate this device indoors.
-  Do not expose the device to adverse conditions, such as
 - Moisture,
 - Continuous sunlight,
 - Heat radiation,
 - Cold,
 - Vibration.

EN | 11

Download app / PC software BrematicPRO

The Brennstuhl Home Automation System BrematicPRO is controlled via the BrematicPRO app / PC software. The app can be downloaded for free from the App Store and Google Play. The PC software is available for download at www.brematic.com/en/service.




For more information about the app and how to use it, please visit www.brematic.com/en/service.


Pairing the wireless motion sensor with the BrematicPRO Gateway

- Using the operating mode switch you can determine what time of the day the wireless motion sensor is activated. You have the following options:
- Night mode
 - Day mode
 - ☾☼ Day + Night mode (24h)
- The app or BrematicPro PC software is installed and open. The BrematicPRO Gateway is ready for use and in pairing mode.
- Open the "Settings" menu.
 - Select submenu "Rooms", then select the room.
 - Tap the "Add Device" button.
 - Select the frequency "868 MHz".
 - Select "Sensor / Detector" and press "Continue" to confirm.
 - Follow the instructions in the app.
 - Press and hold the pair button for 3 seconds to set the device to pairing mode.
 - Enter the device name and tap "Add" to assign the device to the room.
 - First tap "Back" to leave the room, then "Done" to complete the pairing process. The device has now been paired.

EN | 18

APERÇU de l'appareil





Informations complémentaires relatives aux appli. et à l'utilisation sous www.brematic.com/fr/service.

Programmer le détecteur de mouvement radio sur le BrematicPRO Gateway

L'application ou le logiciel PC BrematicPRO est installé et lancé.

Le BrematicPRO Gateway est prêt à fonctionner et est en mode programmation

- Ouvrir le menu «réglages».
 - Sélectionner le sous-menu «pièces» et choisir ensuite la pièce.
Appuyer sur la touche «ajouter appareil».
 - Sélectionner la bande de fréquence «868 MHz».
 - Sélectionner «Capteur / détecteur» et confirmer avec «Suivant».
 - Suivre la directive de l'appli.
 - Appuyer sur la touche de programmation pendant 3 secondes et la maintenir pour mettre l'appareil en mode de programmation.
 - Saisir le nom de l'appareil et appuyer sur «ajouter» pour attribuer l'appareil à la pièce.
 - Quitter ensuite la pièce avec, «retour», puis appuyer sur «terminé», pour finaliser le processus de programmation.
- L'appareil est alors programmé.

Indicant : le mouvement détecté est affiché dans l'appli pendant 1 minute. Vous trouverez les informations détaillées concernant l'appareil sur le site www.brematic.com/fr/service.

Mise au rebut

- L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Renseignez-vous auprès de votre commune ou de votre ville concernant les possibilités de mise au rebut du produit usagé.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et / ou l'appareil doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



Une mise au rebut inappropriée des piles provoque des dommages écologiques!

Les piles ne doivent pas être mises au rebut dans les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles usagées dans les conteneurs de recyclage de votre commune.

Service

Vous trouverez les informations détaillées concernant le produit sur le site www.brematic.com/fr/service.
Tél. : 0080048720743 (appel gratuit)

Fabricant

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG lectra-t ag
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

H. Brennenstuhl S.A.S. www.brematic.com
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim www.brennenstuhl.com

Déclaration de conformité

Par la présente, nous, société Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, déclarons que le type de matériel radio BM868 01 3726 est conforme aux directives 2014/53/CE et 2011/65/CE (RoHS II). La déclaration de conformité européenne est disponible en version complète à l'adresse Internet suivante : www.brematic.com/fr/service/konformitaetserklaerung/ke_1294150.

Cet appareil est conforme aux exigences des directives européennes et nationales applicables. Tous les noms de société et descriptions de produit cités dans ce document sont des marques déposées des différents propriétaires.

Tous droits réservés.

NL Draadloze bewegingsmelder 868.3 MHz



Deze beknopte handleiding legt de belangrijkste functies van uw apparaat uit. De volledige gebruiksaanwijzing vindt u op www.brematic.com/nl/service.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR KLEUTERS EN KINDEREN! Laat kinderen nooit zonder toezicht hanteren met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikingsgevaar als gevolg van inslikken of inademen van kleine onderdelen of folies. Kinderen onderschatten de gevaren vaak. Houd kinderen steeds uit de buurt van het apparaat. Het is geen speelgoed.

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik het apparaat alleen in een droge en stofvrije omgeving.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
- Stel het apparaat niet bloot aan ongunstige invloeden zoals bijvoorbeeld
 - vocht,
 - voortdurend zonlicht,
 - warmtebronnen,
 - kou,
 - trillingen.

App / computersoftware BrematicPRO downloaden

De Brennenstuhl Home Automation System BrematicPRO werkt via de app / computersoftware BrematicPRO. De app staat gratis ter beschikking in de App Store en in de Google Play Store. De computersoftware kunt u via www.brematic.com/nl/service/download.



Meer informatie over de app en de bediening vindt u op www.brematic.com/nl/service.


Draadloze bewegingsmelder koppelen met de BrematicPRO gateway

De app of de computersoftware BrematicPRO is geïnstalleerd en geopend. De BrematicPRO gateway is gereed voor gebruik en bevindt zich in de koppelmodus.

- Menu "Instellingen" openen.
- Submenu "Vertrekken" kiezen en vervolgens het vertrek kiezen.
- Button "Apparaat toevoegen" aantikken.
- Frequentieband selecteren "868 MHz".
- "Sensor / melder" selecteren en met "Verder" bevestigen.
- Volg de instructies in de app.
- Koppelknop gedurende 3 seconden indrukken om het apparaat naar de koppelmodus te brengen.
- Naam van het apparaat invullen en op "toevoegen" tikken om het apparaat toe te voegen aan het vertrek.
- In eerste instantie met "Terug" het vertrek verlaten en vervolgens door op "Klaar" te tikken het koppelen afsluiten. Het apparaat is nu gekoppeld.


Panoramica dell'apparecchio

Lato anteriore



Sensore di rilevazione del movimento ad infrarossi (PIR) con LED

Lato posteriore



Tasto di impostazione
Interruttore per modalità di esercizio
Interruttore antiammossione
Vano portabatterie
Cavità per l'apertura della piastra di montaggio
Piastra di montaggio con cuscinetto adesivo (opzionale)

VOORZICHTIG! KANS OP LETSEL!

- Open de behuizing niet. Het apparaat bevat geen onderdelen die onderhouden kunnen worden.
- Neem het apparaat in geval van zichtbare beschadigingen niet in gebruik.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik of negeren van de veiligheidsinstructies! In dergelijke gevallen komt de waarborg / garantie te vervallen!
- Een ander gebruik als het in deze handleiding beschreven gebruik leidt tot beschadigingen aan het apparaat. Verander de constructie van het apparaat niet. Anders kan een veilig gebruik niet worden gewaarborgd.

Bijzondere veiligheidsinstructies bij de omgang met batterijen

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR! Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!

VOORZICHTIG! EXPLOSIEGevaar! Laad niet-oplaadbare batterijen nooit op, sluit af niet kort en / of open ze niet!

- Gooi batterijen nooit in vuur of water!
- Stel batterijen niet bloot aan mechanische belastingen!

Kans dat de batterijen lekken

- Als de batterijen lekken dient u deze direct uit het apparaat te halen om beschadigingen te voorkomen!
- Vermijd contact met huid, ogen en slijmvlies! Spoel in geval van contact met batterijzuur de desbetreffende plekken direct af met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!

Opmerking: geregistreerde beweging wordt gedurende 1 minuut in de app weergegeven. Gedetailleerde informatie over het apparaat vindt u via www.brematic.com/nl/service.

Afvoer

- De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Uw gemeentelijke overheid verstrekt informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product af te voeren.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Defecte of verbruikte batterijen moeten volgens de richtlijn 2006/66/EG en veranderingen daarop worden gerecycled. Geef batterijen en / of het apparaat af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.



Milieuschade door onjuiste afvoer van de batterijen!

Batterijen mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type! Gebruik nooit gelijkijdig oude en nieuwe batterijen!
- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die invloed op de batterijen zouden kunnen hebben, bijv. door radiatoren / direct zonlicht.
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als het gedurende een langere periode niet wordt gebruikt!

Kans op beschadiging van het apparaat

- Gebruik uitsluitend het aangegeven type batterij!
- Let bij het plaatsen op de juiste polariteit!
- Deze wordt in het batterijvakje aangegeven!
- Reinig de contacten van het product en van de batterijen zo nodig voordat u de batterijen plaatst!
- Verwijder verbruikte batterijen direct uit het apparaat!

Correct gebruik

De draadloze bewegingsmelder is er uitsluitend voor bestemd, bewegende warmtebronnen in droge ruimtes binnenshuis te registreren en bij het activeren een melding aan de BrematicPRO-gateway te sturen. De draadloze bewegingsmelder maakt onderdeel uit van het Brennenstuhl Home Automation Systems BrematicPRO, dat via de app of computersoftware BrematicPRO wordt bediend.

Omvang van de levering

1 x draadloze bewegingsmelder
2 x batterij LR6 / AA / mignon 1,5V
3 x schroef
3 x plug

Service

Mocht u vragen hebben over het product kunt u contact met ons opnemen via www.brematic.com/nl/service.
Tel.: 0080048720743 (kosteloos)

Fabrikant

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG lectra-t ag
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

H. Brennenstuhl S.A.S. www.brematic.com
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim www.brennenstuhl.com

Verklaring van overeenstemming

Hiermee verklaren wij, de firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, dat de draadloze installatie type BM868 01 3726 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU (RoHS II). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring staat ook via het volgende internetadres ter beschikking: www.brematic.com/nl/service/konformitaetserklaerung/ke_1294150.pdf

Dit apparaat voldoet aan wettelijke nationale en Europese eisen. Alle vermelde bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn merken van de desbetreffende eigenaar.

Alle rechten voorbehouden.

1 x beknopte handleiding
1 x gebruiksaanwijzing (digitaal, als download)
1 x kleefpad

Technische gegevens

Aanduiding product: BM 868 01 3726
Art.nr.: 1294150
Draadloze frequentie: 868,3 MHz
Frequentieband: 868,1 - 868,5 MHz
Max. zendvermogen: < 20 mW
Duty cycle: < 1% per h
Reikwijdte: ca. 10 m
Detectiehoek: ca. 110°
Voedingsspanning: 2 x 1,5V LR6 / AA / mignon
Stroomopname: 30 mA max.
Levensduur van de batterij: ca. 2 jaar (typ.)
Omgevingstemperatuur: 0 tot 35 °C
Beschermingsgraad: IP20
Reikwijdte vrije veld: ca. 100 m
Afmetingen (b x l x d): 85,7 x 64 x 32,4 mm
Gewicht: 96 g

Technische wijzigingen voorbehouden.

IT Rilevatore di movimento via radio 868,3 MHz



Questa guida rapida fornisce indicazioni circa le funzioni più importanti dell'apparecchio. L'intero manuale di istruzioni per l'uso è disponibile sul sito www.brematic.com/it/service.

Avvertenze in materia di sicurezza

ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTE PER BAMBINI E INFANTILI! Non lasciare mai i bambini privi di sorveglianza con il materiale di imballaggio. Sussiste un pericolo di soffocamento a causa dell'ingerimento o dell'inalazione di piccole componenti o pellicole. Spesso i bambini sottomulano i pericoli. Tenere sempre l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini. Esso non è un giocattolo.

- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, oppure senza esperienza e conoscenza in merito, qualora sorvegliati o istruiti circa un uso sicuro dell'apparecchio e che comprendano i pericoli ad esso connessi. I bambini non possono giocare con questo apparecchio. La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Utilizzare l'apparecchio solamente in un ambiente asciutto e privo di polvere.
- Utilizzare l'apparecchio solamente in ambienti interni.
- Non esporre l'apparecchio a condizioni sfavorevoli, quali:
 - umidità,
 - luce solare costante,
 - radiazione termica,
 - freddo,
 - vibrazioni.

Scaricare l'app / il software per PC BrematicPRO

Il sistema di automazione domestica BrematicPRO di Brennenstuhl viene comandato tramite App o software BrematicPRO da PC. L'app è disponibile gratuitamente nell'App Store e nel Google Play Store. Il software per PC è scaricabile dal sito www.brematic.com/it/service.



Per maggiori informazioni circa l'app e la gestione consultare il sito www.brematic.com/it/service.

Impostazione del rilevatore di movimento radiocomandato tramite gateway BrematicPRO

L'app o il software per PC BrematicPRO è installato e aperto.

Il gateway BrematicPRO è pronto per l'uso e in modalità di impostazione.

- Aprire il menu "Impostazioni".
- Selezionare il sottomenu "Locali", scegliere quindi il locale.
Premere il pulsante "Aggiungi apparecchio".
- Selezionare la banda di frequenza "868 MHz".
- Selezionare "Interruttore / Presa" e confermare con "Avanti".
- Seguire le istruzioni dell'app.
- Premere e tenere premuto per 3 secondi il tasto di impostazione per attivare la modalità di impostazione dell'apparecchio.
- Inserire il nome dell'apparecchio e premere "Aggiungi" per assegnare l'apparecchio al locale.



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra-t AG
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

www.brematic.com
www.brennenstuhl.com

04839711417