

Bravo

M170 Mobile

SWITEL

SWISS BRAND

- 🇨🇭 Quadband Mobiltelefon mit großen Tasten
- 🇨🇭 Quad-bande téléphone mobile avec de grosses touches
- 🇨🇭 Quad band telefono cellulare con grandi tasti
- 🇨🇭 Quad band mobile phone with large buttons



- Notrufaste für bis zu 5 Rufnummern
- Touche SOS pour l'appel de 5 numéros maximum
- Tasto di chiamata d'emergenza per fino a 5 numeri telefonici
- Emergency call button for up to 5 numbers



- XL-Rufton
- Sonnerie d'appel XL
- Tono di chiamata XL
- XL ringing tone



- Nummernansage
- Réponse vocale
- Uscita voce
- Voice output



- Mit Tisch-Ladeschale
- Avec socle chargeur
- Con base di ricarica da tavolo
- With desktop charging cradle



- LED-Taschenlampen-Funktion
- Fonction lampe de poche DEL
- Funzione torcia LED
- LED torch function



www.switel.com



Grafisches Farbdisplay
Ecran graphique couleur
Display grafico a colori
Graphical colour display



XL-Rufton
Sonnerie d'appel XL
Tono di chiamata XL
XL ringing tone



Vibrationssignalisierung
Signalisation par vibration
Segnalazione a vibrazione
Vibration alert



Alphanumerische Speicherplätze
Places de mémoire alphanumériques
Posti di memoria alfanumerica
Alphanumeric memories



Digitaluhr mit Weckfunktion
Horloge avec fonction réveil
Orologio con funzione sveglia
Clock with alarm function



SMS senden und empfangen
Envoyer et recevoir des SMS
Invio e ricezione di SMS
Send and receive SMS messages



Sprachausgabe
Réponse vocale
Uscita voce
Voice output



Menu in 12 Sprachen
Menu dans 12 langues
Menu in 12 lingue
Menu in 12 languages



SOS-Taste
Taste SOS
Tasto SOS
SOS button



Integrierte Taschenlampe
Lampe de poche intégrée
Torchia integrato
Integral pocket torch



Max. Gesprächsdauer
Max. durée de communication
Mass. durata di conversazione
Max. talk time



Max. Standby-Zeit
Max. autonomie en veille
Max. standby
Max. Stand-by time

- 🇨🇭 **Quadband Mobiltelefon mit großen Tasten**
- Beleuchtetes Farbdisplay mit großer Zahlen- und Buchstabendarstellung
- Klingelton extra laut einstellbar (+90dB)
- 9 Klingeltöne und Vibrationsalarm
- Telefonbuch für max. 100 Einträge von Namen + Nummern
- LED zur Anzeige des Betriebszustandes
- Terminkalender, Weckuhr, SMS
- Nummernansage bei Tastendruck
- Menü und Nummernansage in 12 Sprachen*
- SOS-Taste für max. 5 Rufnummern
- LED-Taschenlampen-Funktion
- **TECHNISCHE DATEN:**
- Quadband GSM (850/900/1800/1900 MHz)
- 4,5 cm (1,77") Displaydiagonale
- Headset-Anschluss
- 800 mAH Li-ion Akku
- Max. 5 Std. Dauergespräch
- 300 Stunden Stand-by
- Maße: 112 x 51 x 15 mm, Gewicht 76 g (incl. Batterie)
- **Verpackungsinhalt:**
- Mobiltelefon, Ladekabel, Li-Ion-Akku, Tisch-Ladeschale, Bedienungsanleitung

- 🇨🇭 **Quad-bande téléphone mobile avec de grosses touches**
- Afficheur couleur avec de grands caractères alpha-numériques
- Sonnerie réglable (+90dB)
- 9 sonneries et alarme par vibration
- Répertoire téléphonique avec
- 100 noms et numéros d'appel
- Voyant LED signalant le statut en cours de fonctionnement
- Calendrier, réveil, SMS
- Confirmation vocale par appui de touche
- Affichage du menu et réponse vocale en 12 langues*
- Touche SOS pour l'appel de 5 numéros maximum
- Fonction lampe de poche DEL
- **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :**
- GSM quad-bande (850/900/1800/1900 MHz)
- Afficheur avec diagonale 4,5 cm (1,77")
- Connexion casque
- Batterie : Li-Ion 800 mAh
- Max. 5 heures de communication continue
- 300 heures veille
- Dimensions: 112 x 51 x 15 mm, poids 76 g (batterie incluse)
- **Contenu de l'emballage :**
- Téléphone portable, Adaptateur secteur, Socle chargeur, Batterie Li-Ion, Mode d'emploi

- 🇨🇭 **Quad band telefono cellulare con grandi tasti**
- Display illuminato con visualizzazione grande
- di cifre e lettere
- Suoneria molto alta e regolabile (+90dB)
- 9 suonerie e allarme a vibrazione
- Rubrica per max. 100 voci composte da nome + numero
- LED di visualizzazione dello stato di esercizio
- Organizer / calendario, sveglia, SMS
- Uscita voce premendo un tasto
- Menu e uscita voce in 12 lingue*
- Tasto di chiamata d'emergenza per fino a 5 numeri telefonici
- Funzione torcia LED
- **SPECIFICHE TECNICHE:**
- Quad band GSM (850/900/1800/1900 MHz)
- Display con diagonale da 4,5 cm (1,77")
- Attacco auricolare
- Batteria: ioni di litio da 800 mAh
- Max. 5 ore di autonomia di conversazione
- 300 ore di stand-by
- Dimensione: 112 x 51 x 15 mm, peso 76 g (incl. batterie)
- **Contenuto della confezione:**
- Telefonino, Cavo di ricarica, Base di ricarica da tavolo, Batteria Li-Ion, Istruzioni d'uso

- 🇨🇭 **Quad band mobile phone with large buttons**
- Colour display with large alphanumeric characters
- Ringtone adjustable (+90dB)
- 9 ringtones and vibration alarm
- Phonebook with 100 entries for names and numbers
- LED to signal operating status
- Organizer / calendar, alarm clock, SMS
- Voice output on pressing a key
- Menu and voice output in 12 languages*
- Emergency call button for up to 5 numbers
- LED torch function
- **TECHNICAL DATA:**
- Quad band GSM (850/900/1800/1900 MHz)
- 4,5 cm (1,77") display diagonal
- Headset socket
- 800 mAH Li-ion Battery
- Max. 5 hrs. continuous conversation
- Standby up to 300 hrs.
- Dimensions: 112 x 51 x 15 mm, weight 76 g (incl. battery)
- **Packaging unit:**
- Mobile phone, Mains adapter, Desktop charging cradle, Li-Ion battery, Operating instructions

* (D, GB, F, NL, E, I, TR, P, S, DK, N, FIN)

