

Datenblatt 700.3000

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

MEDIACADDY sw

Technische Details		Technical details	
Abmessungen in mm	800x650x1180	Measurements in mm	800x650x1180
Höhenverstellung elektrisch	660 mm	Height adjustment	660 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	ca. 60 kg	Weight (without accessories)	ca. 60 kg
Max. Displaygröße	58"	Max. display sizes	58"
Max. Displaygewicht	30 kg	Max. display weight	30 kg
Rollen	4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar	Rollers	4 guide rollers, 2 of them detectable
Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Eingang 1:		Input 1:	
Eingangsspannung	20-29 VDC	Input voltage	20-29 VDC
Eingangsstrom	12 A	Input current	12 A
Eingang 2:		Input 2:	
Eingangsspannung	24 VDC	Input voltage	24 VDC
Eingangsstrom	7,5 A	Input current	7,5 A
Stromausgang		Power output	
1x WIELAND GST15i3 Buchse		1x WIELAND GST15i3 socket	
3-polig, Gehäuse schwarz, Codierung braun		3-pole, housing black, coding brown	
Ausgangsspannung	20-29 VDC	Ausgangsspannung	20-29 VDC
Ausgangsstrom	12A	Ausgangsstrom	12A
1x WIELAND GST15i2 Buchse		1x WIELAND GST15i2 socket	
2-polig, Gehäuse schwarz, Codierung ...		2-polig, housing black, coding light blue	
Ausgangsspannung	24 VDC	Ausgangsspannung	24 VDC
Ausgangsstrom	7A	Ausgangsstrom	7A
1x WIELAND GST15i2 Buchse		1x WIELAND GST15i2 socket	
2-polig, Gehäuse schwarz, Codierung ...		2-polig, housing black, coding pastel blue	
Ausgangsspannung	12 VDC	Ausgangsspannung	12 VDC
Ausgangsstrom	3,8A	Ausgangsstrom	3,8A
Funktionsmodule		Function modules	
USB-Charger		USB-Charger	
USB-A Doppelcharger, 5VDC / 2x 3,0A		USB-A double charger, 5VDC / 2x 3,0A	

Weitere Produkteigenschaften

Material

Gehäuse:
Stahlblech gepulvert, schwarz ähnlich
RAL9005

Lieferumfang

1x MEDIACADDY
Im Karton

Further product attributes

Material

Housing:
Steel sheet powder coated, black similar to
RAL9005

Scope of delivery

1x MEDIACADDY
In carton

Zubehör

Zubehör:

Ablagefläche

Accessories

Accessories:

Shelf space

