

Torpedo-Sicherungen **300.800**

Torpedo Fuses **DC**



Ø 6 x 25 mm

Blister



Spannung 32 V
Voltage

Strom 5 A – 25 A
Current

Ausschaltvermögen 500 A
Breaking Capacity



Norm / Standard (angelehnt an / according to): DIN 72581-1

Anwendung / Application

Automobilindustrie, DC-Anwendungen /
Automotive industry, DC-applications

Aufbau / Construction:

Gehäuse / Body Isolierender Kunststoff / Insulating Plastic
Kontakt / Contact Zinklegierung, verzinkt / Zinc Alloy, tin plated

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

Blisterverpackung = 20 Stück /
Blister = 20 pieces

Bemessungswerte / Ratings:

I_N	U_N [V]	Anzahl / Quantity	Farb-Code / Color Code
5 A	32	2	Gelb / yellow
8 A	32	8	Weiß / white
16 A	32	6	Rot / red
25 A	32	4	Blau / blue

$I_N - t$ Verhalten / $I_N - t$ characteristics:

Bemessungs- strom-Faktor / Rated current factor	t_{min} t_{max}	Schmelzzeit / Melting time: 5 A- 25 A
$2 \cdot I_N$	t_{min}	Auf
	t_{max}	Anfrage
$4 \cdot I_N$	t_{min}	/
	t_{max}	/
$10 \cdot I_N$	t_{min}	On
	t_{max}	Request

