

DE Technische Daten Kopflampe

LED Leuchtmittel:	2W COB LED + 1W LED		
Schalterfunktionen:	1. Power-Modus 100%		
	2. Eco-Modus 40%		
	3. Rotes LED-Licht		
	4. Rotes Stroboskoplicht		
	5. Aus		
	Sensor Modus: LED bei 100%		
LED Leistung:	100%	40%	Rot-LED
Lichtstrom/Lumen (ca.):	180lm	70lm	30lm
Leuchtdauer (ca.):	2.5h	5h	10h
Leuchtweite (ca.):	30m	19m	13m
Farbtemperatur/CCT (ca.):	6000-8000K		
Farbwiedergabeindex:	CRI > 70		
Akkupack:	Li-Po 3,7V 500mAh		
Risikogruppe (EN 62471):	2		
Ladezeit (ca.):	2h		
Eingangsbuchse:	Micro-USB Buchse mit Gummiabdeckung		
Eingangsspannung:	5V DC		
Eingangsstrom:	500mA		
Ladeverfahren:	CCCV		
Gehäusematerial:	ABS + PC		
Farbe:	Schwarz		
Schutzart:	IPX4		
Schutzklasse:	III		
EU-Energieeffizienzklasse:	A+		
Tiefentladeschutz:	Ja		
Ladezustandsanzeige:	Ladevorgang: Schalter leuchtet rot Akku voll: Schalter leuchtet blau		
Ladetemperatur:	0°C...+35°C		
Betriebstemperatur:	-10°C...+40°C		
Lagertemperatur:	-20°C...+45°C		
Approbationen:	CE		
Verpackung:	Blister		
Sprachen Verpackung:	DE, GB, FR, IT, ES, PL		
Sprachen Bedienungsanleitung:	DE, GB, FR, IT, ES		
Lieferumfang:	Kopflampe, Kopfband, Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung		

GB Technical data head light

LED illuminant:	2W COB LED + 1W LED		
Switch function:	1. Power-Mode 100%		
	2. Eco-Mode 40%		
	3. Red LED light		
	4. Red strobe light		
	5. Off		
	Sensor mode: LED at 100%		
LED power:	100%	40%	Red LED
Luminous flux/Lumen (approx.):	180lm	70lm	30lm
Run time (approx.):	2.5h	5h	10h
Beam distance (approx.):	30m	19m	13m
Colour temperature/CCT (approx.):	6000-8000K		
Colour rendering index:	CRI > 70		
Rechargeable battery pack:	Li-Po 3,7V 500mAh		
Risk group (EN 62471):	2		
Charging time (approx.):	2h		
Input socket:	Micro-USB socket wither rubber socket		
Input voltage:	5V DC		
Input current:	500mA		
Charging method:	CCCV		
Housing material:	ABS + PC		
Colour:	Black		
Protection type:	IPX4		
Protection class:	III		
EU energy efficiency class:	A+		
Deep discharge protection:	Yes		
Charging status indicator:	Loading: Button lights up red Battery full charged: Button lights up blue		
Charging temperature:	0°C...+35°C		
Operating temperature:	-10°C...+40°C		
Storage temperature:	-20°C...+45°C		
Approvals:	CE		
Package:	Blister card		
Languages Package:	DE, GB, FR, IT, ES, PL		
Languages Manual:	DE, GB, FR, IT, ES		
Shipment:	Head light, head strap, Micro-USB cable, manual		

DE Technische Daten Micro-USB Kabel

Eingangsstecker:	USB type A
Ausgangsstecker:	Micro USB type B
Länge:	70cm
Farbe:	Schwarz
Kabel-Typ:	Ladekabel

GB Technical data Micro-USB cable

Input plug:	USB type A
Output plug:	Micro USB type B
Length:	70cm
Colour:	Black
Cable type:	Charging cable

DE Logistik Daten

Produkt-Abmessungen:	60x35x30mm
Produkt-Gewicht:	49g (Lampe mit Akku) 10g (Akkugewicht)
Verpackungs-Abmessungen:	180x115x55mm
Verpackungs-Gewicht:	90g
EAN Verpackung:	4250040935183

GB Logistics data

Product dimensions:	60x35x30mm
Product weight:	49g (lamp with battery pack) 10g (only battery pack)
Package dimensions:	180x115x55mm
Package weight:	90g
EAN package:	4250040935183

DE Produktspezifische Hinweise

- Verwendungszweck: Stirnlampe. Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet
- Nur in geschlossenen Räumen aufladen
- Um 360° drehbar
- Verstellbares Kopfband
- Mit Sensor-Steuerung

GB Product specific notes

- Intended purpose: head light. Not intended for use in other applications. Not suitable for household room illumination
- Only charge in closed rooms
- Rotatable 360°
- Adjustable headband
- With sensor control