

DE Technische Daten Strahler

LED Leuchtmittel:	1W LED
Schalterfunktionen:	An / Aus
Lichtstrom/Lumen (ca.):	60lm
Max. Beleuchtungsstärke/Lux (ca.):	3100lx
Leuchtdauer (ca.):	14h
Leuchtweite (ca.):	110m
LED Lebensdauer (ca.):	50.000h
Geeignete Batterietypen:	3x Micro AAA 1,5V Batterien
Gehäusematerial:	Gummiertes Kunststoffgehäuse
Farbe:	Schwarz
Schutzart:	IP20
Approbationen:	CE
Verpackung:	Karton
Sprachen Verpackung:	-
Sprachen Bedienungsanleitung:	-
Lieferumfang:	2x Taschenlampe, 6x AAA Zink-Kohle Batterien, 2x Handschlaufe

GB Technical data spotlight

LED illuminant:	1W LED
Switch function:	On / Off
Luminous flux/Lumen (approx.):	60lm
Peak beam illuminance/Lux (approx.):	3100lx
Run time (approx.):	14h
Beam distance (approx.):	110m
LED lifetime (approx.):	50.000h
Suitable battery types:	3x Micro AAA 1,5V batteries
Housing material:	Rubberized plastic housing
Colour:	Black
Protection type:	IP20
Approvals:	CE
Package:	Carton box
Languages Package:	-
Languages Manual:	-
Shipment:	2x flash light, 6x AAA zinc carbon batteries, 2x hand strap

DE Logistik Daten

Produkt-Abmessungen:	105x33,5x28,5mm
Produkt-Gewicht:	67g (Lampe+Batterien) 45g (Lampe)
Verpackungs-Abmessungen:	114x74x38mm
Verpackungs-Gewicht:	153g
EAN Verpackung:	4250040935688

GB Logistics data

Product dimensions:	105x33,5x28,5mm
Product weight:	67g (Lamp+batteries) 45g (Lamp)
Package dimensions:	114x74x38mm
Package weight:	153g
EAN package:	4250040935688

DE Produktspezifische Hinweise

- Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen min. 0,1m
- Verwendungszweck: Arbeitslampe. Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet
- Stufenlose Fokussierung
- Inkl. Handschlaufe

GB Product specific notes

- Minimum distance from lighted objects min. 0,1m
- Intended purpose: working light. Not intended for use in other applications. Not suitable for household room illumination

V1-KS 15.10.2019