

DE Technische Daten Kopflampe

LED Leuchtmittel:	3W LED + 5mm LED	
Funktionen Schalter 1:	1. Power-Modus 100%	
	2. Eco-Modus 50%	
	3. Stroboskop Licht	
	4 Aus	
Funktionen Schalter 2:	1. Rotes LED Licht	
	2. Rotes Stroboskop Licht	
	4. Aus	
	Sensor Modus: LED bei 100%	
LED Leistung:	100%	50%
Lichtstrom/Lumen (ca.):	120lm	57lm
Leuchtdauer (ca.):	8,5h	17h
Leuchtweite (ca.):	40m	25m
Farbtemperatur/CCT (ca.):	6000-8000K	
Farbwiedergabeindex:	CRI > 70	
Batterien:	3x AAA Batterien	
Gehäusematerial:	ABS + PC	
Farbe:	Schwarz	
Betriebstemperatur:	-10°C...+30°C	
Lagertemperatur:	-20°C...+50°C	
Approbationen:	CE	
Verpackung:	Blister	
Sprachen Verpackung:	DE, GB, FR, IT, ES, PL	
Sprachen Bedienungsanleitung:	DE, GB, FR, IT, ES	
Lieferumfang:	Kopflampe, Kopfband, 3x AAA Alkaline Batterien, Bedienungsanleitung	

GB Technical data head light

LED illuminant:	3W LED + 5mm LED	
Functions switch 1:	1. Power-Mode 100%	
	2. Eco-Mode 50%	
	3. Strobe light	
	4. off	
Functions switch 2:	1. Red light	
	2. Red Strobe light	
	3. off	
	Sensor mode: LED at 100%	
LED power:	100%	50%
Luminous flux/Lumen (approx.):	120lm	57lm
Run time (approx.):	8,5h	17h
Beam distance (approx.):	40m	25m
Colour temperature/CCT (approx.):	6000-8000K	
Colour rendering index:	CRI > 70	
Batteries:	3x AAA batteries	
Housing material:	ABS + PC	
Colour:	Black	
Operating temperature:	-10°C...+30°C	
Storage temperature:	-20°C...+50°C	
Approvals:	CE	
Package:	Blister card	
Languages Package:	DE, GB, FR, IT, ES, PL	
Languages Manual:	DE, GB, FR, IT, ES	
Shipment:	Head light, head strap, 3x AAA batteries, manual	

DE Logistik Daten

Produkt-Abmessungen:	60x45x30mm
Produkt-Gewicht:	86g (Lampe+Batterien) 51g (Lampe)
Verpackungs-Abmessungen:	165x120x70mm
Verpackungs-Gewicht:	112g
EAN Verpackung:	4250040936401

GB Logistics data

Product dimensions:	60x45x30mm
Product weight:	86g (lamp+batteries) 51g (lamp)
Package dimensions:	165x120x70mm
Package weight:	112g
EAN package:	4250040936401

DE Produktspezifische Hinweise

- Verwendungszweck: Stirnlampe. Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Nicht für die Raumbelichtung im Haushalt geeignet
- 45° drehbares Gelenk
- Sensor Steuerung

GB Product specific notes

- Intended purpose: head light. Not intended for use in other applications. Not suitable for household room illumination
- 45° turn able hinge
- Sensor control

V1-KS 14.10.2019