

KERN PNJ600-3M



El nuevo patrón de laboratorio, con el robusto sistema de medición de diapasón



Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal): 10 mg

Resolución de contaje: 620000

Funciones

Determinación de porcentaje: si

Función de contaje: si

Indicación de capacidad: si

Pesaje con rango de tolerancia: si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %

Temperatura ambiental mínima: 5 °C

Temperatura máxima de uso: 40 °C

Suministro energético

Fuente de alimentación: Adaptador de red

Fuente de alimentación/adaptador incluido: CH EURO UK US

Tensión de entrada: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Servicio

Certificado DAkkS: 963-127

Verificación: 965-216

Categoría

Categoría: Balanzas

Product Group: Balanza de precisión

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX): 409 x 320 x 318 mm

Peso bruto: 5,570 kg

Peso neto: 4,170 kg

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX): 196 x 293 x 266 mm

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX): 195 x 300 x 90 mm

Dimensiones totales (AxPxX): 196 x 293 x 266 mm

Espacio de pesaje (AxPxX): 172 x 171 x 160 mm

Material carcasa: Plástico

Material de plato de pesaje: acero inoxidable

Nivel de burbuja: si

Pies de tornillos girante: si

Superficie de pesaje (d): 140

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 620 g

Intervalo de estabilización en condiciones de labo: 3 s

Lectura [d]: 1 mg

Linealidad: 4 mg

Peso mínimo (USP): 2 g

Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa interna (manual)

Rango de tara: 620 g

Reproducibilidad: 1 mg

Resolución: 620000

Tiempo de calentamiento: 4 h

Unidades de pesaje: ct dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) tol

Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 1,650 cm

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU: si

Carga mínima [Min]: 20 mg

Clase de verificación: II

Periodic Verification for Italy: 969-112

Valor de verificación [e]: 10 mg

Verificación en fábrica posible: si

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio): 1 mg


KERN PNJ600-3M



El nuevo patrón de laboratorio, con el robusto sistema de medición de diapasón

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

