



Acer X Serie

Acer X1326AWH

Entworfen für den Geschäftsbereich bietet der Acer X1326AWH Video-Projektor mit der neuen Acer ColorBoost 3D Technologie starke Leistung zum niedrigen Preis.

Leuchtstarke 4.000 ANSI Lumen, eine native WXGA(HD-) Auflösung mit einem hohen Kontrast von 20.000:1 projizieren auch bei Tageslicht ein gestochen scharfes und helles Bild in jedem Meetingraum.

Mit Hilfe smarter Features lässt sich der Acer X1326AWH beispielsweise automatisch einschalten, sobald sich ein Nutzer per HDMI mit dem Projektor verbindet.

Entdecken Sie dies und vieles mehr!



- Auflösung: WXGA (1.280 x 800 px)
- Helligkeit (ANSI Lumen): 4.000 / 3.200 eco
- Kontrast: 20.000:1
- Lampenlebensdauer max. (Std.): 6.000 / 7.000 eco / 10.000 extr. Eco
- Herstellergarantie: 2 Jahre PickUp-Service, 1 Jahr auf die Lampe, 5 Jahre auf den DLP Chip



Resolution



Brightness



HDMI 3D



ColorBoost 3D



ColorSafe II



Eco Projection



Acer X1326AWH

SPEZIFIKATIONEN



Bestellinformationen

Modell	X1326AWH
Artikelnr.	MR.JR911.001
EAN	4710180063165

Technische Spezifikationen

DLP Chip	BrilliantColor™ 0.65" DarkChip™ 3 DMD
Auflösung	WXGA (1.280 x 800 px)
Seitenverhältnis	16:10 (nativ), umschaltbar auf 4:3 und 16:9
Kontrast	20.000:1
Farbdarstellung	1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (ANSI Lumen)	4.000 / 3.200 eco
Fokus / Brennweite	F = 2.41 - 2.53 / F = 21.85mm - 24.00mm
Projektionsgröße (Diagonale)	0,75 - 7,62m
Projektionsabstand	1,0 - 10,0m
Projektionsverhältnis	1,54 - 1,72:1
Horizontal- / Vertikalfrequenz	15k ~ 100k Hz / 24 ~ 120 Hz
Projektions-Modi	Rück-/Front- sowie Deckenmontage mit Rück-/Front-Projektion
Lampe / Typ	220 W Osram P-VIP
Lampenlebensdauer max. (Std.)	6.000 / 7.000 eco / 10.000 extr. Eco
Trapez-Korrektur (Keystone)	+/-40 Grad (Vertikal), manuell
Lautsprecher	1x 3 Watt
Gewicht / inkl. Verpackung (kg)	2,80 / 3,90
Abmessungen / Verpackung (mm)	313 x 240 x 114 / 400 x 340 x 168
Zoom / Digital-Zoom	1:1.1 / 2x
Stromverbrauch	260 W < 0,5 Watt Bereitschaft
Geräuschentwicklung	32 / 24 dB eco
Gleichmäßigkeit (%)	80
Features	AC Power On, Auto Ceiling-mounted Correction, Auto Keystone Correction, Auto Shutdown, ColorBoost 3D, ColorSafe II, DLP 3D ready, HDMI 3D ready, HDMI Power On, Installation Menu, Instant Resume, Loop Through, PIN Security, Quick Start, SmartDetection, SmartFormat, Top-Loading Lamp, Original 24p Wiedergabe, Wall-Color Compensation

Eingänge

HDMI mit HDCP	1x HDMI 1.4a
VGA analog D-Sub	1x
Composite Video RCA	1x
Audio in Klinke 3.5mm	1x

Ausgänge

USB Typ A	1x DC Out 5V
Audio out Klinke	1x
D-Sub für (Monitor Loop Through)	1x

Mitgeliefertes Zubehör

PIN Sicherheitskarte	1x
Netzkabel an IEC 320 C13	1,8m
VGA Kabel 15pol	1,8m
IR Fernbedienung inkl Batterien	1x
Linseklappe	1x
Schnellstartanleitung gedruckt	1x

Optionales Zubehör

Ersatzlampe	Art.-Nr.: MC.JQH11.001 EAN: 4713883594042
Universelle Deckenhalterung kurz	Art.-Nr.: MC.JLC11.002 EAN: 4713147892877
Acer 3D Shutterbrille	Art.-Nr.: MC.JFZ11.00B EAN: 4713147532261

Garantie

Herstellergarantie	2 Jahre PickUp-Service, 1 Jahr auf die Lampe, 5 Jahre auf den DLP Chip
--------------------	--

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2019 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.