

Stiftsa.schiene kompakt, 10mm² Anschluss 1p/N Kompaktgerät 1 TE +
Hilfsschalter 0,5 TE berührungssicher 1m schneidbar



Ausführung		
Produkt-Markename	SENTRON	
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene	
Ausführung des Produkts	10mm ² , 1p+N, 60TE, Kompakt + Hilfsschalter, schneidbar	
Allgemeine technische Daten		
Phasenzahl	1	
Querschnitt	10 mm ²	
Betriebsspannung / Bemessungswert / maximal	230 V	
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom / Bemessungswert	63 A	
Eignung		
Eignung zum Zusammenwirken		
• Geräte mit Hilfsschalter	Ja	
• Geräte mit N-Leiter	Ja	
Produktdetails		
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja	
Anzahl		
Anzahl der Geräte / geeignet zum Anbau	40	
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift	
Mechanischer Aufbau		
Teilungsmaß	24 mm	
Höhe	13 mm	
Breite	40,8 mm	
Länge	1 055,1 mm	
Nettogewicht	440 g	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5ST3778-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3778-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3778-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





