




Satellite Pro L50-G-151

Ihr Schritt in die Zukunft – zum attraktiven Preis



Der dynabook Satellite Pro L50-G ist ein gut ausgestattetes 15,6"-Notebook, das neueste Technologie zum einem günstigen Preis bietet. Mit seinem Intel® Core™-Prozessor der zehnten Generation und bis zu 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher in einem leichten Gehäuse kombiniert er Leistungsstärke mit Anwenderfreundlichkeit. Allgemeine Aufgaben und Multitasking meistert er im Handumdrehen – und das mit bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit*.

Als hochmodernes Gerät nach dem „Modern Device“-Standard von Microsoft umfasst der dynabook Satellite Pro L50-G trotz seiner handlichen 1,7 kg eine Tastatur in voller Größe einschließlich Ziffernblock und eine Vielzahl an Anschlüssen, darunter ein USB Type-C-Anschluss, drei weitere USB-Ports und eine HDMI-Schnittstelle. Auch ein Gigabit-LAN-Anschluss und WiFi 6 sind enthalten, sodass Sie mit Ihrem Notebook schnell, zuverlässig und bei Bedarf kabellos im Netz arbeiten können. Dank umfassenden Sicherheitsoptionen und anspruchsvollen Testverfahren können Sie außerdem ganz beruhigt sein, dass Ihre Daten sicher sind und sich Ihre Investition rentiert.



* Gemessen mit Mobile Mark™ 2014 mit Windows 10, Batterielebensdauer je nach Modell - Mobile Mark ist eine Marke der Business Applications Performance Corporation.

Satellite Pro L50-G-151

Technische Spezifikationen

Prozessor	Intel® Core™ i7-10710U-Prozessor der 10. Generation (1,10/4,70 GHz, Level-3-Cache: 12 MB)
Betriebssystem / Plattform	Windows 10 Pro 64-bit - dynabook empfiehlt Windows 10 Pro für Unternehmen
Designfarbe	schwarz strukturiert
Arbeitsspeicher	16.384 (8.192 + 8.192) MB, max. Erweiterbarkeit: 16.384 MB, Technologie: DDR4 RAM (2.666 MHz)
Solid State Disk	512 GB M.2 PCIe
Festplatte	1 TB (5.400 U/min) SATA
Bildschirm	39,6cm (15,6") entspiegeltes Full-HD TFT Hochhelligkeits eDP™ Display mit LED Hintergrundbeleuchtung und 16:9 Seitenverhältnis, interne Auflösung: 1.920 x 1.080
Grafikkarte	nVIDIA® GeForce® MX250
Schnittstellen	1 x HDMI-out unterstützt 1080p Signal Format, 1 x Kopfhörer (Stereo) / Mikrofon Combo Anschluss, 1 x RJ45-Anschluss, 1 x SD™-Kartensteckplatz (SD™, SDHC™, SDXC™ mit Unterstützung für UHS-I und MMC, Adapter nötig für miniSD™-/microSD™-Karten), 3 x USB 3.0 (1x Unterstützung für USB-Sleep-and-Charge), 1 x USB 3.1-Anschluss (Typ C, 1. Generation) für Datentransfer, Stromversorgung und Display Port
Erweiterungen	2 Steckplätze für Arbeitsspeicher
Drahtlose Kommunikation	Dual Band Wireless LAN 802.11ax (Wi-Fi 6) Intel®, Bluetooth® 5.0 Intel®
Drahtgebundene Kommunikation	Gigabit Ethernet LAN
Sound system	Stereolautsprecher
Tastatur	Rahmenlose schwarze Tastatur und Ziffernblock (Zehntastatur)
Maus/Touchpad/o. Ä.	ClickPad
Akku	Technologie: Lithium-Ionen, 4 Zellen, bis zu 8 Std. 20 Min (MobileMark™ 2014 mit Windows 10) MobileMark ist eine Marke der Business Applications Performance Corporation.
Abmessungen	361 x 244 x 19,9 mm, Gewicht: ab 1,85 kg
Webcam	HD-Kamera mit Doppelmikrofon für Cortana und Skype™ for Business
Garantie	1 Jahr europäische Bring-In Herstellergarantie inkl. Vor-Ort Abholservice in Deutschland und Österreich bei Anmeldung der Reparatur an der Dynabook Notebook Hotline.
Mitgelieferte Hardware	Wechselstromadapter
Bundled Software	Microsoft® Office (1 Monat Testversion für das neue Microsoft Office 365)
Sicherheits-Funktionen	Firmware Trusted Platform Module (fTPM)
Sicherheitsfunktionen	Webcam Shutter Slider
Sicherungseinrichtungen	Supervisor Passwort, Festplatten-Passwort, Benutzer Passwort, Steckplatz für Kabel Sicherung
PBS22E-008005GR	EAN 4062507055903



Zubehör



dynabook USB-C Dockingstation (PA5356E-1PRP)



dynabook Notebooktasche B116 (PX1880E-2NCA)



Sichtschutzfilter, beidseitig, selbsthaftend (PX1905E-2NAC)

Services und Lösungen

Gold On-site Service

Mit dem dynabook Gold On-site Service, inklusive Reaktion am nächsten Werktag, können Sie sicher sein, alle Maßnahmen für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb ergriffen zu haben. Innerhalb von 24 Stunden wird ein zertifizierter Servicetechniker bei Ihnen vor Ort erscheinen und versuchen Ihr defektes Gerät zu reparieren.

dMZC

dynabook Mobile Zero Client – eine clientlose VDI-Lösung, mit der Ihre Mitarbeiter von überall aus arbeiten können, ohne Ihre Sicherheitsvorschriften zu verletzen.