



REZERVNI DELI



NAROČILO REZERVNIH
DELOV - >



Revell
Control

14+

BOAT
HURRICANE



NAVODILA ZA UPORABO

2.4
GHz

LiPo

USB


2-Channel

Revell

www.revell-control.de

© 2020 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.

1



2



DALJINSKI UPRAVLJALNIK




Baterije / Akumulatorji

DC 6 V
4 x 1,5 V AA

Frekvenčni obseg: 2400 - 2483,5 MHz
Max frekvenčna moč: < 10 dBm

4 MODEL




Baterije / Akumulatorji za modelček
Napajanje: DC 7,4 V / 2000 mAh / 14,8 Wh LiPo

USB polnilnik
Napajanje: DC = 5V preko USB vrat max 500 mAh

5

VSTAVLJANJE BATERIJ



Fiksiranje
baterije s
sprijemajočim
trakom



6.


Pri zapiranju se prepričajte, da je pokrov pritrjen in v ravlini.
Zavrtite ročice za blaženje v srednji položaj;
Ročici se morata zaskočiti.

6 START


1.
Čoln mora biti položen v vodo



7 UPRAVLJANJE S TRIMANJEM / STEERING TRIM ADJUSTMENT



8 UPRAVLJANJE ČOLNA / VEHICLE CONTROL / CONTRÔLE DU VÉHICULE / DESTINO VEHICULO CONTROL DEL VEHICULO / COMANDO DEL VEHICULO



Opombe

1. Za polnilni vtič na bateriji vedno uporabljajte priloženo zaščitno kapico.
2. Če se je čoln prevrnil, pritisnite ta gumb in ga držite tri sekunde.
3. Preverite po vsakem
Preverite, ali je voda prodrla v notranjost čolna,
in po posušite notranjost čolna.
4. Ko čoln po uporabi dvigujete iz vode, pred tem
izklopite dalijski upravljalnik.
5. Po vsaki uporabi je treba baterijo odklopiti od modela.
6. Delovni radij približno 50 m

