





TIGER

Torcia in alluminio LED 20W con zoom
Zoomable 20W LED aluminium flashlight
Torche LED 20W en aluminium avec zoom
Linterna LED 20W de aluminio con zoom
Aluminium LED Taschenlampe mit 20W und Zoom



ST337




PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister F6	6	24



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Codice / Item / Code / Codigo / Code	ST337
Nome prodotto / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	TIGER
Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	Dry batteries
Batteria / Battery / Batterie / Batería / Batterie	6 x AA (not included)
Tempo di ricarica / Charging Time / Temps de recharge / Tiempo de carga / Ladezeit	-
Autonomia / Runtime / Autonomie / Autonomía / Leuchtdauer	> 8 hrs
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	LED 20W CREE® XHP 50
Potenza d'illuminazione (W) / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	20W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	-
Lumen / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	1600 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	-
IRC / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	-
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Adjustable (zoom)
Portata / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	> 300 m
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED /	30.000 hrs
Massima intensità del fascio / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	-
Dimmerabilità / Dimmable / Dimmable / Dimmer, regulador / Dimmereigenschaften	-
Numero di cicli on-off / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen	-
Power factor / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor	-
Collegamenti / Connections / Connexions / Conexiones / Anschlüsse	-
Classe di isolamento / Insulation class / Classe isolation / Clase de aislamiento / Isolationsklasse	-
Cavo / Cable / Câble / Cable / Kabel	-
Materiale / Material / Materiau / Material / Material	AL
Grado di protezione / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IPX4
Resistenza Meccanica / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit	-
Accessori / Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör	-
Funzioni / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	Click 1: 100% Click 2: 50% Click 3: Strobe Click 4: OFF
Garanzia / Guarantee / Garantie / Garantía	2 years

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN			
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	Width (mm)	Length (mm)	Height (mm)
	48.5	48.5	203.5
Peso netto unità / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad/ Nettogewicht pro Einheit	g		
Dimensioni prodotto imballato / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width (mm)	Length (mm)	Height (mm)
Peso prodotto imballato / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	g		
Dimensioni inner / Inner dimensions / Dimensions de l'inner / Dimensiones embalaje / Abmessungen Inner	Width (cm)	Length (cm)	Height (cm)
Peso lordo inner / Inner gross weight / Poids brut de l'inner / Peso embalaje / Bruttogewicht Inner	Kg		
Dimensioni display / Display dimensions / Dimensions du présentoir / Dimensiones display/ Abmessungen Display	Width (cm)	Length (cm)	Height (cm)
Peso lordo display / Display gross weight / Poids brut du présentoir //Peso display - expositor / Bruttogewicht Display	Kg		
Dimensioni Master / Master gross dimensions / Dimensions du master / Dimensiones caja master / Abmessungen Master	Width (cm)	Length (cm)	Height (cm)
Peso lordo master / Master gross weight / Poids brut du master / Peso caja master / Bruttogewicht Master	Kg		
Quanti pezzi su pallet 80x120 How many pieces per euro pallet / Combien de pièces par euro palettes? Cuantas piezas sobre paleta tamaño 80x120? / Wieviele Stücke pro Euro-Palette?			



Le immagini sono fornite a solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale. Velamp Industries S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, ogni modifica ritenuta necessaria.
 All images are for illustrative purposes only and do not constitute a contractual element. Velamp Industries S.r.l. reserves the right, in any given moment, to make necessary changes if required.
 Los imágenes tienen fin ilustrativa y no constituyen elementos contractuales. Velamp Industries S.r.l. se reserva el derecho a efectuar en cualquier momento y sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas. De Bilder dienen der Veranschaulichung und stellen keine vertraglichen Inhalte dar. Velamp Industries S.r.l. behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen und Änderungen am Design vorzunehmen.