

Joy-IT „Orgon“ Game PC Ryzen5 GTX-1650



Technische Daten:

Gehäuse	ATX Gaming - Gehäuse
Netzteil	550 Watt
Mainboard	Gigabyte GA-B450M-S2H
Steckplätze	1* PCIe x16 , 2* PCIe x1
Chipsatz	AMD B450 Chipset
Prozessor	AMD Ryzen5 3500X
Prozessor Turbotakt	6x 4.10 GHz , Socket AM4
Hauptspeicher	8 GB DDR4
Festplatte	500 GB M.2 SSD
Laufwerk	24xDVD-RW+R/-R
Grafik	Nvidia Geforce GTX 1650 4GB
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	5.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front	2x 120mm Gehäuselüfter, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HD Audio Port
Anschlüsse Hinten	2x PS2, 1x HDMI, 1x DisplayPort 1x RJ45, 1 x Audio, 4x USB 3.2, 2 x USB 2.0

Kontaktdaten service@joy-it.net // Telefon: 02845-936036 // www.joy-it.net
Artikel-Nummer 2290290

Betriebssystem Windows 10 Professional 64 Bit
Maße (H x B x T) 429 x 209 x 491 mm