

750 673



www.varta-ag.com/
p/57976



ADVANCED
SAFETY
TECHNOLOGY



UN38.3
COMPLIANT
TRANSPORT
SAFETY



TESTED
LITHIUM CELLS
acc. to UL 1642



INCL.
TYPE C
CABLE

10 000
mAh



VARTA

POWER BANK
ENERGY

BATTERY EXPERTS
SINCE 1887



+55 HOURS
TALK TIME*



1x USB
TYPE C
3.0 A
IN-/OUT



2x USB
2.4 A
OUT

D UN38.3 konform, betriebsfähig im Luftverkehr. Nach UL1642 getestete Lithium Zellen. Erweiterte Sicherheits-technologie. F Conforme UN38.3, compatible trafic aérien. Plus au lithium testées selon la norme UL1642. Technologie de sécurité avancée. I Conforme alla Normativa UN38.3 (Sicurezza del trasporto aereo). Celle di litio testate secondo UL1642. Tecnologia di sicurezza avanzata. E Conforme con la norma UN38.3 sobre seguridad de las baterías durante el transporte aéreo. Baterías de litio probadas conforme a la norma UL1642. Tecnología de seguridad avanzada. BG UN38.3 съобразно с изискванията за безопасност на авиационен транспорт. Повишена безопасност на батерията. ESR UN38.3-szerint, repüléskor használható lítium elemek. Erősen fejlett biztonságtudomány. HR SRB MNE BIH UN38.3 u skladu s zahtjevima za sigurnost pri prijevozu zrakoplovom. Baterije su litij, testirane prema standardu UL1642. Napredna tehnologija sigurnosti. CZ UN38.3 v súlade so štandardom UL1642. Testované lítiové články. Pokročilá bezpečnostná technológia. KZ UN38.3 қауіпсіздігімен ұшқышпен тасымалдануға жарамды. Литий элементтері UL1642 стандартымен тексерілген. ESR UN38.3-қауіпсіздігімен ұшқышпен тасымалдануға жарамды. Литий элементтері UL1642 стандартымен тексерілген. LT Atitinka UN38.3 reikalavimus keliauti oru. Testuoti litijų ląstelės pagal UL1642 standartą. Patobulinta saugumo technologija. PL Spelnia wymogi normy UN38.3 w zakresie bezpieczeństwa transportu lotniczego. Ognia iowa przesłowała zgodnie z UL1642. Zastosowana technologia bezpieczeństwa. P Conforme a norma UN38.3, seguridad de transporte por vía aérea. Células de litio testadas de acuerdo con la norma UL1642. Tecnología de seguridad avanzada. RO În conformitate cu standardul UN38.3 privind siguranța în timpul transportului aerian. Acumulatori de litiu testați conform UL1642. Tehnologie de siguranță avansată. RU Соответствует сертификату UN38.3, безопасность при авиационных перевозках. Литий-ионные аккумуляторы, прошедшие испытание на соответствие стандарту UL1642. Улучшенная технология безопасности. SK V súlade s UN38.3 pre vzápornú bezpečnosť dopravy vzduchom. Lítiové články testované podľa UL1642. Pokročilá bezpečnostná technológia. UA Відповідає стандарту UN38.3, безпека для перевезення у літаках. Підвищена технологія безпеки. UN38.3 مع توافق مع كواليتي الطيران. UN38.3 مع كواليتي الطيران.

Power Bank
Energy 10000
Type 57976

Charge:
INPUT, USB Type C: 5V === 3.0A
INPUT, Micro USB: 5V === 0.5 - 2.0A
OUTPUT, USB Type C: 5V === 3.0A
OUTPUT, USB A: 5V === 2.4A
OUTPUT Power max (shared): 15W
Battery: Li-Polymer 3.7V 10.000mAh (2x 5.000mAh) 37 Wh
Rated capacity: 5.920mAh/5V @ 5V/1A

Order-No. 57976 101 111

Producer, Produttore, Proizvodač, Vyrobcе, Tootja, Gyártó, Өндүрүшү, Ražotājs, Gamintojas, Producent, Изготовитель, Vyrобca, Proizvajalec, Üretici, Виробник, منتج:

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany, www.varta-ag.com, info@varta-household.com

Made in China • Fabriqué en RPC • Prodotto in RPC • Fabricado en China • Произведено в KHP • Proizvedeno u Kini • Vyrobeno v Číně • Παράγεται στην Κίνα • Származási ország: RPC • ҚХР-да жасалған • Izgatavots Kinā • Pagaminta Kinijoje • Gemaakt in China • Wyprodukowano w ChRL • Fabricado na China • Fabricat în RPC • Сделано в Китае • Vyrobené v Číně • Çin'de imal edilmiştir • Вироблено в KHP • تم إنتاجها في الصين



*GB Hours based on the Samsung Galaxy S9 battery specification on samsung.com. May vary by device. D Stunden basierend auf Samsung Galaxy S9 Akkuspezifikation auf samsung.com. Kann je nach Gerät variieren. F Heures basées sur la spécification de la batterie du Samsung Galaxy S9 sur samsung.com. Peut varier selon l'appareil. I Ore calcolate in base alle specifiche della batteria del dispositivo Samsung Galaxy S9 riportate sul sito samsung.com. Sono possibili variazioni a seconda del dispositivo. E Horas basadas en las especificaciones de la batería del Samsung Galaxy S9 en samsung.com. Puede variar en función del dispositivo. BG Часовете се базират на спецификацията на батерията на Samsung Galaxy S9 на сайта samsung.com. Мога да варират според устройството. HR SRB MNE BIH Broj sati na osnovu specifikacija baterije za model Samsung Galaxy S9 na web sajtu samsung.com. Može se razlikovati u zavisnosti od uređaja. CZ Počet hodin je stanoven na základě specifikací baterie pro Samsung Galaxy S9, které jsou uvedeny na stránkách samsung.com. Údaje se mohou lišit v závislosti na zařízení. EST Töötmund põhinevad Samsung Galaxy S9 aku tehnilistel andmetel saidilt samsung.com. Või sõadmeti erinevad. GR Όρες με βάση τις προδιαγραφές μπαταρίας του Samsung Galaxy S9 στο samsung.com. Ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το συσκευή. H Az időtartam a Samsung Galaxy S9 akkumulátor samsung.com weboldalon megadott specifikációján alapul. Az eszközről függően változhat. KZ Samsung.com сайtıндағы Samsung Galaxy S9 батареасының сипаттамасына негізделген жұмыс уақыты. Күрделілігі бағалынаты өзгеруі мүмкін. LV Stundas noteiktas pamatojoties uz Galaxy S9 akumulatora specifikācijām vietnē samsung.com. Var atšķirties atkarībā no ierīces. LT Valandos nustatytos „Samsung Galaxy S9“ akumuliatoriaus specifikacijai pagal samsung.com. Gali skirtis atsižvelgiant į prietaisą. N Tímer på grundlag af batterispecifikationen for Samsung Galaxy S9 på samsung.com. Kan variere afhængig af enhed. NL Uren op basis van de specificaties van de batterij van de Samsung Galaxy S9 op samsung.com. Kan per apparaat verschillen. PL Liczba godzin oparta na specyfikacji baterii telefonu Samsung Galaxy S9 dostępnej na stronie samsung.com. Może się różnić w zależności od urządzenia. P Horas con base na especificação da bateria do Samsung Galaxy S9 em samsung.com. Pode variar consoante o dispositivo. RO Număr de ore în funcție de specificațiile aferente bateriei pentru Samsung Galaxy S9 indicate pe samsung.com. Poate varia în funcție de dispozitiv. RUS Время зарядки указано на основании спецификации аккумулятора Samsung Galaxy S9 на сайте samsung.com. Может изменяться в зависимости от устройства. SK Počet hodín je stanovený na základe špecifikácií batérie pre Samsung Galaxy S9, ktoré sú uvedené na stránkach samsung.com. Údaje sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia. SLO Število ur v skladu s specifikacijo baterije Samsung Galaxy S9 na spletni strani samsung.com. Med posameznimi napravami so možna odstopanja. TR Saatler samsung.com adresindeki Samsung Galaxy S9 batarya özelliklerini temel alır. Cihazla göre değişliklik gösterebilir. UA Час визначений для аккумулятора Samsung Galaxy S9 на основ його технічних характеристик, вказаних на сайті Samsung.com. Може відрізнятись залежно від пристрою. AR تعتمد الساعات على مواصفات بطارية الجهاز S9 Galaxy Samsung الموجودة على موقع الإنترنت. samsung.com قد تختلف حسب الجهاز.

D Inklusive Type C Ladekabel. F Câble de charge Type C inclus. I Include cavo di ricarica Type C. E Cabo de carga Type C incluido. BG Включен Type C заряден кабел. HR SRB MNE BIH Priložen Type C kabel za punjenje. CZ Včetně nabíjecího kabelu Type C. EST Kaasos on Type C laadimisikaabel. GR Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης Type C. H Type C töltőkábel. KZ Type C зарядный кабель прилагается. LV Iekšējā kabliņa komplektā ir Type C uzlādes kabelis. LT Kartu pateikiama „Type C“ krovimo laidas. N Inkludert Type C-Ladekabel. NL Inclusief Type C oplaadkabel. PL Zawiera kabel stik. P Cabo de carregamento Type C incluido. RO Cablu Type C de încărcare inclus. RUS В комплекте зарядный кабель с разъемом Type C. SK Vrátane nabíjacieho kábla Type C. SLO S priloženim polnilnim Type C-kablom. TR Type C şarj kablosu dahil. UA В комплекті зарядний кабель з роз'ємом Type C. بما في ذلك كابل من النوع C.

D Wiederaufladbare Batterien. Batterien nicht öffnen, nicht ins Feuer werfen oder kurzschließen. BG Rechargeable battery. Do not dispose of in fire. Do not short circuit. F Pile rechargeable. Ne pas ouvrir les piles. Ne pas jeter les piles au feu. Ne pas court-circuiter les piles. I Batterie ricaricabili. Non aprire. Non gettare nel fuoco. Non cortocircuitare. E Pila rechargeable. No abrir ni desmontar. No arrojar al fuego. No provocar cortocircuitos. BG зареждащи се батерии. HR SRB MNE BIH Punjive baterije. Ne otvarajte. Držite podalje od vatre. Ne izravljajte kratki spoj. CZ Nabíjecí baterie. Neotvírat. Nevhazovat do ohně. Pozor na zkrat. EST Taaslaetav patarelakul. Mitte avada. Mitte visata tulle. Arge tekitage lühit. GR Ενφορτιστές (ζεύγν) Μπαταρίες. Μην τις αποσυνδεδεώσετε. Μην τις πετάτε στη φωτιά. Μην βουρchiώχνετε. H Újratölthető cella. Ne nyissa szét. Ne dobja tűzbe. Ne zárja rövidre. KZ Аккумулятор. Ашпаңыз. Отыктастанңыз. Қарым-қатынасты матастырмаңыз. LV Uzlādējama baterija. Neatvēr. Nemest uguni. Nesavienot pa tiešo. LT Pakraunami elementai. Neardyti. Nemesti į ugnį. Nedaryti trumpo jungimo. N Opladbart batteri. Må ikke åpnes. Må ikke kastes i åpen ild. Må ikke kortsluttes. NL Oplaadbare batterijen. Niet openmaken. Niet in het vuur werpen. Geen kortsluiting veroorzaken. PL Akumulatory. Nie otwierać. Nie wrzucać do ognia. Nie doprowadzać do zwarcia. P Pila Recarregável. Não abrir, não deitar no fogo, não provocar curto circuito. RO Acumulator. Nu dezambilați. Nu aruncați în foc. Nu scurcuiți. RUS Внешний аккумулятор. Не вскрывать. Не бросать в огонь. Не замыкать контакты. Дата изготовления см. на продукте в формате ДД/ДТ-Х, где ДД – день года, ДТ – год. Срок службы составляет не менее 300 циклов перезарядки. SK Nabíjecí batérie. Neotváraj. Nehádzaj do ohňa. Pozor na skrat. SLO Polnilne baterije. Ne razstavljati. Ne izpostavljajte ognju. Ne ustvari kratek stik. TR Şarj edilebilir pil. Uyarı. Pillerin içini açmayınız. Ateşe atmayınız. Kısa devre yapmayınız. UA Аккумулятор. Не розкривати. Не кидати у вогонь. Не замикати контакти. بما في ذلك كابل من النوع C.

VARTA Consumer Batteries UK LTD, Suite 102 Earl Business Centre, Oldham, Greater Manchester, OL8 2PF. Производител и вносител: BAPTA Консьюмер Батерис ГмбХ & Ко. КраА, Алфред-Круп-штрассе 9, 73479 Елванген, Германия. Uvoznik: DARA d.o.o., Kneza Višeslava 4, 88240 Posušje. info@daraba.ba. Tel. +387 (0) 39 685 050. Uvoznik: DTM COMPANY DOO, Vladimira Popovića 6, 11070 Novi Beograd, Srbija. Изготовитель: сделано в Китае для "BAPTA Консьюмер Батерис ГмбХ & Ко. КраА", Германия, 73479, Эльванген, Альфред-Круп-Штр. 9. Ithalatçı Firma: VARTA Pilleri Tic. Ltd. Şti, Dap Vadi Bumerag Ofis, No.3, Merkez Mh. Şekipin Sk. Kağıthane 34406, İstanbul. Tel: 0212 659 50 60. Malin ayruqlı olduğunun anlaşılması durumunda 6502 sayılı tüketici Kanunun 11. Maddesinde yer alan tüketiciye sağlanan seçimlik haklara sahiptir. Şikayet ve itirazlarınızı tüketici hakemelerine ve tüketici hakem heyetine yapabilirsiniz. Представниство фирми "BAPTA Консьюмер Батерис ГмбХ & Ко. КраА". Укрaїна, Київ 04107, вул. Половецька 14-а. المستورد والبائع الرسمي تجسني. سكاي للتوزيع 02 نهج الطاقة الشرقية 1 تونس 2035 منتج فارا كسبومر باطري ج.ب.ه & كو. 9 الفرد كراس إلفانجن ألمانيا



FR
ELEMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICE



BAC DE TRI



FR
Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr

A DÉPOSER
EN MAGASIN

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



www.varta-ag.com/insights

PAP 21: Raccolta carta

