

KERN 346-77

ECO Blockgewichte, Gusseisen lackiert

KERN®



Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

| | |
|--------------|--------|
| Nennwert: | 10 kg |
| OIML-Klasse: | M1 |
| Toleranz: | 500 mg |

Zubehör

| | |
|----------------|-------------|
| Aluminiumetui: | 346-070-600 |
|----------------|-------------|

Dienstleistungen

| | |
|---|----------|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 962-644 |
| DAkkS-Kalibrierschein (Rekalibrierung): | 962-644R |

| | |
|----------|---------|
| Eichung: | 952-644 |
|----------|---------|

Kategorie

| | |
|--------|------|
| Marke: | KERN |
|--------|------|

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 190 x 95 x 109 mm |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 10 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 10 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|--------------|--------------------|
| Abmessungen: | 190 x 95 x 109 mm |
| Material: | Gusseisen lackiert |