

KERN 346-79-2023a

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 330×180×230 mm

Versandart Spedition

Nettogewicht ca. 50 kg

Bruttogewicht ca. 50 kg

Versandgewicht 50 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761241701

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	346

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	7042,2535
Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	600
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	595,12
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	50 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2,5 g
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7100
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	3000

Bauform

Bauform Gewicht	Block Eco
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	310×157×195 mm
Material	Gusseisen lackiert
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-646
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
------------	-----