

Joy-IT Intel i7-10700K Gaming PC 16 GB



Technische Daten:

Gehäuse	ATX Gaming - Gehäuse
Netzteil	750 Watt 80 Plus
Mainboard	Gigabyte GA-B460-HD3
Steckplätze	2* PCIe x16 , 3* PCIe x1
Chipsatz	Intel® B460 Express Chipset
Prozessor	Intel Core i7-10700K
Prozessor Turbotakt	8x 5.10 GHz , Sockel LGA 1200 (H5)
Hauptspeicher	16 GB DDR4
Festplatte	1 TB SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Laufwerk	ohne
Grafik	Nvidia Geforce RTX 3060TI 8GB
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	7.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front	2x 120mm Gehäuselüfter, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x HD Audio Port
Anschlüsse Hinten	1x PS2, 2x HDMI, 2x DisplayPort 1x RJ45, 1 x Audio, 4x USB 3.2, 2x USB 2.0

Kontaktdaten

service@joy-it.net // Telefon: 02845-936036 // www.joy-it.net

Artikel-Nummer

EAN

Betriebssystem

Windows 10 Professional 64 Bit

Maße (H x B x T)

455 x 200 x 435 mm

24 Monate Pickup Reparaturservice