



TOOLCRAFT



- Wenden Sie sich an eine sachkundige Person, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.

Vorsicht:

- Um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden, versuchen Sie nicht, den Artikel ohne Anleitung einer Fachkraft zu öffnen oder zu reparieren.
- Der richtige Gebrauch trägt dazu bei, die Lebensdauer des Produktes zu verlängern.

b) Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheits- und Bedienungshinweise der übrigen Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen sind.

Bedienungsanleitung

Verstellbarer Bohrständer

Best.-Nr. 2345535

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser multifunktionale Bohrständer zeichnet sich durch eine verstellbare Arbeitshöhe und Bohrtiefe aus. Ferner verfügt er über eine Aussparung zur Aufnahme eines Schraubstocks oder einer Gussform. Der Ständer lässt sich durch seine kompakte Bauform bequem transportieren und verstauen. Mit einer Bohrtiefe von bis zu 60 mm und einem Bohrdurchmesser bis 42 mm bietet der Bohrständer Bohraufnahmen zur Werkbankmontage und ermöglicht den gleichzeitigen Einsatz von zwei Bohrmaschinen.

Das Gerät ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z. B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und heben Sie sie gut auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Säule
- Hebel
- Sockel
- 1 x M6 14 mm Schlitzschrauben
- 1 x M8 16 mm Sechskantschraube
- 1 x M6 Unterlegscheibe
- 1 x M6 Sicherungsmutter
- 1x Sechskantschlüssel
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschläge.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.




a) Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Beschädigungen aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.



Bedienelemente



- | | |
|---------------|--------------|
| 1 Säule | 4 Hebel |
| 2 Hauptgerät | 5 Bohrhalter |
| 3 Rohrschelle | 6 Sockel |

Montage

- Montieren Sie die Säule (1) am Sockel (6) und ziehen Sie die Sockelmuffe fest.
- Schieben Sie die Rohrschelle (3) auf die Säule (1) auf und ziehen Sie sie mit dem beiliegenden Sechskantschlüssel an.
- Schieben Sie das Hauptgerät (2) auf die Säule (1) auf und montieren Sie den Hebel (4) mit beiliegenden Sechskantschlüssel am Hauptgerät (2).



Tiefenanschlagverstellung

- Lösen Sie die Rohrschelle (3), um an der Säule (1) nach oben oder unten schieben zu können.
- Lösen Sie die Klemmvorrichtung am Hauptgerät (2) und schieben Sie es auf die gewünschte Höhe über das Werkstück. Klappen Sie den Hebel (4) herunter, um die gewünschte Bohrtiefe zu fixieren.

- Ziehen Sie Klemmvorrichtung am Hauptgerät (2) und anschließend die Rohrschelle (3) fest, um ein Bohren über die Solltiefe hinaus zu verhindern.



Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.




Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Bohrtiefe	Max. 60 mm
Bohrdurchmesser	Max. 42 mm
Gerätewerkstoffe	Sockel aus Eisen, Klemmvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtetes verchromtes Stahlrohr
Abmessungen.....	225 x 160 x 500 mm
Gewicht.....	2,86 kg

Tiefenverstellung und Vorspannung

- Stellen Sie die Führungsschiene auf die gewünschte Tiefe ein und ziehen Sie sie mit dem beiliegenden Sechskantschlüssel fest.



Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder anderen chemischen Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

→ Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads

Geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein; anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung in den verfügbaren Sprachen herunterladen.

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, sind verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE.

*2345535_v1_0221_02_DS_m_4L_(1)



TOOLCRAFT

Operating Instructions

Adjustable drill stand

Item No. 2345535

Intended use

This multifunctional electric drill stand features an adjustable working height and drill depth, an expansion slot for mounting a vice or mould, and a compact design for convenient transport and storage. With a drilling depth of up to 60 mm and drill diameter of up to 42 mm, the drill stand has workbench mounting holes and allows you to use two electric drills simultaneously.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged. In addition, improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- Column
- Lever
- Base
- 1 x M6 14 mm slotted shoulder screw
- 1 x M8 16 mm hex bolt
- 1 x M6 washer
- 1 x M6 lock nut
- 1 x hey key
- Operating instructions

Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



Explanation of symbols



The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



The arrow symbol indicates special information and advice on operation.

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.



a) General information



- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave the packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.



- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam, and solvents.



- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - Is visibly damaged,
 - Is no longer working properly,
 - Has been stored for extended periods in poor ambient conditions, or
 - Has been subjected to any serious transport-related stress.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts, or a fall, even from a low height, can cause damage to the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety, or connection of the appliance.
- Maintenance, modifications, and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- If you have questions that remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.



Caution:


- To avoid damaging the components, do not attempt to open or repair the product without professional guidance.
- Proper use helps to prolong the lifespan of the product.



b) Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.


Operating elements



- | | |
|--------------|---------------|
| 1 Lever | 4 Handle |
| 2 Main unit | 5 Drill stand |
| 3 Pipe clamp | 6 Base |

Assembly

- Connect the lever (1) to the base (6), and then tighten the base clamp.
- Slide the pipe clamp (3) over the lever (1) and tighten roughly halfway down using the supplied hex key.
- Slide the main unit (2) over the lever (1) and attach the handle (4) to the main unit (2) using the supplied hex key.






Depth stop adjustment

- Loosen the pipe clamp (3) so it can slide up or down the lever (1).
- Loosen the main unit (2) clamp and slide it up or down to the desired height above the workpiece. Pull down the handle (4) to determine the required drill depth.
- Tighten the main unit (2) clamp followed by the pipe clamp (3) to prevent drilling beyond the set depth.



Gage depth and tightness adjustment

- Adjust the guide rail to the desired depth and tighten using the supplied hex key.



Care and cleaning

- Disconnect the product from the mains before cleaning.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol, or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and functioning of the product.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

Declaration of Conformity (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau hereby declares that this product conforms to the 2014/53/EU directive.

→ Click on the following link to read the full text of the EU declaration of conformity: www.conrad.com/downloads

Enter the product item number in the search box. You can then download the EU declaration of conformity in the available languages.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Drilling depth..... Max. 60 mm

Drill diameter Max. 42 mm

Construction materials..... Iron base, Aluminium clamp, powder coating, chrome-plated steel tube

Dimensions..... 225 x 160 x 500 mm

Weight 2.86 kg



TOOLCRAFT

F Mode d'emploi

Support de perceuse réglable

N° de commande 2345535

Utilisation prévue

Ce support de perceuse électrique multifonction dispose d'une hauteur et d'une profondeur réglables ainsi que d'une fente d'extension pour y monter un étiau ou un moule. Ses dimensions compactes permettent de le transporter et de l'entreposer facilement. Avec une profondeur de perçage de jusqu'à 60 mm et un diamètre de perçage pouvant atteindre 42 mm, le support de perceuse possède des trous pour un montage sur établi et vous permet d'utiliser deux perceuses électriques simultanément.

Il est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Tout contact avec l'humidité, par ex. dans les salles de bains, doit être évité en toutes circonstances.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites, cela risque d'endommager le produit. De plus, une mauvaise utilisation pourrait entraîner des risques tels que les courts-circuits, les incendies, les chocs électriques, etc. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contenu de l'emballage

- Colonne
- Colonne
- Socle
- 1 x vis à tête fendue M6 14 mm
- 1 x boulon hexagonal M8 16 mm
- 1 x rondelle M6
- 1 x écrou de verrouillage M6
- 1 x clé six pans
- Mode d'emploi

Mode d'emploi actualisé

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



Explication des symboles



Le symbole avec l'éclair dans un triangle indique qu'il y a un risque pour votre santé, par ex. en raison d'une décharge électrique.



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.



Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spéciaux pour le fonctionnement.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.



a) Informations générales



• Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.



• Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.



• Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, de l'humidité élevée, de l'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.



• N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.

• Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :

- présente des traces de dommages visibles,
- ne fonctionne plus normalement,
- a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
- a été transporté dans des conditions très rudes.



• Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les impacts ou même une chute d'une hauteur modérée peuvent endommager le produit.



• Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.

• Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit impérativement être confiée à un professionnel ou à un centre de réparation agréé.

• Si des questions restent sans réponse après avoir lu ce mode d'emploi, contactez notre service technique ou un autre technicien.

Attention :


• Pour éviter d'endommager les composants, ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer le produit sans l'aide d'un professionnel.

• Une utilisation conforme contribue à prolonger la durée de vie du produit.

b) Appareils raccordés

• Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.


Éléments de fonctionnement



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1 Colonne | 4 Poignée |
| 2 Unité principale | 5 Support de perceuse |
| 3 Collier de serrage | 6 Socle |

Assemblage

- Montez la colonne (2) sur le socle (6) et serrez la vis du socle.
- Glissez le collier de serrage (3) dans la colonne (1) et serrez-le à mi-hauteur environ à l'aide de la clé six pans fournie.
- Glissez l'unité principale (2) dans la colonne (1) et fixez la poignée (4) à l'unité principale (2) à l'aide de la clé six pans fournie.



Réglage de la butée de profondeur




- Desserrez le collier de serrage (3) de façon à ce qu'il puisse glisser le long de la colonne (1).
- Desserrez le boulon de l'unité principale (2) et glissez-la à la hauteur souhaitée au-dessus de la pièce à usiner. Abaissez la poignée (4) pour déterminer la profondeur de perçage requise.

- Serrez le boulon de l'unité principale (2) puis le collier de serrage (3) afin de ne pas percer au-delà de la profondeur définie.



Réglage de la jauge de profondeur et serrage

- Réglez le rail de guidage à la profondeur souhaitée et serrez à l'aide de la clé six pans fournie.



Entretien et nettoyage

- Avant le nettoyage, débranchez le produit de l'alimentation électrique.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, d'alcool dénaturé ou toute autre solution chimique, car ils peuvent endommager le boîtier et affecter le bon fonctionnement du produit.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

Déclaration de conformité (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.

→ Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible au lien suivant : www.conrad.com/downloads

Saisissez le numéro de l'article dans le champ de recherche. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité UE dans les langues disponibles.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Profondeur de perçage..... Max. 60 mm

Diamètre de perçage Max. 42 mm

Matériaux de construction Socle en fer, collier de serrage en aluminium, revêtement par poudre, tube en acier chromé

Dimensions..... 225 x 160 x 500 mm

Poids..... 2,86 kg



TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

Verstelbare boorstandaard

Artikelnr. 2345535

Beoogd gebruik

Deze multifunctionele boorstandaard heeft een verstelbare werkhoogte en boordiepte, een uitbreidingsleuf voor het monteren van een bankschroef of mal, en een compact ontwerp voor gemakkelijk vervoer en opslag. Met een boordiepte tot 60 mm en een boordiameter tot 42 mm, heeft de boorstandaard bevestigingsgaten voor de werkbank en kunt u twee boren tegelijk gebruiken.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Het product kan schade oplopen als het wordt gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schok of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze op een veilige plaats. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is in overeenstemming met de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Omvang van de levering

- Kolom
- Hendel
- Basis
- 1 x M6 14 mm schouder Schroef
- 1 x M8 16 mm zeskantbout
- 1 x M6 tussening
- 1 x M6 borgmoer
- 1 x binnenzeskantsleutel
- Gebruiksaanwijzing

Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.



Verklaring van de symbolen



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wijst op een risico voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijl-symbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing grondig door en bekijk in het bijzonder de veiligheidsinformatie. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane materiële schade of persoonlijk letsel. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische spanning.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - voor langere duur is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van beperkte hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen heeft over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.



• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.

• Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.


Opgelet:

- Om beschadiging van de componenten te voorkomen, mag u niet proberen het product te openen of te repareren zonder professionele begeleiding.
- Een correct gebruik helpt de levensduur van het product te verlengen.

b) Aangesloten apparatuur

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.


Bedieningselementen



- | | |
|----------------|------------|
| 1 Kolom | 4 Hendel |
| 2 Hoofdeenheid | 5 Boorklem |
| 3 Kolomklem | 6 Basis |

Montage

- Sluit de kolom (1) aan op de basis (6) en draai de kolom vast.
- Schuif de kolomklem (3) over de kolom (1) en draai hem ongeveer tot halverwege vast met de bijgeleverde binnenzeskantsleutel.
- Schuif de hoofdeenheid (2) over de kolom (1) en bevestig de hendel (4) aan de hoofdeenheid (2) met behulp van de bijgeleverde binnenzeskantsleutel.



Diepteverstelling




- Draai de kolomklem (3) los zodat deze omhoog en omlaag kan schuiven over de kolom (1).
- Maak de klem van de hoofdeenheid (2) los en schuif hem omhoog of omlaag tot de gewenste hoogte boven het werkstuk. Druk de hendel (4) omlaag om de gewenste boordiepte te bepalen.

- Draai de klem van het hoofdeenheid (2) vast, gevolgd door de kolomklem (3) om te voorkomen dat er dieper dan de ingestelde diepte wordt geboord.



Diepte- en strakheidsinstelling

- Stel de geleiderail in op de gewenste diepte en draai hem vast met de bijgeleverde binnenzeskantsleutel.



Onderhoud en reiniging

- Koppel het product vóór iedere reiniging los van de stroomvoorziening.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluivrij doekje.

Conformiteitsverklaring (DOC)

Bij deze verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, D-92240 Hirschau, dat dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

→ De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat als download via het volgende internetadres ter beschikking: www.conrad.com/downloads

Voer het artikelnummer van het product in het zoekveld in. Vervolgens kunt u de EG-conformiteitsverklaring downloaden in de beschikbare talen.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Boordiepte	Max. 60 mm
Boordiameter	Max. 42 mm
Materiaal	IJzeren voet, aluminium klem, poedercoating, verchroomde stalen buis
Afmetingen	225 x 160 x 500 mm
Gewicht	2,86 kg