

bea-fon SL860touch



SL860 Touch (4G)

Die neue Art der Kommunikation!

Mit der zweiten Generation Modell SL860touch (4G) setzt Bea-fon weitere Maßstäbe unter den Tastentelefonen. Mit dieser neuen Gerätegeneration werden beide Bedienerfunktionen Tastatur und Touch Display vereint. Eine vereinfachte Bea-fon Benutzeroberfläche gibt Ihnen Sicherheit bei allen Ihren Bedienungen. Kommunizieren Sie über Sprachnachrichten oder über WhatsApp alles ist möglich. SL860touch eine neue Gerätegeneration gepaart mit einfachen Anwendungen und hochwertigen SOS-Sicherheitsfunktionen machen dieses Gerät zu einem sichern Begleiter für Ihren Alltag. Weitere hochwertige Funktionen wie WLAN, Bluetooth, Multimedia, Freisprechen, Taschenlampe, Fotokontakte und ein Telefonbuch bis zu 1000 Einträge sind möglich. Durch eine hochwertige Dual Kamera von 8MP + 2MP werden jeder Ihrer Schnapshots zu etwas besonderen. Eine frei programmierbare SOS Notruftaste dezent auf der Geräterückseite hinterlegt mit der Möglichkeit einer Standorterkennung (GPS Optional) zuschaltbar sowie die Möglichkeit einer SOS Sicherheitszone (GPS) geben Ihnen Sicherheit zu jeder Zeit.

Funktionen

- 4G (LTE)
- WhatsApp vorinstalliert
- SOS Notruftaste / Notruffunktion (GPS Optional)
- SOS Sicherheitszone (GPS)
- Einfache Bea-fon Bedieneroberfläche
- Touch Display 2.8" (7,1cm)
- Kamera: Rückseite 8.0MP Autofokus
- Kamera Front 2.0 MP
- Multimedia und Audio Player
- WLAN, Bluetooth
- Telefonbuch für bis zu 1000 Einträge
- Audioplayer
- FM Radio
- Fotokontakte
- Freisprechfunktion
- Tischladeschale im Lieferumfang

... und mehr!

Farben: 

Technische Daten	
Typ	Barren
Farbe	Schwarz
Größe in mm (l x b x t)	134x57x11,6
Gewicht in Gramm	105
Standby-Zeit in Stunden	180
Sprechzeit in Minuten	220
Akku	Li-ion 3.7V - 1400mAh
Ladegerät	5V-1000mA
Micro USB Verbindung	2.0
Prozessor	ARM 7 DualCore 1.0GHz
Speicher (RAM/ROM)	512MB/4GB
2G Band (MHz)	900, 1800
3G Band (MHz)	900, 2100
4G Band	B1/B3/B7/B8/B20/
SAR Head	0,428 W/kg
SAR Body	1,427 W/kg
SIM-Kartenslot	Micro
Tastaturbeleuchtung	✓

Display	
Typ	Touch Farbdisplay
Auflösung	240x320
Größe	2.8"
Hintergrundbeleuchtung	✓
Uhr	✓
Datum	✓

Töne und Signale	
Toneinstellungen	✓
Eigene Klingeltöne	✓
Extra lauter Klingelton	✓
Vibrationsalarm	✓
Tastaturton ein-/ausschalten	✓
Lautstärkentasten seitlich	✓

SOS / Sicherheit	
SOS - Notruftaste	✓
SOS - SMS	✓
SOS - Nummern	5
SOS - Signalton	✓
SOS - Positionserkennung (GPS)	✓
SOS - Sicherheitszone (GPS)	✓

Anrufen	
Telefonnummern im Telefonbuch	1000
Lautstärkeregelung	✓
Freisprechfunktion	✓
Lautstärkeregelung des Lautsprechers	✓
Kopfhörer-Anschluss	3.5 Klinke
Stummschaltung	✓
Anrufdauer	✓
Konferenzschaltung	✓
Kurzwahltasten (2-9)	✓

Anrufliste	
Eingehende Anrufe	100
Verpasste Anrufe	100
Gewählte Anrufe	100
Anrufdauer	✓

Nachrichten	
Textmodus	Smart, ABC, abc, 123
Virtuelle Tastatur (Optional)	QWERTZ

Netzdienste	
Anruferkennung	✓
Anklopfen	✓
(Alle) Anrufe weiterleiten	✓
NetzwerkAuswahl Manuell / Automatisch	✓

Sicherheit	
Telefon sperren	✓
SIM-PIN ein-/ausschalten	✓
SIM-PIN ändern	✓
Werkseinstellungen herstellen	✓

Extras	
Sprachen Telefon	EN/DE/FR/IT/ ES/NL/FI/SW
Verfügbare Bedienungsanleitungen	EN/DE/FR/IT/FI/SW
Extrataste für Kamera	✓
Wecker	✓
Erinnerungen	✓
Taschenrechner	✓
Kamera	8.0 MP
Front Kamera	2.0MP
FM Radio / Audioplayer / Videoplayer	✓
Positionserkennung	✓
WLAN	Wi-Fi 4 (a/b/g/n)
Bluetooth	4.2
Fotokontakte	✓
LED Taschenlampe	✓
WhatsApp	✓
Webbrowser	✓
Dateimanager	✓
Micro SD Kartenslot	bis zu 128 GB

Lieferumfang	
Mobiltelefon	✓
Akku	✓
Ladegerät	✓
Tischladegerät	✓
USB Kabel	✓
Bedienungsanleitung	DE
WhatsApp Kurzbeschreibung	DE

EAN schwarz: 9120042772923
Art.-Nr. schwarz: SL860_EU001B