

Joy-IT „Orgon“ Game PC Ryzen5 GTX-1050TI



Technische Daten:

| | |
|----------------------------|---|
| Gehäuse | ATX Gaming - Gehäuse |
| Netzteil | 550 Watt |
| Mainboard | Gigabyte GA-B450M-S2H |
| Steckplätze | 1* PCIe x16 , 2* PCIe x1 |
| Chipsatz | AMD B450 Chipset |
| Prozessor | AMD Ryzen5 3500X |
| Prozessor Turbotakt | 6x 4.10 GHz , Socket AM4 |
| Hauptspeicher | 8 GB DDR4 |
| Festplatte | 512 GB M.2 SSD |
| Laufwerk | 24xDVD-RW+R/-R |
| Grafik | Nvidia Geforce GTX 1050 TI 4GB |
| Netzwerkkarte | 1x 10/100/1000 Mbit |
| Sound | 5.1 Kanal HD Audio |
| Anschlüsse Front | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HD Audio Port |
| Anschlüsse Hinten | 1x USB 3.1 Typ C-Port, 1x120mm Gehäuse Lüfter 2x PS2, 1x HDMI, 1x DVI, 1x DisplayPort 1x RJ45, 1 x Audio, 4x USB 3.1, 2 x USB 2.0 |

Kontakt Daten service@joy-it.net // Telefon: 02845-936036 // www.joy-it.net

Artikel-Nummer

EAN

Betriebssystem Windows 10 Professional 64 Bit

Maße (H x B x T) 492 x 195 x 445 mm