

Leergehäuse

AL 2320-11



AL 2320-11

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 15001401
Maße: 230 x 200 x 111 mm

Leergehäuse, Aluminium, pulverlackbeschichtet,
silbergrau ähnlich RAL 7001



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Schutzart:	IP66

Farben

Farbe Oberteil:	grau
-----------------	------

Abmessungen

Breite:	230 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	111 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
----------------------------	----

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	nein
Schlagfestigkeit:	IK09

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	75 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Aluminium
Material Oberteil:	Aluminium
Material Dichtung:	Polyurethan

Zubehör

[15400601 - AL ALS-gro - Außenlaschenset](#)

[15421001 - AL ASS - Außenscharnierset](#)

[15501401 - AL MPS-2320 - Montageplatte](#)

[16201401 - AL NS35-186 - Normschiene](#)