

DISTR-KIT EH

Basisgehäuse EH als KIT	Basic housing EH as KIT
Beschreibung Das Basisgehäuse EH ist für die Montage auf Tragschiene aufgebaut. Als Bechergehäuse mit werkzeuglos aufrastbarem Gehäuseoberteil ist das Gehäuse sehr einfach mit der Leiterplatte und der Anschlusstechnik zu bestücken. Als KIT steht das Basisgehäuse EH in 2 verschiedenen Baubreiten, 22,5 mm und 45mm, sowie jeweils in 2 Bautiefen zur Verfügung. Die KIT's beinhalten zu den Gehäusen passende Anschlusstechnik.	Description The EH basic housing is designed for mounting on a DIN rail. The upper part of the housing can be snapped on the bottom part without tools. The housing is very easy to equip with the printed circuit board and the connection technology. EH basic housing is available as a KIT in 2 different widths, 22.5 mm and 45 mm, and in 2 depths each. The KITs contain connection technology suitable for the housings
Merkmale ▪ Leergehäuse zur Montage auf Tragschiene ▪ Bechergehäuse mit Gehäuseoberteil ▪ Anschlussklemmen	Features ▪ Housing for mounting on a DIN rail ▪ Bottom part with cover ▪ Print connectors
Spezifikation ▪ Material ABS-PC ▪ Brennbarkeitsklasse nach UL 94 ▪ Temperaturbereich (Betrieb) -40°C ... 80°	Specification ▪ Material ABS-PC ▪ Flammability rating according to UL 94 V0 ▪ Temperature range (operation) -40°C ... 80°C
Lieferumfang EH ...-KIT-.B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS3. beinhaltet: ▪ 1 x Gehäuseunterteil RAL 7035 ▪ 1 x Gehäuseoberteil RAL 7035 ▪ 2 x Leiterplattenklemme ▪ alle Teile in einer Gesamtverpackung ▪ Verpackungsmenge 1 Stück in Karton	Scope of delivery Basic housing EH für universal applications EH ...-KIT-.B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS3. includes: ▪ 1 x Housing bottom part RAL 7035 ▪ 1 x Housing upper part RAL 7035 ▪ 2 x PCB terminals ▪ all parts in one package ▪ Pack quantity 1 pc. in cardbox

DISTR-KIT EH

Bilder

Images



Picture:

EH

00036875

00036873

00036874

00036870

DISTR-KIT EH

Bilder	Images
--------	--------

Artikel Nummer	DISTR-KIT	Bild - Nr.	
Order-No.	DISTR-KIT	Image - No.	
1311033	EH 22,5-KIT-FB+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34	1311033 - 00036875	1311033 - 0003740309
1311034	EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34	1311034 - 00036874	1311034 - 00037404
1311035	EH 45-KIT-FB+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS38	1311035 - 00036873	1311035 - 00037393
1311036	EH 45-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS38	1311036 - 00036870	1311036 - 00037405



1311033 -
00036875_STANDARD_PICTURE_01_SRGB.png



1311033 -
00037403_STANDARD_PICTURE_09_SRGB.png



1311034 -
00036874_STANDARD_PICTURE_01_SRGB.png



1311034 -
00037404_STANDARD_PICTURE_09_SRGB.png



1311035 -
00036873_STANDARD_PICTURE_01_SRGB.png



1311035 -
00037393_STANDARD_PICTURE_09_SRGB.png



1311036 -
00036870_STANDARD_PICTURE_01_SRGB.png



1311036 -
00037405_STANDARD_PICTURE_09_SRGB.png

DISTR-KIT EH

Benennung, Art-Nr., Maße	Type, Order-No., Dimension
--------------------------	----------------------------

DISTR-KIT								
Benennung	Art-Nr.	Maße des Gehäuses zusammengebaut und auf Tragschiene montiert			Leiter- platte	Anschlusstechnik		
Type	Order- No.	Dimensions of the housing assembled and mounted on DIN rail			Circuit board	Connection technology		
		Breite	Höhe	Tiefe	Fläche	Stück	Polzahl	Gesamt- polzahl
		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i> ²			
		Width	Height	Depth	Area	Pieces	Number of poles	Total poles
		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i> ²			
EH 22,5-KIT-FB+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34	1311033	22,6	77	50,2	1.310	2	4	8
EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34	1311034	22,6	77	107,2	9.920	2	4	8
EH 45-KIT-FB+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS38	1311035	45,1	77	50,2	2.910	2	8	16
EH 45-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS38	1311036	45,1	77	107,2	14.880	2	8	16

DISTR-KIT BC

Beschreibung	Description
--------------	-------------

Artikel Nummer	DISTR-KIT	Beschreibung	Description
Order-No.			
1311033	EH 22,5-KIT-FB+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34	Basisgehäuse zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Breite 22,6 mm, Höhe 77 mm, Tiefe 50,2 mm, einschl. 2 Stück Leiterplattenklemmen, 4-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm ² , Nennstrom 24 A, 400 V, Leiterplattenfläche 1310 mm ²	Basic housings for mounting on DIN rail, gray 7035, width 22,6 mm, height 77 mm, depth 50,2 mm, incl. 2 pc. terminal conector, 4-pole, screw connection, for 2,5 mm ² , current 24 A, 400 V, PCB area 1310 mm ²
1311034	EH 22,5-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS34	Basisgehäuse zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Breite 22,6 mm, Höhe 77 mm, Tiefe 107,2 mm, einschl. 2 Stück Leiterplattenklemmen, 4-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm ² , Nennstrom 24 A, 400 V, Leiterplattenfläche 9920 mm ²	Basic housings for mounting on DIN rail, gray 7035, width 22,6 mm, height 77 mm, depth 107,2 mm, incl. 2 pc. terminal conector, 4-pole, screw connection, for 2,5 mm ² , current 24 A, 400 V, PCB area 9920 mm ²
1311035	EH 45-KIT-FB+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS38	Basisgehäuse zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Breite 45,1 mm, Höhe 77 mm, Tiefe 50,2 mm, einschl. 2 Stück Leiterplattenklemmen, 8-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm ² , Nennstrom 24 A, 400 V, Leiterplattenfläche 2910 mm ²	Basic housings for mounting on DIN rail, gray 7035, width 45,1 mm, height 77 mm, depth 50,2 mm, incl. 2 pc. terminal conector, 8-pole, screw connection, for 2,5 mm ² , current 24 A, 400 V, PCB area 2910 mm ²
1311036	EH 45-KIT-B+CDS/ABS-PC-7035+2MKDS38	Basisgehäuse zur Montage auf Tragschiene, grau 7035, Breite 45,1 mm, Höhe 77 mm, Tiefe 107,2 mm, einschl. 2 Stück Leiterplattenklemmen, 8-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm ² , Nennstrom 24 A, 400 V, Leiterplattenfläche 14880 mm ²	Basic housings for mounting on DIN rail, gray 7035, width 45,1 mm, height 77 mm, depth 107,2 mm, incl. 2 pc. terminal conector, 8-pole, screw connection, for 2,5 mm ² , current 24 A, 400 V, PCB area 14880 mm ²