



FK ZS 7.10 KF0.7 8 CU (251 027)





Abbildung unverbindlich



Anordnung:

Typ	FK ZS 7.10 KF0.7 8 CU
Art.-Nr.	251 027
Klemmbereich Falz	0,7-5 mm
Werkstoff Klemme	Cu
Materialstärke (t1)	2,5 mm
Klemmbereich Rd	7-10 mm
Schraube	M6 x 12 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	50 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	148 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364096394
VPE	50 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.