

DLH DG 8 H20 WPRO5 8 V2A (206 339)





Abbildung unverbindlich



Typ	DLH DG 8 H20 WPRO5 8 V2A
Art.-Nr.	206 339
Anwendungshinweis	für First- und Dachleitungen Leitungsführung (Halter) verstellbar
Werkstoff Dachleitungshalter	NIRO
Leitungshalter Modell	DEHNgrip
Bauhöhe Leitungshalter	20 mm
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Leitungsführung	lose
Bohrung Ø	7,8 mm
Befestigungsmöglichkeit	zum Unterklemmen am Schraubenkopf
Art der Dacheindeckung	Wellplattendächer Profil 5 (Abstand 177 mm) Profil 8 (Abstand 130 mm)
Normenbezug	DIN EN 62561-4
Gewicht	27 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364047730
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.