

**DLH US 8 H16 L335 BR GALCU (204 157)**





Abbildung unverbindlich



| Typ                                    | DLH US 8 H16 L335 BR GALCU          |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Art.-Nr.                               | 204 157                             |
| Werkstoff Dachleitungshalter           | Cu                                  |
| Strebenlänge (l1)                      | 335 mm                              |
| Bauhöhe Leitungshalter                 | 16 mm                               |
| Werkstoff Leitungshalter               | Kunststoff                          |
| Farbe Leitungshalter                   | braun •                             |
| Leitungshalter Aufnahme Rd             | 8 mm                                |
| Leitungshalter Modell                  | DEHNsnap                            |
| Leitungsführung                        | lose                                |
| Strebenausführung                      | mit vorgeformten Biegestellen       |
| Befestigungsmöglichkeit                | Hakenarretierung, abwinkeln, nageln |
| Art der Dacheindeckung                 | Pfannendächer                       |
| Innengewinde                           | M6                                  |
| Gewicht                                | 83 g                                |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099                            |
| GTIN (EAN)                             | 4013364042520                       |
| VPE                                    | 50 Stk.                             |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.