


FK MV 8.10 KBF0.7 10 AL (365 221)



Abbildung unverbindlich



Anordnung:

Typ	FK MV 8.10 KBF0.7 10 AL
Art.-Nr.	365 221 ✓
Klemmbereich Falz	0,7-10 mm
Werkstoff Klemme	Al
Klemmbereich Rd	8-10 mm
Schraube	⬆ M10 x 45 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO
Materialstärke	3 / 3 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	50 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	91 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364092396
VPE	50 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.