


DLH DG 8 H20 FG180.280 KK V2A (206 809)



Typ	DLH DG 8 H20 FG180.280 KK V2A
Art.-Nr.	206 809
Werkstoff Dachleitungshalter	NIRO
Spannbereich	180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1)	20 mm
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Haltekrallenlänge	15 mm
Leitungshalter Modell	DEHNgrip
Leitungsführung	lose
Innengewinde	M6
Normenbezug	DIN EN 62561-4
Gewicht	114 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364077485
VPE	25 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.