


**EN DE HU RO SK CZ HR SI SRB PT LT PL GR**




**RGB**

**30LED  
meter**

**LED STRIP  
SET**

EU Plug adapter +  
IR remote included



**RGB**

For technical or warranty support, please contact the authorised representative:

**Bramcke GmbH**  
52353 Düren  
An Gut Nazareth 18A  
Germany  
[www.bramcke.de](http://www.bramcke.de)






Thank you for choosing AVIDE product! Please read the following instructions carefully before use.

Prior to assembly, check the contents of the kit and its integrity. Do not use the product in case of damage! Switch off the power supply before installation! When assembling, make sure that the cables are connected correctly. Make sure that the arrow on the controller and the arrow on the strip face each other when connecting. Do not use the LED strip wrapped or rolled up! Make sure the polarity is correct when inserting the battery. Disassembly of the AC adapter and controller housing is prohibited and can be fatal! We do not guarantee the disassembled devices! We do not accept any liability for non-compliance with the rules of life and accident protection, or for possible damage resulting from incorrect installation or damage to the products.

## LED strip

Voltage:	12V
LED/meter:	30
Color temperature:	RGB
Beam angle:	120°

Number of buttons	Function	Function description
1.	Switching on and off	Turn on or off the LED strip.
2.	Pause/Resume	Pause the lighting modes. Press again to resume.
3.	Speed	Set the speed of the lighting modes.
4.	Music control	The LED strip is flashing to the rhythm of the music. 1. Flash rapidly in 3 colors(Red-Green-Blue) 2. Flash rapidly in 7 colors(Red-Green-Blue-Yellow-Cyan-Purple-White) 3. Flash slowly in 3 colors(Red-Green-Blue) 4. Flash slowly in 7 colors(Red-Green-Blue-Yellow-Cyan-Purple-White)
5.	Adjust brightness	Brightness can be changed for static and alternating colors.
6.	Timer	Set a timer to 30, 60, 90 or 120minute. After that the LED strip is turns off. Press again to turn off the timer.
7.	Fade	3(red-green-blue) or 7 colors(red-green-blue-yellow-cyan-purple-white) change continuously with transition.
8.	Auto	7 colors(red-green-blue-yellow-cyan-purple-white), then 3 colors(red-green-blue) change without transition, after that the LED strip lit in various colors.
9.	Flash	The LED strip flashing in 7 colors(red-green-blue-yellow-cyan-purple-white)
10.	Slow	The LED strip flashing slowly in 7 colors (red-green-blue-yellow-cyan-purple-white).
11.	Quick	The LED strip flashing quickly in 7 colors (red-green-blue-yellow-cyan-purple-white).
12.	Jump	3(red-green-blue) or 7 colors(red-green-blue-yellow-cyan-purple-white) change continuously without transition.
13.	Static colors	Adjust a static color on the LED strip.




Vielen Dank, dass Sie sich für AVIDE entschieden haben! Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch.

Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau den Inhalt des Kits und dessen Integrität. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist! Schalten Sie die Stromversorgung vor dem Zusammenbau aus! Stellen Sie beim Zusammenbau sicher, dass die Kabel richtig angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf dem Controller und der Pfeil auf dem Streifen beim Anschließen einander zugewandt stehen. Benutzen Sie den LED-Streifen nicht, wenn er eingewickelt oder aufgerollt ist! Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität. Öffnen des Netzteils und des Controller-Gehäuses ist verboten und lebensgefährlich! Wir bieten keine Garantie für Produkte, dessen Gehäuse geöffnet wurde! Wir übernehmen keine Haftung für die Nichteinhaltung der Lebens- und Unfallschutzbestimmungen oder für mögliche Schäden, die durch fehlerhafte Installation oder Beschädigung der Produkte entstehen.

LED-Streifen:

Spannung: 12V  
 LED/Meter: 30led/m  
 Beleuchtungsfarbe: RGB  
 Beleuchtungswinkel: 120°

1.	Ein-/Aus-Taste	Mit dieser Taste können Sie den LED-Streifen ein- und ausschalten.
2.	Anhalten, Neustarten	Pausiere die Beleuchtungsmodi. Drücken Sie erneut, um fortzufahren.
3.	Taste zur Geschwindigkeitseinstellung	Set the speed of the lighting modes.
4.	Musiksteuerung	Der LED-Streifen blinkt im Rhythmus der Musik: 1. Er blinkt schnell in 3 Farben (Rot-Grün-Blau) 2. Er blinkt schnell in 7 Farben (Rot-Grün-Blau-Gelb-Cyan-Violett-Weiß) 3. Er blinkt langsam in 3 Farben (Rot-Grün-Blau) 4. Er blinkt schnell in 7 Farben (Rot-Grün-Blau-Gelb-Cyan-Violett-Weiß)
5.	Helligkeit einstellen	Einstellen der Helligkeit von statischen oder alternierenden Farben
6.	Timer	Drücken Sie die Tasten, um die Zeit einzustellen, nach der sich der LED-Streifen ausschalten soll (30, 60, 90, 120 Minuten). Drücken Sie die Taste erneut, um den Timer auszuschalten.
7.	Fade	3 (rot-grün-blau) oder 7 Farben (rot-grün-blau-gelb-cyan-violett-weiß) im ständigen Wechsel mit Übergang.
8.	Auto	7 (rot-grün-blau-gelb-cyan-violett-weiß), dann 3 Farben (rot-grün-blau) im Wechsel ohne Übergang. Der LED-Streifen leuchtet dann in verschiedenen statischen Farben und beginnt dann wieder, die Farben zu wechseln.
9.	Flash	Der LED-Streifen blinkt in 7 Farben (rot-grün-blau-gelb-cyan-violett-weiß).
10.	Slow	Der LED-Streifen blinkt langsam in 7 Farben (rot-grün-blau-gelb-cyan-violett-weiß).
11.	Quick	Der LED-Streifen blinkt schnell in 7 Farben (rot-grün-blau-gelb-cyan-violett-weiß).
12.	Jump	3 (rot-grün-blau) oder 7 Farben (rot-grün-blau-gelb-cyan-violett-weiß) im ständigen Wechsel ohne Übergang
13.	Static colors	Der LED-Streifen leuchtet in einer Farbe Ihrer Wahl.




Köszönjük, hogy az AVIDE terméket választotta! Használat előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

Összeszerelés előtt, ellenőrizze a szett tartalmát és annak épségét. Sérülés esetén ne használja a terméket! Szerelés előtt kapcsolja ki az elektromos áramforrást! Összeszereléskor ügyeljen a vezetékek helyes csatlakoztatására! Ügyeljen rá, hogy a vezérlőn lévő nyíl és a szalagon feltüntetett nyíl csatlakoztatáskor egymással szembe kerüljön! A LED-szalagot ne használja becsomagolt vagy feltekert állapotban! Az elem behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polarításra! A hálózati adapter és a vezérlő házának megbontása tilos és életveszélyes! A megbontott készülékekre garanciát nem vállalunk! Az élet- és balesetvédelmi szabályok be nem tartásáért, illetve a hibás szerelésből adódó esetleges sérülésért, a termékek károsodásáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

## LED-szalag:

Feszültség:	12V
LED/méter:	30led/m
Világítási színhőmérséklet:	RGB
Világítási szög:	120°

Gomb száma	Funkció	Funkció leírása
1.	Ki- Bekapcsoló gomb	Ki- és bekapcsolhatjuk vele a LED szalagot
2.	Megállítás, Újraindítás	Megállíthatjuk a világítási módokat. A gomb újabb megnyomásával újraindítjuk azt.
3.	Sebesség állító gomb	A világítási módok sebességét állíthatjuk
4.	Zene vezérlés	Zene ritmusára villog a LED szalag: 1. Gyorsan villog 3 színben (Piros-Zöld-Kék) 2. Gyorsan villog 7 színben (Piros-zöld-kék-sárga-cián-lila-fehér) 3. Lassan villog 3 színben (Piros-Zöld-Kék) 4. Gyorsan villog 7 színben (Piros-zöld-kék-sárga-cián-lila-fehér)
5.	Fényerő állítása	A statikus vagy váltakozó színek fényerejét állíthatjuk
6.	Időzítő	A gombok megnyomásával beállíthatjuk mennyi idő múlva kapcsoljon ki a LED szalag (30, 60, 90, 120 perc). A gomb újra megnyomásával az időzítő kikapcsol.
7.	Színek váltakozása átmenettel	3(piros-zöld-kék) vagy 7 szín(piros-zöld-kék-sárga-cián-lila-fehér) folytonos váltakozása átmenettel.
8.	Auto	7 (piros-zöld-kék-sárga-cián-lila-fehér), majd 3 szín (piros-zöld-kék) váltakozik átmenet nélkül. Ezután a LED szalag különböző statikus színekben világít, majd újrakezd a színek váltakozását.
9.	Flash	A LED szalag 7 színben(piros-zöld-kék-sárga-cián-lila-fehér) villog.
10.	Slow	A LED szalag 7 színben(piros-zöld-kék-sárga-cián-lila-fehér) lassan villog.
11.	Quick	The LED strip flashing quickly in 7 colors (red-green-blue-yellow-cyan-purple-white).
12.	Jump	3(piros-zöld-kék) vagy 7 szín(piros-zöld-kék-sárga-cián-lila-fehér) folytonos váltakozása átmenet nélkül
13.	Statikus színek	Egy általunk választott színben világít a LED szalag.




Multumim pentru ca ati ales produsul AVIDE! Inainte de utilizare va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare.

Inainte de montare verificati continutul si starea setului. In cazul in care acesta este accidentat, nu folositi produsul. Inainte de montare dezactivati sursa electrica. In timpul montarii, fiti atenti la conectarea corecta a conductei. Aveti grija ca sageata de pe controlor si cea de pe banda in momentul montarii sa fie fata in fata. Nu folositi banda LED impachetata sau in forma de sul. In momentul plasarii acordati atentie polaritatii potrivite! Este strict interzisa si periculoasa demontarea adaptorului de retea si a casei controlorului! Nu oferim garantie pentru produsele demontate. Deasemenea, nu raspundem pentru nerespectarea regulilor stricte de prevenire a accidentelor sau in cazul accidentarilor datorate montarii gresite. Asadar nu ne asumam nici un fel de responsabilitate pentru produsele avariate din motivele mentionate mai sus.

### Banda LED:

Tensiune:	12V
LED/marime:	30led/m
Culoare lumina:	RGB
Unghi lumina:	120°

1.	Pornire și oprire	Cu acest buton puteți porni sau opri banda LED.
2.	Oprire/repornire	Întrețineți modulul de iluminare. Apăsăți din nou pentru a relua.
3.	Viteză	Setați viteza modurilor de iluminare
4.	Controlul muzicii	Banda LED clipește în ritmul muzicii. 1. Clipește rapid în 3 culori (roșu-verde-albastru) 2. Clipește rapid în 7 culori (roșu-albastru-galben-cyan-violet-alb) 3. Clipește încet în 3 culori (roșu-verde-albastru) 4. Clipește rapid în 7 culori (roșu-verde-albastru-galben-cyan-violet-alb)
5.	Setarea luminozității	Puteți seta luminozitatea culorilor statice sau alternante.
6.	Timer	Apăsăți butoanele pentru a seta timpul după care banda LED se va opri (30, 60, 90, 120 de minute). Apăsăți din nou butonul pentru a opri timer-ul.
7.	Fade	3 (roșu-verde-albastru) sau 7 culori (roșu-verde-albastru-galben-cyan-violet-albastru) în alternanță continuă cu tranziție.
8.	Auto	7 (roșu-verde-albastru-galben-cyan-violet-alb), apoi 3 culori (roșu-verde-albastru) alternează fără tranziție. Banda LED se aprinde apoi în diferite culori statice și apoi începe să alterneze din nou culorile.
9.	Flash	Banda LED clipește în 7 culori (roșu-verde-albastru-galben-cyan-violet-alb)
10.	Slow	Banda LED clipește încet în 7 culori (roșu-verde-albastru-galben-cyan-violet-alb).
11.	Quick	Banda LED clipește rapid în 7 culori (roșu-verde-albastru-galben-cyan-violet-alb).
12.	Jump	3 (roșu-verde-albastru) sau 7 culori (roșu-verde-albastru-galben-cyan-violet-albastru) alternează continuu, fără tranziție.
13.	Culori statice	Banda LED se aprinde într-o culoare la alegere.




Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre produkt Avide. Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

Pred zostavením skontrolujte obsah súpravy a jej neporušenosť. Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený! Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu! Nepoužívajte rôzne typy batérií. Výrobok má tlačidlo zapnutia/vypnutia. Nemanipulujte s krytom výrobku! Za otvorené zariadenia neručíme! Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nedodržanie pravidiel ochrany života a prevencie úrazov ani za poškodenie výrobkov v dôsledku nesprávnej inštalácie.

## LED pásik

Napätie:	12V
LED/meter:	30
Teplota farby:	RGB
Uhol vyžarovania:	120°

1.	Zapínanie a vypínanie	Zapnite alebo vypnite LED pásik.
2.	Pozastaviť/Obnoviť	Pozastavte režimy osvetlenia. Opätovným stlačením obnovíte.
3.	Rýchlosť	Nastavte rýchlosť režimov osvetlenia.
4.	Ovládanie hudby	LED pásik bliká v rytme hudby. 1. Rýchle blikanie v 3 farbách (červená-zelená-modrá) 2. Rýchle blikanie v 7 farbách (červená-zelená-modrá-žltá-azúrová-fialová-biela) 3. Pomaly blikajte v 3 farbách (červená-zelená-modrá) 4. Pomaly blikajte v 7 farbách (červená-zelená-modrá-žltá-azúrová-fialová-biela)
5.	Upravte jas	Jas je možné zmeniť pre statické a striedajúce sa farby.
6.	Časovač	Nastavte časovač na 30, 60, 90 alebo 120 minút. Potom sa LED pásik vypne. Opätovným stlačením časovač vypnete.
7.	Fade	3 (červená-zelená-modrá) alebo 7 farieb (červená-zelená-modrá-žltá-azúrová-fialová-biela) sa plynule mení s prechodom.
8.	Auto	7 farieb (červená-zelená-modrá-žltá-azúrová-fialová-biela), potom sa bez prechodu menia 3 farby (červená-zelená-modrá), potom sa LED pásik rozsvieti v rôznych farbách.
9.	Flash	LED pásik bliká v 7 farbách (červená-zelená-modrá-žltá-azúrová-fialová-biela)
10.	Slow	LED pásik pomaly bliká v 7 farbách (červená-zelená-modrá-žltá-azúrová-fialovo-biela).
11.	Quick	LED pásik rýchlo bliká v 7 farbách (červená-zelená-modrá-žltá-azúrová-fialovo-biela).
12.	Jump	3 (červená-zelená-modrá) alebo 7 farieb (červená-zelená-modrá-žltá-azúrová-fialová-biela) sa plynule menia bez prechodu.
13.	Statické farby	Upravte statickú farbu na páse LED.




Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Avide! Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny.

Před sestavením zkontrolujte obsah soupravy a její neporušenost. Všimněte-li si jakýkoliv poškození, výrobek nepoužívejte! Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu! Nepoužívejte různé typy baterií. Výrobek je vybaven tlačítkem zapnutí / vypnutí. Je zakázáno demontovat kryt výrobku! Na manipulovaný výrobek se záruka nevztahuje. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za nedodržení pravidel ochrany života a úrazu, ani za škody vzniklé nesprávnou instalací nebo poškozením výrobků.

## LED-traka

Napon:	12V
LED / mjerač:	30led/m
Boja osvětlenja:	RGB
Kut osvětlenja:	120°

1.	Zapínání a vypínání	Zapíná nebo vypíná LED pásek.
2.	Pozastavit/Obnovit	Pozastaví režim osvětlení. Stiskněte znovu pro obnovení.
3.	Rychlost	Nastaví rychlost režimů osvětlení.
4.	Ovládání hudby	LED pásek bliká v rytmu hudby. 1. Rychle bliká ve 3 barvách (červená-zelená-modrá) 2. Rychle bliká v 7 barvách (červená-zelená-modrá-žlutá-azurová-fialová-bílá) 3. Pomalu bliká ve 3 barvách (červená-zelená-modrá) 4. Pomalu bliká v 7 barvách (červená, zelená-modrá-žlutá-azurová-fialová-bílá)
5.	Upravit jas	Jas lze změnit mezi statické a střídavé barvy.
6.	Časovač	Nastavte časovač na 30, 60, 90 nebo 120 minut. Poté se LED pásek vypne. Dalším stisknutím časovač vypnete.
7.	Fade	Změní se s přechodem plynule 3 (červená-zelená-modrá) nebo 7 barev (červená-zelená-modrá-žlutá-azurová-fialová-bílá).
8.	Auto	Změní se bez přechodu nejprve 7 barev (červená-zelená-modrá-žlutá-azurová-fialová-bílá) a poté 3 barvy (červená-zelená-modrá). LED pásek pak svítí různými statickými barvami a obnovuje změnu barvy.
9.	Flash	LED pásek bliká v 7 barvách (červená-zelená-modrá-žlutá-azurová-fialová-bílá).
10.	Slow	LED pásek pomalu bliká v 7 barvách (červená-zelená-modrá-žlutá-azurová-fialová-bílá).
11.	Quick	LED pásek rychle bliká v 7 barvách (červená-zelená-modrá-žlutá-azurová-fialová-bílá).
12.	Jump	Změní se bez přechodu plynule 3 (červená-zelená-modrá) nebo 7 barev (červená-zelená-modrá-žlutá-azurová-fialová-bílá).
13.	Statické barvy	LED pásek svítí ve barvě dle našeho výběru.




Hvala Vam što ste odabrali AVIDE proizvod! Molimo s pozornošću pročitajte sljedeće upute prije upotrebe.

Prije montaže provjerite sadržaj kompleta i njegovu cjelovitost. Ne koristite proizvod ako je oštećen! Prije ugradnje isključite napajanje! Prilikom sastavljanja provjerite jesu li kabeli ispravno spojeni. Pri spajanju provjerite jesu li strelica na kontroleru i strelica na vrpici okrenute jedna prema drugoj. Ne koristite LED traku u upakiranom ili zamotanom stanju! Pri stavljanju baterije provjerite je li polaritet ispravan. Rastavljanje mrežnog adaptera i kućišta upravljača je zabranjeno i može biti opasno po život! Ne jamčimo za rastavljane uređaje! Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za nepoštivanje pravila o zaštiti života i zaštiti od nezgoda, odnosno, za moguću štetu koja je posljedica nepravilne ugradnje ili oštećenja proizvoda.

## LED-traka

Napon:	12V
LED / mjerač:	30led/m
Boja osvjetljenja:	RGB
Kut osvjetljenja:	120°

1.	Gumb za uključivanje-isključivanje	Može se koristiti za uključivanje i isključivanje LED vrpce
2.	Zaustavljanje, ponovno pokretanje	Pauzirajte načine osvjetljenja. Pritisnite ponovo za nastavak.
3.	Gumb za postavljanje brzine	Pomoću gumba možemo povećati ili smanjiti brzinu mijenjanja datog načina osvjetljavanja
4.	Kontrola pomoću glazbe	LED vrpca treperi u ritmu glazbe: 1. Brzo treperenje u 3 boje (crvena-zelena-plava) 2. Brzo treperenje u 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bijela) 3. Sporo treperenje u 3 boje (crvena-zelena-plava) 4. Brzo treperenje u 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bijela)
5.	Postavljanje jačine svjetlosti	Možete podesiti svjetlinu statičnih ili promjenjivih boja
6.	Programator	Pritiskom na tipke možete postaviti koliko vremena treba da se LED vrpca isključi (30, 60, 90, 120 minuta). Ponovnim pritiskom na tipku isključuje se mjerac vremena.
7.	Fade	Kontinuirano izmjenjivanje 3 boje (crvena-zelena-plava) ili 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bijela) s prijelazom.
8.	Auto	Mijenjanje 7 (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bijela) boja, i zatim 3 boje (crvena-zelena-plava) koje se izmjenjuju bez prijelaza. LED vrpca tada svijetli u različitim statičnim bojama i zatim ponovno nastavlja mijenjati boju od početka.
9.	Flash	LED vrpca treperi u 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bijela).
10.	Slow	LED vrpca sporo treperi u 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bijela).
11.	Quick	LED vrpca brzo treperi u 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bijela).
12.	Jump	Kontinuirana promjena 3 (crveno-zelena-plava) ili 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bijela) bez prijelaza
13.	Statične boje	LED vrpca svijetli u boji po našem izboru




Hvala, ker ste izbrali izdelek Avide! Pred uporabo natančno preberite naslednja navodila.

Pred sestavljanjem preverite vsebino kompleta in njegovo celovitost. Ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan! Pri vstavljanju baterije se prepričajte, da je polariteta pravilna! Ne uporabljajte različnih vrst baterij. Izdelek ima gumb za vklop/izklop. Ne posegajte v ohišje izdelka! Za razstavljene naprave ni garancije! Ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitno škodo na izdelkih ali poškodbe, ki bi nastale zaradi nepravilne namestitve ali neupoštevanja predpisov o varovanju življenja in zdravja.

## LED trak

Napetost:	12V
LED/meter:	30led/m
Barvna temperatura:	RGB
Kot žarka:	120°

1.	Izklop in vklop	Vklopite ali izklopite trak LED.
2.	Premor/Nadaljevanje	Ustavite načine osvetlitve. Za nadaljevanje pritisnite še enkrat.
3.	Hitrost	Nastavite hitrost načinov osvetlitve.
4.	Kontrola glasbe	LED trak utripa v ritmu glasbe. 1. Hitro utripa v 3 barvah (rdeča-zelena-modra) 2. Hitro utripa v 7 barvah (rdeča-zelena-modra-rumena-cijan-vijolična-bela) 3. Počasi utripajte v 3 barvah (rdeča-zelena-modra) 4. Počasi utripajte v 7 barvah (rdeča-zelena-zelena-modra-rumena-cijan-vijolična-bela)
5.	Namestitev svetlosti	Svetlost lahko spremenite za statične in izmenične barve.
6.	Časovnik	Nastavite časovnik na 30, 60, 90 ali 120 minut. Po tem se trak LED izklopi. Ponovno pritisnite, da izklopite časovnik.
7.	Fade	3 (rdeča-zelena-modra) ali 7 barv (rdeča-zelena-modra-rumena-cijan-vijolična-bela) se s prehodom neprekinjeno spreminjajo.
8.	Auto	7 barv (rdeča-zelena-modra-rumena-cijan-vijolična-bela), nato 3 barve (rdeča-zelena-modra) spremenite brez prehoda, potem pa LED trak sveti v različnih barvah.
9.	Flash	LED trak utripa v 7 barvah (rdeča-zelena-modra-rumena-cijan-vijolična-bela)
10.	Slow	LED trak počasi utripa v 7 barvah (rdeča-zelena-zelena-modra-rumena-cijan-vijolična-bela).
11.	Quick	Trakovi LED hitro utripajo v 7 barvah (rdeča-zelena-zelena-modra-rumena-cijan-vijolična-bela).
12.	Jump	3 (rdeča-zelena-modra) ali 7 barv (rdeča-zelena-modra-rumena-cijan-vijolična-bela) se nenehno spreminjajo brez prehoda.
13.	Statične barve	Prilagodite statično barvo na traku LED.






Hvala Vam što ste izabrali Avide proizvod! Molimo, da pre upotrebe pažljivo pročitate sledeća uputstva.

Pre montaže, proverite sadržaj kompleta i da nije slučajno oštećen. Ne koristite proizvod u slučaju oštećenja! Proverite da li je polaritet ispravan kada ubacujete bateriju. Nemojte da koristite različite tipove baterija. Proizvod ima dugme za uključivanje/isključivanje. Zabranjeno je da rastavite kućište proizvoda! Ne garantujemo za rastavljane uređaje! Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za nepoštovanje pravila o zaštiti života i zaštite od nesreća, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu zbog nepravilne montaže ili oštećenja proizvoda.

## LED traka

Napon:	12V
LED/metar:	30
Temperatura boje:	RGB
Ugao snopa:	120°

1.	Dugme za uključivanje-isključivanje	Može da se koristi za uključivanje i isključivanje LED trake
2.	Zaustavljanje, ponovljeno pokretanje	Pauzirajte režime osvetljenja. Pritisnite ponovo da biste nastavili.
3.	Dugme za podešavanje brzine	Podesite brzinu režima osvetljenja
4.	Kontrola uz pomoć muzike	LED traka treperi u ritmu muzike: 1. Brzo treperenje u 3 boje (crvena-zelena-plava) 2. Brzo treperenje u 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bela) 3. Sporo treperenje u 3 boje (crvena-zelena-plava) 4. Brzo treperenje u 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bela)
5.	Podešavanje jačine svetlosti	Možete da podesite jačinu svetlosti statičkih ili promenljivih boja
6.	Programator	Podesite tajmer na 30, 60, 90 ili 120 minuta. Nakon toga se LED traka isključuje. Pritisnite ponovo da isključite tajmer.
7.	Fade	Neprestano menjanje 3 boje (crvena-zelena-plava) ili 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bela) s prelazom.
8.	Auto	Menjanje 7 (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bela) boja, i zatim 3 boje (crvena-zelena-plava) koje se menjaju bez prelaza. LED traka tada svetli u različitim statičkim bojama i zatim ponovo nastavlja da menja boju ispočetka.
9.	Flash	LED traka treperi u 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bela).
10.	Slow	LED traka sporo treperi u 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bela).
11.	Quick	The LED strip flashing quickly in 7 colors (red-green-blue-yellow-cyan-purple-white).
12.	Jump	Neprekidna promena 3 (crvena-zelena-plava) ili 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bela) bez prelaza
13.	Statičke boje	LED traka svetli u boji po našem izboru



Obrigado por escolher a AVIDE! Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de usar.

Antes da montagem, verificar o conteúdo e a integridade do pacote. No caso de danos, não utilizar o produto. Antes da montagem, cortar a corrente. Durante a montagem prestar atenção à conexão correta dos cabos. Verificar que a flecha no controlo e a flecha na fita sejam em oposição. Não utilizar a fita LED no estado embalado ou enrolado. Verificar a polaridade das pilhas. É proibido e perigoso desmontar a casa do controlo e do adaptador. Um aparelho desmontado perde a garantia. Não assumimos a responsabilidade pelos danos do produto ou pelas lesões resultantes da montagem defeituosa e da violação das regras de segurança.

### Dados técnicos


Tensão: 12V

LED /metro: 30led/m

Cor da iluminação: RGB

Ângulo de iluminação: 120°

1.	Botão on-off	Podemos ligar e desligar a fita LED
2.	Parar reativar	Pause os modos de iluminação. Pressione novamente para continuar.
3.	Botão de configuração da velocidade	Defina a velocidade dos modos de iluminação.
4.	Controlo de música	A fita LED brilha segundo o ritmo da música: 1. Brilha rápido em 3 cores (vermelho-verde-azul) 2. Brilha rápido em 7 cores (vermelho-verde-azul-amarelo-ciano-violeta-branco) 3. Brilha devagar em 3 cores (vermelho-verde-azul) 4. Brilha devagar em 7 cores (vermelho-verde-azul-amarelo-ciano-violeta-branco)
5.	Configuração da intensidade de luz	Podemos configurar a intensidade de luz das cores estáticas ou alternadas
6.	Temporizador	Defina um temporizador para 30, 60, 90 ou 120 minutos. Depois disso, a faixa de LED é desligada. Pressione novamente para desligar o temporizador.
7.	Fade	Alternação contínua de 3 cores com transição (vermelho-verde-azul) ou de 7 cores (vermelho-verde-azul-amarelo-ciano-violeta-branco).
8.	Auto	Alternação contínua de 7 cores sem transição (vermelho-verde-azul-amarelo-ciano-violeta-branco), depois 3 cores (vermelho-verde-azul). A fita LED esta iluminada em cores estáticas diferentes, e depois começa novamente a alteração das cores.
9.	Flash	A fita LED brilha em 7 cores (vermelho-verde-azul-amarelo-ciano-violeta-branco).
10.	Slow	The LED strip flashing slowly in 7 colors (red-green-blue-yellow-purple-white).
11.	Quick	A fita LED brilha rápido em 7 cores (vermelho-verde-azul-amarelo-ciano-violeta-branco).
12.	Jump	Alternação contínua de 3 cores sem transição (vermelho-verde-azul) ou de 7 cores (vermelho-verde-azul-amarelo-ciano-violeta-branco).
13.	Cores estáticas	A fita LED está iluminada com a cor seleccionada.



Dėkojame, kad pasirinkote AVIDE! Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

Prieš surinkdami patikrinkite rinkinio turinį ir ar nėra pažeistų dalių. Jei pastebėsite pažeidimų, nenaudokite gaminio. Prieš montuodami išjunkite elektros maitinimo šaltinį. Surinkdami įsitikinkite, kad laidai yra teisingai prijungti. Įsitikinkite, kad ant valdiklio esanti rodyklė ir ant juostos esanti rodyklė yra nukreiptos viena į kitą. Nenaudokite įpakuotos ar suvyniotos LED juostos. Įdėdami bateriją, įsitikinkite, kad poliškumas teisingas. Išrinkti tinklo adapterį ir valdiklio korpusą draudžiama, pavojinga gyvybei! Išrinktiems įrenginiams garantija negalioja! Mes neatsakome už gyvybės apsaugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių nesilaikymą ar galimas traumas ir gaminio gedimus, atsiradusius dėl neteisingai montavimo.

## Techniniai duomenys


Įtampa : 12V

LED kiekis metre: 30led/m

Šviesos spalva : RGB

Šviesos kampas : 120°

1.	Įjungti ir išjungti	Įjunkite arba išjunkite šviesos diodų juostelę.
2.	Pristabdyti/Tęsti	Pristabdykite apšvietimo režimus. Norėdami tęsti, paspauskite dar kartą.
3.	Greitis	Nustatykite apšvietimo režimų greitį.
4.	Muzikos valdymas	Šviesos diodų juostelė mirksi pagal muzikos ritmą. 1. Greitai mirksės 3 spalvomis (raudona-žalia-mėlyna) 2. Greitai mirksės 7 spalvomis (raudona-žalia-mėlyna-geltona-žydra-violetinė-balta) 3. Lėtai mirksės 3 spalvomis (raudona-žalia-mėlyna) 4. Lėtai mirksės 7 spalvomis (raudona-žalia-mėlyna-geltona-žydra-violetinė-balta)
5.	Ryškumo reguliavimas	Galima keisti statinių ir kintamų spalvų ryškumą.
6.	Laikmatis	Nustatykite laikmačio trukmę - 30, 60, 90 arba 120 minučių. Po to šviesos diodų juosta išsijungia. Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, dar kartą paspauskite laikmačio mygtuką.
7.	Fade	3 (raudona-žalia-mėlyna) arba 7 spalvos (raudona-žalia-mėlyna-geltona-žydra-violetinė-balta) nuolat keičiasi su perėjimu.
8.	Auto	7 spalvos (raudona-žalia-mėlyna-geltona-žydra-violetinė-balta), tada 3 spalvos (raudona-žalia-mėlyna) keičiasi be perėjimo, po to šviesos diodų juostelė šviečia įvairiomis spalvomis.
9.	Flash	Šviesos diodų juostelė mirksi 7 spalvomis (raudona-žalia-mėlyna-geltona-žydra-violetinė-balta)
10.	Slow	Šviesos diodų juostelė lėtai mirksi 7 spalvomis (raudona-žalia-mėlyna-geltona-žydra-violetinė-balta).
11.	Quick	Šviesos diodų juostelė greitai mirksi 7 spalvomis (raudona-žalia-mėlyna-geltona-žydra-violetinė-balta).
12.	Jump	3 (raudona-žalia-mėlyna) arba 7 spalvos (raudona-žalia-mėlyna-geltona-žydra-violetinė-balta) nuolat keičiasi be perėjimo.
13.	Statinės spalvos	Sureguliuokite statinę šviesos diodų juostelės spalvą.



TDziękujemy za wybranie produktu AVIDE! Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

Przed montażem należy sprawdzić zawartość zestawu oraz jego integralność. Nie używaj produktu w przypadku uszkodzeń! Przed montażem wyłączyć zasilanie! Podczas montażu upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone. Upewnij się, że strzałka na kontrolerze i strzałka na taśmie są skierowane do siebie podczas łączenia. Nie używaj taśmy LED owiniętej lub zwiniętej! Podczas wkładania baterii upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Demontaż zasilacza i obudowy sterownika jest zabroniony i może grozić śmiercią! Nie udzielamy gwarancji w przypadku uszkodzeń powstałych po samodzielnym demontażu urządzenia! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom, ani za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji lub powstałe w wyniku tego uszkodzenia produktów.

### Taśmy LED


Napięcie: 12V

LED/metr: 30led/m

Temperatura barwowa: RGB

Kąt świecenia: 120°

1.	Załączanie i wyłączenie	Włącz lub wyłącz pasek LED.
2.	Pauza/Wznów	Wstrzymaj tryby oświetlenia. Naciśnij ponownie, aby wznowić.
3.	Prędkość	Ustaw prędkość trybów oświetlenia.
4.	Sterowanie muzyką	Pasek LED miga w rytm muzyki. 1. Błyska szybko w 3 kolorach (czerwony-zielony-niebieski) 2. Błyska szybko w 7 kolorach (czerwony-zielony-niebieski-żółty-cyjan-fioletowy-biały) 3. Błyska powoli w 3 kolorach (czerwony-zielony-niebieski) 4. Miga powoli w 7 kolorach (czerwony-zielony-niebieski-żółty-cyjan-fioletowy-biały)
5.	Dostosuj jasność	Jasność można zmienić dla kolorów statycznych i naprzemiennych.
6.	Regulator czasowy	Ustaw minutnik na 30, 60, 90 lub 120 minut. Po tym pasek LED się wyłącza. Wciśnij ponownie, aby wyłączyć timer.
7.	Fade	3 (czerwony-zielony-niebieski) lub 7 kolorów (czerwony-zielony-niebieski-żółty-cyjan-fioletowy-biały) zmieniają się w sposób ciągły wraz z przejściami.
8.	Auto	7 kolorów (czerwony-zielony-niebieski-żółty-cyjan-fioletowy-biały), następnie 3 kolory (czerwony-zielony-niebieski) zmieniają się bez przejść, po czym taśma LED świeci w różnych kolorach.
9.	Flash	Taśma LED miga w 7 kolorach (czerwony-zielony-niebieski-żółty-cyjan-fioletowo-biały)
10.	Slow	Taśma LED miga powoli w 7 kolorach (czerwony-zielony-niebieski-żółty-cyjan-fioletowo-biały).
11.	Quick	Taśma LED szybko miga w 7 kolorach(czerwony-zielony-niebieski-żółty-cyjan-fioletowy-biały).
12.	Jump	3 (czerwony-zielony-niebieski) lub 7 kolorów (czerwony-zielony-niebieski-żółty-cyjan-fioletowy-biały) zmieniają się w sposób ciągły bez przejścia.
13.	Kolory statyczne	Dostosuj statyczny kolor na pasku LED.




Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Avide. Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

Πριν από τη συναρμολόγηση, ελέγξτε το περιεχόμενο του σετ και την ακεραιότητά του. Αν διαπιστώσετε ζημιά, μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Τοποθετήστε την μπαταρία προσέχοντας τη σωστή πολικότητα. Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα μπαταρίες διαφορετικού τύπου. Το προϊόν διαθέτει κουμπί ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Απαγορεύεται το άνοιγμα του κελύφους του προϊόντος. Για ανοιγμένες συσκευές δεν παρέχουμε εγγύηση. Ουδείς ευθύνη φέρουμε για τυχόν τραυματισμούς σε πρόσωπα ή ζημιές στο προϊόν που οφείλονται σε μη τήρηση των κανόνων προστασίας της ζωής και πρόληψης ατυχημάτων ή σε εσφαλμένη επέμβαση στη συσκευή, αντιτοίχως.

### Λωρίδα LED

Τάση:	12V
LED/μετρητής:	30
Θερμοκρασία χρώματος:	RGB
Γωνία δέσμης:	120°

1.	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	Άναμμα ή σβήσιμο της ταινίας LED.
2.	Διακοπή/Συνέχιση	Διακοπή των λειτουργιών φωτισμού. Πιέστε ξανά για συνέχιση.
3.	Ταχύτητα	Ρύθμιση της ταχύτητας των λειτουργιών φωτισμού
4.	Έλεγχος μουσικής	Η ταινία LED αναβοσβήνει στον ρυθμό της μουσικής. 1. Γρήγορο αναβοσβήσιμο σε 3 χρώματα (Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε) 2. Γρήγορο αναβοσβήσιμο σε 7 χρώματα (Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε-Κίτρινο-Κυανό-Πορφυρό-Λευκό) 3. Αργό αναβοσβήσιμο σε 3 χρώματα (Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε) 4. Αργό αναβοσβήσιμο σε 7 χρώματα (Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε-Κίτρινο-Κυανό-Πορφυρό-Λευκό)
5.	Ρύθμιση της φωτεινότητας	Η φωτεινότητα μπορεί να μεταβληθεί για στατικά και εναλλασσόμενα χρώματα.
6.	Χρονοδιακόπτης	Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη σε 30, 60, 90 ή 120 λεπτά. Μετά από αυτό η ταινία LED σβήνει. Πιέστε ξανά για να κλείσετε τον χρονοδιακόπτη.
7.	Απαλό	3 (Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε) ή 7 χρώματα (Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε-Κίτρινο-Κυανό-Πορφυρό-Λευκό) αλλάζουν σταθερά με ομαλή μετάβαση.
8.	Αυτόματο	7 χρώματα (Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε-Κίτρινο-Κυανό-Πορφυρό-Λευκό) και στη συνέχεια 3 χρώματα (Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε) αλλάζουν χωρίς μετάβαση και μετά από αυτό η ταινία LED λάμπει σε διάφορα χρώματα.
9.	Αναλαμπή	Η ταινία LED αναβοσβήνει σε 7 χρώματα (Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε-Κίτρινο-Κυανό-Πορφυρό-Λευκό).
10.	Αργό	Η ταινία LED αναβοσβήνει αργά σε 7 χρώματα (Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε-Κίτρινο-Κυανό-Πορφυρό-Λευκό).
11.	Γρήγορο	Η ταινία LED αναβοσβήνει γρήγορα σε 7 χρώματα (Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε-Κίτρινο-Κυανό-Πορφυρό-Λευκό).
12.	Άλλα	3 (Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε) ή 7 χρώματα (Κόκκινο-Πράσινο-Μπλε-Κίτρινο-Κυανό-Πορφυρό-Λευκό) αλλάζουν σταθερά χωρίς μετάβαση.
13.	Στατικά χρώματα	Ρυθμίστε ένα στατικό χρώμα στην ταινία LED.



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

Sammeln Sie Altgeräte netto, entsorgen Sie sie keinesfalls im Haushaltsmüll, weil Altgeräte auch Komponenten enthalten können, die für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit schädlich sind! Gebrauchte oder zum Abfall gewordene Geräte können an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler, der vergleichbare oder funktionsgleiche Geräte verkauft, kostenlos abgegeben oder an eine Spezialsammelstelle für Elektroabfälle übergeben werden. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den örtlichen Abfallentsorgungsträger. Wir übernehmen die einschlägigen, gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und tragen die damit verbundenen Kosten.

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel legelőbb é funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet.

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoii menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Tento symbol na produktech alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridávané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovou a recykláciou odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národným predpisom udelené pokuty.

Tento symbol na produktech nebo v průvodných dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo v jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupení ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohli být důsledky nesprávne likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádajte u místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávne likvidácii tohoto druhu odpadu může být v souladu s národním předpisem udelena pokuta.

Otpadnu opremu prikupljati i odlagati odvojeno jer može sadržavati dijelove opasne po okolišu ili zdravlje ljudi! Rabljena ili odbačena oprema može se besplatno predati na prodajnom mjestu ili bilo kojem distributeru koji prodaje opremu koja je po prirodi i funkciji ista. Elektronički otpad možete odložiti i na sabirno mjesto. Time štitite okoliš, Vaše zajednicu i Vaše zdravlje. Ako imate pitanja, kontaktirajte mjesnu udrugu za zbrinjavanje otpada.

Opremo, ki je , zbirate ločeno in je ne zavržate med gospodinjске odpadke, saj lahko vsebuje sestavine, ki so nevarne za okolje ali zdravje ljudi. Rabljena ali odpadna oprema se lahko brezplačno vrne na prodajno mesto ali kateremu koli distributerju, ki prodaja opremo, ki je po naravi in funkciji enaka tej opremi. Odložite ga lahko tudi na specializiranem zbirnem mestu za elektronske odpadke. S tem varujete okolje, svoje zdravje in zdravje svojih sodržavljanov. Če imate vprašanja, se obrnite na lokalno organizacijo za ravnanje z odpadki.

O aparelho que tornara-se desperdício deve ser recolhido separadamente, não com os lixos domésticos porque pode conter peças perigosas para a saúde ou o ambiente. O aparelho usado o desperdício pode ser entregue ao lugar de distribuição ou nas lojas que vende aparelhos com funções idênticas. Pode ser entregue aos pontos de recolha de desperdícios. Assim O senhor protege o ambiente, a própria saúde e a saúde dos outros. Se tem perguntas, contacte o organismo de tratamento de resíduos.

Zużyty sprzęt należy zbierać i utylizować oddzielnie, ponieważ może zawierać elementy niebezpieczne dla środowiska lub zdrowia ludzkiego! Zużyty lub wyrzucony sprzęt można przekazać bezpłatnie w punkcie sprzedaży lub dowolnemu dystrybutorowi, który sprzedaje sprzęt o identycznym charakterze i funkcji. Możesz również oddać odpady elektroniczne w punkcie zbiórki. W ten sposób chronisz środowisko, innych ludzi i własne zdrowie. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z lokalną organizacją zajmującą się utylizacją odpadów.

Jrenginj, kurio gyvavimo laikas pasibaigė, tvarkykite atskirai, neišmeskite su buitinėmis atliekomis, nes jame gali būti aplinkai ar žmonių sveikatai pavojingų komponentų. Panaudotą ar į atliekas nurašytą įrenginį galima nemokamai perduoti prekybos vietoje arba bet kuriam platintojui, jei tos atliekos pagal pobūdį ir funkcijas yra tokios pačios, kaip platintojų parduodami gaminiai. Elektroninės įrangos atliekas galite perduoti elektronikos atliekų priėmimo vietoje. Tuoj jus saugosite aplinką, kitų žmonių ir savo sveikatą. Jei turite klausimų, susisiekite su vietine institucija, atsakinga už atliekų tvarkymą.

Otpadna oprema se ne sme odvojeno sakupljati niti odlagati sa kućnim otpadom jer može sadržavati komponente opasne po životnu sredinu ili zdravlje. Korišćena ili otpadna oprema se može besplatno odložiti na prodajnom mestu ili kod bilo kog distributera koji prodaje opremu identične prirode i funkcije. Odložite proizvod u postrojenje specijalizovano za sakupljanje elektronskog otpada. Time ćete zaštititi životnu sredinu, kao i zdravlje drugih i sebe. Ako imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za upravljanje otpadom. Mi ćemo preuzeti poslove koji se odnose na proizvođača kako je propisano relevantnim propisima i snosićemo sve povezane troškove.

O εοπλιόμοσ απορριμμάτων δεν πρέπει να συλλέγεται χωριστά ή να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, επειδή μπορεί να περιέχει εξαρτήματα επικίνδυνα για το περιβάλλον ή την υγεία. Ο μεταχειρισμένος ή άχρηστος εοπλιόμοσ μπορεί να απορριφθεί δωρεάν στο σημείο πώλησης ή σε οποιοδήποτε διαμονέα που πωλά εοπλιόμοσ ίδιος φύοσ και λειτουργίας. Απορρίψτε το προϊόν σε εγκατάσταση που ειδικείται στη συλλογή ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, θα προστατεύσετε το περιβάλλον καθώς και την υγεία των άλλων και τον εαυτό σας. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσες, επικοινωνήστε με τον τοπικό οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Θα αναλαμβάνουμε τα καθήκοντα που σχετίζονται με τον κατασκευαστή, όπως ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς και θα επιβαρυνόμαστε με οποιοδήποτε σχετικό κόστος τρικούπει.