




MUV USB (2xA)
MUV USB (4xA)
MUV USB (AC)
MUV USB AC45PD
MUV USB AC65PD


1 MUV USB



skross.com/
countrylist/2pole



2



bit.ly/2YZvASF



Adapter Version	Average Active Efficiency Durchschnittliche Effizienz	Efficiency At Low Load (10%) Effizienz bei geringer Last (10%)	No-Load Power Consumption (0%) Effizienz beim Nulllast (0%)
2xA	82.7%	79.5%	0.05 W
4xA	86.9%	86.4%	0.03 W
AC	86.4%	85.3%	0.03 W
AC45PD	89.9%	80.0%	0.05 W
AC65PD	90.0%	82.3%	0.09 W

ENGLISH

1. World adapter MUV USB, 2-pole

MUV USB (2xA): max. 2.5 A, 110V/275 W–240V/600 W
 MUV USB (4xA, AC, AC45PD, AC65PD): max. 2.5 A, 100V/250W–250V/625W

1.1 MUV USB (2xA):

2 x USB-A port: 5V/max. 2.4 A (max. 12 W shared)

1.2 MUV USB (4xA):

4 x USB-A port: 5V/max. 4.8 A (max. 2 x 12 W shared)

1.3 MUV USB (AC):

1 x USB-C port: 5V/max. 3 A (max. 15 W)
 1 x USB-A port: 5V/max. 2.4 A (max. 12 W)

1.4 MUV USB AC45PD:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)
 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.22 A, (max. 20 W)
 Double Port Output (A + C): 5V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared)

1.5 MUV USB AC65PD:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)
 1 x USB-A port: 5V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W)
 Double Port Output (A + C): 5V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20V/
 max. 3.0 A (max. 60 W)

2. Fuse replacement

Slow blow microfuse (glass or ceramic): T 2.5 A, 250 V AC, 5 x 20 mm

Plug types: A USA/Japan, C Euro, G UK (2-pole), I Australia/China (2-pole)

Safety instructions

- Keep the adapter out of the reach of children.
- The adapter is only intended for short-term use. Disconnect from the mains/device after use.
- Never use the adapter if the casing is damaged.
- Never expose the adapter to liquids or moisture.
- The adapter is only suitable for use in enclosed spaces (IP20).
- The adapter is not a voltage converter. The input voltage for the device to be connected must match the voltage of the local mains power supply.
- The fuse will blow if the adapter is used with higher-powered devices than specified ($W = A \times V$).
- When replacing the fuse (not possible for all adapters), always use an appropriate fuse.
- The adapter cannot be used to charge electric vehicles.
- The adapter must only be used to connect a single device (not including USB connections).
- The adapter must not be used with multiplex sockets or other adapter plugs.
- Improper use of the adapter will invalidate the manufacturer's warranty.
- Retain a copy of this document and the manual.

Warranty & limitation of liability

This product has been developed in line with international safety standards. The user must exercise due care and attention when using the product. The warranty expires 24 months after the date of purchase and is limited exclusively to the replacement of a defective product. Aside from its commitment to replace a defective product within the warranty period, WorldConnect AG accepts no liability, under any circumstances, for direct, indirect or consequential damages resulting from (i) a defective product, (ii) force majeure events; (iii) any improper use of the product that deviates from its intended use (i.e. any use of the product that contravenes the instructions contained in the manual. Liability is also excluded for any lost profits, operational downtime, data loss or any other losses and/or damages incurred during the proper or improper use of the product.

Subject to change.
 ©2023 WorldConnect AG. All rights reserved.

ČESINA

1. Světový cestovní adaptér MUV USB, 2pólový

MUV USB (2xA): max. 2,5 A, 110V/275 W–240V/600 W
 MUV USB (4xA, AC, AC45PD, AC65PD): max. 2,5 A, 100V/250W–250V/625W

1.1 MUV USB (2xA):

2 x USB-A port: 5V/max. 2,4 A (max. 12 W shared)

1.2 MUV USB (4xA):

4 x USB-A port: 5V/max. 4,8 A (max. 2 x 12 W shared)

1.3 MUV USB (AC):

1 x USB-C port: 5V/max. 3 A (max. 15 W)
 1 x USB-A port: 5V/max. 2,4 A (max. 12 W)

1.4 MUV USB AC45PD:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 2,25 A, (max. 45 W PD)
 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2,22 A, (max. 20 W)
 Double Port Output (A + C): 5V/max. 4,8 A (max. 24 W, shared)

1.5 MUV USB AC65PD:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3,25 A, (max. 65 W PD)
 1 x USB-A port: 5V/max. 1,5 A, (max. 7,5 W)
 Double Port Output (A + C): 5V/max. 1,0 A (max. 5 W) + 5-20V/
 max. 3,0 A (max. 60 W)

2. Výměna pojistky

Pomáží jmená pojistka (skleněná nebo keramická):
 T 2,5 A – 250 V AC, 5 x 20 mm

Standardní zástrčky: A USA/Japonsko, C Euro, G UK (2pólová), I Austrálie/Čína (2pólová)

Bezpečnostní pokyny

- Udržujte mimo dosah dětí.
- Uložte do bezpečného místa. Používejte pouze v určených místech.
- Nepoužívejte v blízkosti vody.
- Zaměřte kontakt s kapalinami nebo vlhkostí.
- Neodnášejte se pro použití v interiéru (IP20).
- Adaptér není měnič napětí! Vstupní napětí připojeného přístroje se musí shodovat s napětím místní elektrické sítě.
- Při použití adaptéru s přístroji s vyšším než specifikovaným příkonem ($W = A \times V$) se přepálí pojistka.
- Při výměně pojistky (pozor: není možná u všech adaptéru) použijte vhodnou pojistku.
- Nesmi se používat k nabíjení vozidel s elektrickým pohonem.
- K jednomu adaptéru smí být připojen jen jeden přístroj (s výjimkou přípojek USB).
- Nepoužívejte ve spojení s vícenásobnými zásuvkami nebo propojovacími zástrčkami.
- Při neodborném použití zaniká záruka výrobce.
- Tento dokument a návod k použití je nutné uschovat.


Záruka a omezení odpovědnosti

Tento výrobek byl vyvíjen tak, aby splňoval mezinárodní požadavky na bezpečnost. Uživatel musí s výrobkem zacházet s nutnou opatrností a odpovědností. Záruka zaniká po 24 měsících od data zakoupení a omezuje se výhradně na výměnu vadného výrobku. S výjimkou výměny vadného výrobku během záruční doby společnost WorldConnect AG za žádných okolností není za přímé, nepřímé ani následné škody, které byly způsobeny (i) vadným výrobkem, (ii) vyšší moci, (iii) zneužitím výrobku mimo rámec jeho určení, (iv) použitím v rozporu s návodem k použití. Je vyloučeno jakékoliv ručení za úšlý zisk, prostoje, ztrátu dat a také za jiné ztráty a/nebo škody vzniklé v důsledku řádného používání nebo zneužití výrobku.


Vyhrazujeme si právo na provádění změn.
 ©2023 WorldConnect AG. Všechna práva vyhrazena.

Änderungen vorbehalten.
 ©2023 WorldConnect AG. Alle Rechte vorbehalten.


1 MUV USB




11 MUV USB (2xA)




12 MUV USB (4xA)




13 MUV USB (AC)



14 MUV USB AC45PD*



15 MUV USB AC65PD*



DANSK

1. Verdensrejseadapter MUV USB, 2-pole

MUV USB (2xA): max. 2,5 A, 110V/275 W–240V/600 W
 MUV USB (4xA, AC, AC45PD, AC65PD): max. 2,5 A, 100V/250W–250V/625W

1.1 MUV USB (2xA):

2 x USB-A port: 5V/max. 2,4 A (max. 12 W shared)

1.2 MUV USB (4xA):

4 x USB-A port: 5V/max. 4,8 A (max. 2 x 12 W shared)

1.3 MUV USB (AC):

1 x USB-C port: 5V/max. 3 A (max. 15 W)
 1 x USB-A port: 5V/max. 2,4 A (max. 12 W)

1.4 MUV USB AC45PD:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 2,25 A, (max. 45 W PD)
 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2,22 A, (max. 20 W)
 Double Port Output (A + C): 5V/max. 4,8 A (max. 24 W, shared)

1.5 MUV USB AC65PD:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3,25 A, (max. 65 W PD)
 1 x USB-A port: 5V/max. 1,5 A, (max. 7,5 W)
 Double Port Output (A + C): 5V/max. 1,0 A (max. 5 W) + 5-20V/
 max. 3,0 A (max. 60 W)

2. Udskiftning af sikring

Forsikret mikrosikring (glas eller keramik): T 2,5 A – 250 V AC, 5 x 20 mm

Stikstandaer: A USA/Japan, C Euro, G UK (2-pole), I Australien/Kina (2-pole)

Sikkerhedsanvisninger

- Opbevarer utilgængeligt for børn.
- Beregnet til midlertidig anvendelse. Kobles fra lysnettet/enheden efter brug.
- Må ikke anvendes med beskyldt kabinet.
- Må ikke komme i kontakt med væsker eller fugt.
- Kun egnet til anvendelse i lukkede rum (IP20).
- Adapteren er ikke en spændingstransformer. Indgangsspændingen for den enhed, der skal tilsluttes, skal stemme overens med den lokale lysnets spænding.
- Ved anvendelse af adapteren sammen med enheder med en højere effekt end specificeret ($W = A \times V$) springer sikringen.
- Ved udskiftning af sikringen (bemærk: ikke muligt for alle adaptere) skal der anvendes en egnet sikring.
- Må ikke bruges til at oplade elektriske køretøjer.
- Pro-adapteren må tilsluttes én og kun én enhed (med undtagelse af USB-stik).
- Må ikke anvendes sammen med multistikkere eller adapterstik.
- Ved forlert anvendelse bortfalder producentgarantien.
- Dette dokument og brugervejledningen skal opbevares.

Garanti og ansvarsbegrænsning

Dette produkt er udviklet til at leve op til de internationale sikkerhedskrav. Brugeren skal behandle produktet med den nødvendige omtanke og omsorg. Materiegærenten udløber efter 24 måneder fra købsdatoen og er begrænset til erstatning af det defekte produkt. Ud over erstatningen af et defekt produkt inden for garantiperioden har WorldConnect AG under ingen omstændigheder for direkte skader, indirekte skader og/eller følgeskader, der forårsages af enten (i) et defekt produkt, (ii) force majeure-handlinger, (iii) misbrug af produktet ud over angivelsesområdet, (iv) anvendelse i strid med anvisningerne i brugervejledningen. Enhver hæftelse for tab og/eller skader, der opstår ved korrekt drift eller misbrug af produktet, er udelukket.

Der tages forbehold for ændringer.
 ©2023 WorldConnect AG. Alle rettigheder forbeholdes.

DEUTSCH

1. Weltreisereisadapter MUV USB, 2-pólig

MUV USB (2xA): max. 2,5 A, 110V/275 W–240V/600 W
 MUV USB (4xA, AC, AC45PD, AC65PD): max. 2,5 A, 100V/250W–250V/625W

1.1 MUV USB (2xA):

2 x USB-A port: 5V/max. 2,4 A (max. 12 W shared)

1.2 MUV USB (4xA):

4 x USB-A port: 5V/max. 4,8 A (max. 2 x 12 W shared)

1.3 MUV USB (AC):

1 x USB-C port: 5V/max. 3 A (max. 15 W)
 1 x USB-A port: 5V/max. 2,4 A (max. 12 W)

1.4 MUV USB AC45PD:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 2,25 A, (max. 45 W PD)
 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2,22 A, (max. 20 W)
 Double Port Output (A + C): 5V/max. 4,8 A (max. 24 W, shared)

1.5 MUV USB AC65PD:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3,25 A, (max. 65 W PD)
 1 x USB-A port: 5V/max. 1,5 A, (max. 7,5 W)
 Double Port Output (A + C): 5V/max. 1,0 A (max. 5 W) + 5-20V/
 max. 3,0 A (max. 60 W)

2. Sicherungswchsel

Träge Feinsicherung (Glas oder Keramik):
 T 2,5 A – 250 V AC, 5 x 20 mm

Steckerstandaer: A USA/Japan, C Euro, G UK (2-Pol), I Australien/China (2-Pol)

Sicherheitshinweise

- Von Kindern fernhalten.
- Für den temporären Einsatz vorgesehen. Nach Gebrauch vom Stromnetz/Gerät trennen.
- Nicht mit beschädigtem Gehäuse verwenden.
- Nicht mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in Kontakt bringen.
- Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet (IP20).
- Adapter ist kein Spannungswandler. Eingangsspannung des anzuschließenden Gerätes muss mit der Spannung des lokalen Stromnetzes übereinstimmen.
- Bei Verwendung des Adapters mit Geräten einer höheren Leistung als spezifiziert ($W = A \times V$), brennt die Sicherung durch.
- Beim Sicherungswchsel (Achtung: nicht bei allen Adaptern möglich) die passende Sicherung verwenden.
- Darf nicht verwendet werden, um elektrische Fahrzeuge zu laden.
- Pro Adapter darf genau ein Gerät angeschlossen werden (USB-Anschlüsse ausgenommen).
- Nicht zusammen mit Mehrfachsteckdosen oder Zwischensteckern verwenden.
- Bei unsachgemäßer Verwendung erlischt die Herstellergarantie.
- Dieses Dokument und die Bedienungsanleitung sind aufzubewahren.

Garantie & Haftungsbeschränkung

Dieses Produkt wurde entwickelt, um den internationalen Sicherheitsanforderungen zu genügen. Der Anwender muss das Produkt mit notwendiger Umsicht und Sorgfalt behandeln. Die Sachgarantieerlischt nach 24 Monaten ab Kaufdatum und beschränkt sich ausschließlich auf den Ersatz des defekten Produktes. Abgesehen von Ersatz eines defekten Produktes innerhalb der Garantiezeit, ist WorldConnect AG unter keinen Umständen haftbar für direkte, indirekte und/oder Folgeschäden, die verursacht werden durch (i) ein fehlerhaftes Produkt; (ii) Ereignisse höherer Gewalt; (iii) Missbrauch des Produktes über den Verwendungszweck hinaus; (iv) Verwendung entgegen der Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Jegliche Haftung für entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Datenverlust sowie alle anderen Verluste und/oder Schäden, die bei ordnungsgemäßer Betrieb oder Missbrauch des Produktes entstehen, ist ausgeschlossen.

Änderungen vorbehalten.
 ©2023 WorldConnect AG. Alle Rechte vorbehalten.

ESPAÑOL

1. Adaptador de viaje universal MUV USB, 2 polos

MUV USB (2xA): max. 2,5 A, 110V/275 W–240V/600 W
 MUV USB (4xA, AC, AC45PD, AC65PD): max. 2,5 A, 100V/250W–250V/625W

1.1 MUV USB (2xA):

2 x USB-A port: 5V/max. 2,4 A (max. 12 W shared)

1.2 MUV USB (4xA):

4 x USB-A port: 5V/max. 4,8 A (max. 2 x 12 W shared)

1.3 MUV USB (AC):

1 x USB-C port: 5V/max. 3 A (max. 15 W)
 1 x USB-A port: 5V/max. 2,4 A (max. 12 W)

1.4 MUV USB AC45PD:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 2,25 A, (max. 45 W PD)
 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2,22 A, (max. 20 W)
 Double Port Output (A + C): 5V/max. 4,8 A (max. 24 W, shared)

1.5 MUV USB AC65PD:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3,25 A, (max. 65 W PD)
 1 x USB-A port: 5V/max. 1,5 A, (max. 7,5 W)
 Double Port Output (A + C): 5V/max. 1,0 A (max. 5 W) + 5-20V/
 max. 3,0 A (max. 60 W)

2. Cambio de fusible

Fusible de precisión de acción lenta (vidrio o cerámica):
 T 2,5 A – 250 V AC, 5 x 20 mm

Clavijas estandarizadas: A EE.UU./Japón, C tipo Euro, G GB (2 polos), I Australia/China (2 polos)

Indicaciones de seguridad

- Ha de mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Previsto para uso temporal. Después del uso, separar de la red eléctrica o del dispositivo.
- No utilizar si la cubierta presenta daños.
- Evitar cualquier contacto con líquidos y humedad.
- Adaptador solo para el uso en habitaciones cerradas (IP20).
- El adaptador no es un transformador de tensión: la tensión de entrada del dispositivo que se va a conectar debe coincidir con la tensión de la red eléctrica local.
- Si se utiliza el adaptador con dispositivos que tengan una potencia mayor que la especificada ($W = A \times V$), entonces se funde el fusible.
- Utilizar un fusible adecuado si se cambia el fusible (atención: no es posible con todos los adaptadores).
- No se debe utilizar para cargar vehículos eléctricos.
- Por cada adaptador se puede conectar exactamente un dispositivo (con excepción de las conexiones USB).
- No se puede utilizar en combinación con tomas de corriente múltiples ni con enchufes adaptadores.
- La garantía del fabricante se extingue en caso de uso inadecuado.
- Guardar este documento y las instrucciones de uso.

Garantía y limitación de responsabilidad

Este producto y su diseño desarrollado para cumplir los requisitos de seguridad internacionales. El usuario debe tratar el producto con la cautela y el cuidado necesarios. La garantía material se extingue al cabo de 24 meses desde la fecha de compra y queda limitada exclusivamente a la sustitución del producto defectuoso. Aparte de la sustitución de un producto defectuoso dentro del plazo de garantía, WorldConnect AG no es responsable bajo ninguna circunstancia de los daños directos, indirectos y/o derivados de (i) un producto defectuoso, (ii) sucesos de fuerza mayor (iii), uso indebido del producto más allá de lo su uso previsto, (iv) uso contrario a las indicaciones de las instrucciones de uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por lucro cesante, interrupción de servicio, pérdida de datos, así como todas las demás pérdidas y/o daños que se produzcan durante el servicio correcto o uso indebido del producto.

Reservado el derecho de modificaciones.
 ©2023 WorldConnect AG. Reservados todos los derechos.

FRANÇAIS

1. Adaptateur de voyage MUV USB, 2 pôles

MUV USB (2xA): max. 2,5 A, 110V/275 W–240V/600 W
 MUV USB (4xA, AC, AC45PD, AC65PD): max. 2,5 A, 100V/250W–250V/625W

1.1 MUV USB (2xA):

2 x USB-A port: 5V/max. 2,4 A (max. 12 W shared)

1.2 MUV USB (4xA):

4 x USB-A port: 5V/max. 4,8 A (max. 2 x 12 W shared)

1.3 MUV USB (AC):

1 x USB-C port: 5V/max. 3 A (max. 15 W)
 1 x USB-A port: 5V/max. 2,4 A (max. 12 W)

1.4 MUV USB AC45PD:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 2,25 A, (max. 45 W PD)
 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2,22 A, (max. 20 W)
 Double Port Output (A + C): 5V/max. 4,8 A (max. 24 W, shared)

1.5 MUV USB AC65PD:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3,25 A, (max. 65 W PD)
 1 x USB-A port: 5V/max. 1,5 A, (max. 7,5 W)
 Double Port Output (A + C): 5V/max. 1,0 A (max. 5 W) + 5-20V/
 max. 3,0 A (max. 60 W)

2. Remplacement du fusible

Fusible à retardement pour faible intensité (verre ou céramique) :
 T 2,5 A – 250 V AC, 5 x 20 mm

Standards de connecteurs: A États-Unis/Japon, C Euro, G Royaume-Uni (2 pôles), I Australie/Chine (2 pôles)

Consignes de sécurité

- Tenir hors de

(i) wadliwość produktu; (ii) działania siły wyższej; (iii) niewłaściwego użytkowania produktu w sposób wykraczający poza jego przeznaczenie; (iv) użytkowania niezgodnego z zalecaniami zawartymi w instrukcji obsługi. Wykazuje adaptera są urządzeniami wyższej jakości, wkoju, ale Specyfikowany (W = A xV), poistka prehoir.

- Pri výmene poistky (pozor: nie je možné pri všetkých adapteroch) použite vhodnú poistku.
- Nesmie sa použiť na nabíjanie elektrických vozidiel.
- Na každý adapter sa smie pripojiť presne jedno zariadenie (s výnimkou USB pripojok).
- Neopuzujte spoločne s viacsobnými zásuvkami alebo prepajovacími konektormi.
- Pri neodbornom používaní zaniká záruka výrobcu.
- Uchovajte tento dokument a návod na použitie.

Zmiany zastrzeżone.

© 2023 WorldConnect AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PORTUGUÊS

1. Adaptador mundial MUV USB, 2 polos
MUV USB (2xA): max. 2.5 A, 110V/275 W–240V/600 W
MUV USB (4xA, AC, AC4SPD, AC6SPD): max. 2.5 A, 100V/250W–250V/625W
1.1 MUV USB (2xA):

- 2 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W shared)

1.2 MUV USB (4xA):

- 4 x USB-A port: 5 V/max. 4.8 A (max. 2 x 12 W shared)

1.3 MUV USB (AC):

- 1 x USB-C port: 5 V/max. 3 A (max. 15 W)
- 1 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W)

1.4 MUV USB AC6SPD:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.22 A, (max. 20 W)
- Double Port Output (A + C): 5 V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared)

1.5 MUV USB AC6SPD:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)
- 1 x USB-A port: 5 V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W)
- Double Port Output (A + C): 5 V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20 V/max. 3.0 A (max. 60 W)

2. Substituição de fusíveis

Mikrosvětliví tento (vidio ou cerâmica); T 2,5 A – 250V AC, 5 x 20 mm

Tomasdas padões: A EUA/Japão, C Euro, G Reino Unido (2 polos), I Austrália/China (2 polos)

Recomendações de segurança

- Manter fora do alcance de crianças
- Never use para uma utilização temporária. Após a utilização, desligar da rede elétrica/dispositivo
- Não utilizar se a carcaça estiver danificada
- Não permitir contacto com líquidos ou humidade
- Não adequado para a utilização em espaços fechados (IP20)
- O adaptador não é um transformador de tensão: a tensão de entrada do dispositivo deve corresponder à tensão da rede elétrica local
- A utilização do adaptador com dispositivos cuja potência seja superior à especificada (W = A xV) leva a que o fusível se queime
- As substituir os fusíveis (atenção: não é possível em todos os adaptadores), utilizar o fusível adequado.
- Não utilizar para carregar veículos elétricos
- Deve apenas ser ligado um dispositivo por adaptador (exceto ligações USB)
- Não utilizar em conjunto com blocos de tomadas ou fichas adaptadoras.
- A garantia do fabricante é anulada em caso de utilização indevida
- Conserveir o presente documento e o manual de instruções

Garantia e limitação da responsabilidade
Este produto foi desenvolvido para cumprir as normas internacionais de segurança. O utilizador deve manusear o produto com especial cuidado e precaução. A garantia material é anulada após 24 meses a partir da data de aquisição, e está limitada apenas à substituição do produto defeituoso. A parte da substituição de um produto defeituoso dentro do prazo da garantia, a WorldConnect AG não é, sob nenhuma circunstância, responsável por danos diretos, indiretos e/ou consequenciais, causados por (i) um produto defeituoso; (ii) eventos de força maior; (iii) uso indevido do produto para além da utilização prevista; (iv) utilização não conforme o manual de instruções. Exclui-se toda a responsabilidade por danos cessantes, uma interrupção operacional, perda de dados, bem como todas as outras perdas e/ou danos resultantes do funcionamento correto ou uso indevido do produto.

Reservado o direito a alterações.

©2023 WorldConnect AG. Todos os direitos reservados.

ROMÂNĂ
<p>1. Adaptor pentru călători MUV USB, 2 poli MUV USB (2xA): max. 2,5 A, 110V/275 W–240V/600 W MUV USB (4xA, AC, AC4SPD, AC6SPD): max. 2,5 A, 100V/250W–250V/625W 1.1 MUV USB (2xA): <ul style="list-style-type: none">2 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W shared) 1.2 MUV USB (4xA): <ul style="list-style-type: none">4 x USB-A port: 5 V/max. 4.8 A (max. 2 x 12 W shared) 1.3 MUV USB (AC): <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5 V/max. 3 A (max. 15 W) 1 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W) 1.4 MUV USB AC6SPD: <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5-20 V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD) 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.22 A, (max. 20 W) Double Port Output (A + C): 5 V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared) 1.5 MUV USB AC6SPD: <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD) 1 x USB-A port: 5 V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W) Double Port Output (A + C): 5 V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20 V/max. 3.0 A (max. 60 W)</p>
<p>2. Schimbarea siguranței Siguranța pentru curent slab, cu acțiune întârziată (sticlă sau ceramică); T 2,5 A – 250V AC, 5 x 20 mm</p>

Standarde ștecher: A SUA/Japonia, C Euro, G UK (2 poli), I Australia/China (2 poli)

Indicații de siguranță

- Nu țineți în îndemână copiii.
- Prezavați pentru utilizare temporară. După utilizare, decuplați de la rețeaua de curent/de la aparat.
- Nu utilizați cu o carcasă deteriorată.
- Nu aduceți în contact cu lichide sau cu umezeală.
- Adecați doar pentru utilizare în spații închise (IP20).
- Adaptorul nu este transformator de tensiune: tensiunea de intrare a aparatului care se va conecta trebuie să coincidă cu tensiunea rețelei locale de curent.
- În cazul utilizării adaptorului cu aparate cu o putere mai mare decât cea specificată (W = A xV), se va arde siguranța.
- La schimbarea siguranței (atenție: nu este posibilă la toate adaptatoarele), utilizați siguranță potrivită.
- Utilizarea pentru încărcarea autovehiculelor electrice este interzisă.
- Per adaptor se poate conecta numai un aparat (cu excepția conexiunilor USB).
- Nu utilizați în combinație cu prize multiple sau ștechere intermediare.
- În caz de utilizare necorespunzătoare, garanția producătorului se anulează.
- Păstrarea acestui document și a instrucțiunilor de utilizare este obligatorie.

Garantie e limitarea răspunderii
Acest produs a fost conceput așa încât să respecte standardele de siguranță internaționale. Utilizatorul are obligația de a utiliza produsul cu prudență și grijă necesare. Garanția materială se stinge la 24 de luni de la data completării și se limitează exclusiv la defecte de produs. Cu excepția infirmității unui produs defect în perioada de garanție. WorldConnect AG nu răspunde în nici o circumstanță pentru daune directe, indirect și/sau consecutive, cauzate de (i) un produs defect; (ii) eveniment de forță majoră; (iii) utilizarea abuzivă a produsului, cu nerecaterarea scopului de utilizare; (iv) utilizarea cu nerecaterarea instrucțiunilor din manualul de utilizare. Este exclusă orice garanție pentru pierderea profilului, întreruperea funcționării, pierderea de date, pecum și alte pierderi și/sau defecțiuni, care intervin în cazul utilizării necorespunzătoare sau abuzive a produsului.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări.

©2023 WorldConnect AG. Toate drepturile rezrvate.

SLOVENČINA
<p>1. Mednarodni cestovni adapter MUV USB, 2-pólnoy MUV USB (2xA): max. 2,5 A, 110V/275 W–240V/600 W MUV USB (4xA, AC, AC4SPD, AC6SPD): max. 2,5 A, 100V/250W–250V/625W 1.1 MUV USB (2xA): <ul style="list-style-type: none">2 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W shared) 1.2 MUV USB (4xA): <ul style="list-style-type: none">4 x USB-A port: 5 V/max. 4.8 A (max. 2 x 12 W shared) 1.3 MUV USB (AC): <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5 V/max. 3 A (max. 15 W) 1 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W) 1.4 MUV USB AC6SPD: <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5-20 V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD) 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.22 A, (max. 20 W) Double Port Output (A + C): 5 V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared) 1.5 MUV USB AC6SPD: <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD) 1 x USB-A port: 5 V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W) Double Port Output (A + C): 5 V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20 V/max. 3.0 A (max. 60 W)</p>
<p>2. Vmena poistek Potajni žarnilni poistka (sko alebo keramika); T 2,5 A – 250V AC, 5 x 20 mm</p>

Standárdy konektorov: A USA/Japonsko, C Euro, G UK (2-pól), I Austrália/Čína (2-pól)

Bezpečnostné upozornenia

- Udržujte mimo dosahu detí.
- Určené na dočasné použitie. Po použití odpojte od elektrickej siete/zariadenia.
- Nepoužívajte s poškodeným káblom.
- Zabráňte kontaktu s kvapalinou alebo vlhkosťou.

- Nevhodné na použitie v zatvorených priestoroch (IP20).
- Adaptér nie je mení napätia: Vstupné napätie pripájaného zariadenia sa musí zhodovať s napätím lokálnej elektrickej siete.
- Pri použití adaptéra so zariadeniami vyššieho výkonu, ako je špecifikovaný (W = A xV), poistka prehoí.
- Pri výmene poistky (pozor: nie je možné pri všetkých adapteroch) použite vhodnú poistku.
- Nesmie sa použiť na nabíjanie elektrických vozidiel.
- Na každý adapter sa smie pripojiť presne jedno zariadenie (s výnimkou USB pripojok).
- Nepouzívajte spoločne s viacnásobnými zásuvkami alebo prepajovacími konektormi.
- Pri neodbornom používaní zaniká záruka výrobcu.
- Uchovajte tento dokument a návod na použitie.

Záruka a obmedzenie ručenia
Tento produkt bol vyvinutý takým spôsobom, aby zodpovedal medzinárodným bezpečnostným požiadavkám. Používateľ musí produkt používať s potrebnou opatrnosťou a starostlivosťou. Predmetná záruka zaniká po 24 mesiacoch od dátumu zakúpenia a obmedzuje sa výlučne na náhradu poškodeného produktu. Odhliadnúc od náhrady za poškodený produkt počas záručnej doby neručí spoločnosť WorldConnect AG za žiadnych okolností za priame, nepriame alebo následné škody, ktoré sú spôsobené (i) chybným produktom; (ii) udalosťami vyššej moci; (iii) zneužitím produktu nad rámec účelu jeho použitia; (iv) používaním v rozvare s pokynmi v návode na použitie. Akákoľvek záruka za užšý žuk, prevádzkové pestroje, stratu údajov, ako aj všetky ostatné škody a/alebo škody, ktoré vzniknú pri riadnej prevádzke alebo zneužití produktu, je výlučná.

Právo na zmeny vyhradené.

©2023 WorldConnect AG. Všetky práva vyhradené.

SUOMI
<p>1. Matkasovittin MUV USB, 2-napainen MUV USB (2xA): max. 2,5 A, 110V/275 W–240V/600 W MUV USB (4A, AC, AC4SPD, AC6SPD): max.2,5 A,100V/250W–250V/625W 1.1 MUV USB (2xA): <ul style="list-style-type: none">2 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W shared) 1.2 MUV USB (4xA): <ul style="list-style-type: none">4 x USB-A port: 5 V/max. 4.8 A (max. 2 x 12 W shared) 1.3 MUV USB (AC): <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5 V/max. 3 A (max. 15 W) 1 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W) 1.4 MUV USB AC4SPD: <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5-20 V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD) 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.22 A, (max. 20 W) Double Port Output (A + C): 5 V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared) 1.5 MUV USB AC6SPD: <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD) 1 x USB-A port: 5 V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W) Double Port Output (A + C): 5 V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20 V/max. 3.0 A (max. 60 W)</p>
<p>2. Sulakkeen vaihto Hädän tilanteissa (lasit tai keramiinen); T 2,5 A – 250V AC, 5 x 20 mm</p>

1. Matkasovittin MUV USB, 2-napainen
MUV USB (2xA): max. 2,5 A, 110V/275 W–240V/600 W
MUV USB (4A, AC, AC4SPD, AC6SPD): max.2,5 A,100V/250W–250V/625W
1.1 MUV USB (2xA):

- 2 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W shared)

1.2 MUV USB (4xA):

- 4 x USB-A port: 5 V/max. 4.8 A (max. 2 x 12 W shared)

1.3 MUV USB (AC):

- 1 x USB-C port: 5 V/max. 3 A (max. 15 W)
- 1 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W)

1.4 MUV USB AC4SPD:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.22 A, (max. 20 W)
- Double Port Output (A + C): 5 V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared)

1.5 MUV USB AC6SPD:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)
- 1 x USB-A port: 5 V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W)
- Double Port Output (A + C): 5 V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20 V/max. 3.0 A (max. 60 W)

2. Sulakkeen vaihto
Hädän tilanteissa (lasit tai keramiinen); T 2,5 A – 250V AC, 5 x 20 mm

Pistokesstandardit: A USA/Japani, C Euro, G Iso-Britannia (2-napainen), I Australia/Kiina (2-napainen)

Varotoimet

- Pida pöissa lasten ulottovilta.
- Suunniteltu tilapäiseen käyttöön. Kytke irti sähköverkosta/laitteesta käytön jälkeen.
- Älä käytä, jos laite on vaurioitunut.
- Laite ei saa olla kosketuksissa nesteiden tai kosteuden kanssa.
- Tarkoitettu käytäväksi vain sisätiloissa (IP20).
- Sovitin ei ole jännitemuuntaja: Laitetyt laitteet tulожännitteen on vastattava paikallisen sähköverkon jännitettä.
- Kun sovittinta käytetään sellaisten laitteiden kanssa, joiden taito on määritetty korkeammi (W = A xV), sulake palaa.
- Kun vaihdat sulaketta (huomaa: ei mahdotonta kaikissa sovittimissa), käytä sopivaa sulaketta.
- Ei saa käyttää sähköajoneuvojen lataamiseen.
- Yhteen sovittimeen saa liittää vain yhden laitteen (lukuun ottamatta USB-liitäntä).
- Yhteen sovittimeen saa liittää vain yhden laitteen (lukuun ottamatta USB-liitäntä).
- Älä käytä monivaihtojen pistorasoiden tai välipistokkeiden kanssa.
- Eipäsuunniteltuun käyttöön aiheuttaa valmistajan takuun raukeamisen.
- Säilytä tämä asiakirja ja käyttöohje.

Takuu e vastuurajoitus
Tämä tuote on suunniteltu täyttämään kansainväliset turvallisuusvaatimukset. Käyttäjän on noudatettava riittävä varovaisuutta ja huolellisuutta tuotetta käsitellessä. Materiaalitakuu raukeaa 24 kuukauden kuluulta ostopäivästä ja se rajoittuu ainoastaan vaillisen tuotteen korvaamiseen. Lukuun ottamatta vaillisen tuotteen korvaamisesta takuuaan kuluessa, WorldConnect AG ei ole missään tapauksessa vastuussa suorista, epäsuorista ja/hai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat (i) virheellistä tuotteesta, (ii) ylivoimaisista esteistä, (iii) tuotteen väärinkäytöstä käyttörajoituksien näliden, (iv) käytönohjeissa annettujen ohjeiden vastaisesta käytöstä. Källellinen vastuu menetyksistä, onnettomuuksista, liiketoiminnan keskeytyksestä, tietojen menetyksestä ja mistään muusta menetyksestä jätettävähäijöistä, jotka johtavat tuotteen asianmukaisesta käytöstä tai sen väärinkäytöstä, on poissuljettu.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

©2023 WorldConnect AG. Kaikki oikeudet pidätetään.

SVENSKA
<p>1. Världresedapter MUV USB, 2-polig MUV USB (2xA): max. 2,5 A, 110V/275 W–240V/600 W MUV USB (4xA, AC, AC4SPD, AC6SPD): max.2,5 A,100V/250W–250V/625W 1.1 MUV USB (2xA): <ul style="list-style-type: none">2 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W shared) 1.2 MUV USB (4xA): <ul style="list-style-type: none">4 x USB-A port: 5 V/max. 4.8 A (max. 2 x 12 W shared) 1.3 MUV USB (AC): <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5 V/max. 3 A (max. 15 W) 1 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W) 1.4 MUV USB AC4SPD: <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5-20 V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD) 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.22 A, (max. 20 W) Double Port Output (A + C): 5 V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared) 1.5 MUV USB AC6SPD: <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD) 1 x USB-A port: 5 V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W) Double Port Output (A + C): 5 V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20 V/max. 3.0 A (max. 60 W)</p>
<p>2. Byte av säkring Tytt färsäkring (glas eller keramik); T 2,5 A – 250V AC, 5 x 20 mm</p>

Stöckkontaktstandarder: A USA/Japan, C Euro, G Storbritannien (2-pöler), I Australien/Kina (2-pöler)

Säkerhetsanvisningar

- Häll den borta från barn.
- Den är avsedd endast för temporär användning. Dra ut den utsluttaget respektive apparaten efter användningen.
- Använd inte inte, om höljiet är skadat.
- Den får inte komma i kontakt med vätska eller fukt.
- Den är avsedd att användas endast i slutna rum (IP20).
- Adaptorn får ingen spänningsomvandling. Inlängsspanningen för den apparat som ska anslutas måste stämmas överens med spänningen i det lokala elnätet.
- Säkringen går, om adaptern används till enheter med en högre effekt än specifikationen (W = A xV) ange.
- Sätt i rätt sorts säkring vid byte av säkring (observera: går inte på alla adaptar).
- Den får inte användas för laddning av elektriska fordon.
- Endast en apparat får anslutas per adapter (gäller inte för USB-anslutningar).
- Använd inte inte tillsammans med eluttagsglister eller mellanstickkontakt.
- Tillverkargarantier upphör att gälla, om adaptern används på ett felaktigt sätt.
- Spara det här dokumentet och bruksanvisningen.

Garanti och ansvarsbegränsning
Den här produkten har tagits fram för att uppfylla de internationella säkerhetskraven. Användaren måste behandla produkten med försiktighet och omsorg. Den lagstadgade garantin, som begränsas till ersättning av en defekt produkt, upphör att gälla 24 månader efter köpdatumet. Bortsett från ersättning av en defekt produkt inom garantiniden, är WorldConnect AG under inga omständigheter ansvarig för direkta eller indirekta skador eller följdskador som förorsakas av (i) en defekt produkt, (ii) force majeure, (iii) missbruk av produkten utanför den avsedda användningen eller (iv) användning tvärs emot användningarna i den här bruksanvisningen. Allt ansvar för förlorad värt, driftavbrott, dataförlust, liksom alla andra typer av förluster och/eller skador som uppstår vid korrekt användning eller missbruk av produkten, är utslutet.

Rätten till ändringar förbehålls.

©2023 WorldConnect AG. Alla rättigheter förbehålls.

TÜRKÇE
<p>1. Dünya seyahat adaptörleri MUV USB, 2 kutuplu MUV USB (2xA): max. 2,5 A, 110V/275 W–240V/600 W MUV USB (4A, AC, AC4SPD, AC6SPD): max.2,5 A,100V/250W–250V/625W 1.1 MUV USB (2xA): <ul style="list-style-type: none">2 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W shared) 1.2 MUV USB (4xA): <ul style="list-style-type: none">4 x USB-A port: 5 V/max. 4.8 A (max. 2 x 12 W shared) 1.3 MUV USB (AC): <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5 V/max. 3 A (max. 15 W) 1 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W) 1.4 MUV USB AC4SPD: <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5-20 V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD) 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.22 A, (max. 20 W) Double Port Output (A + C): 5 V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared) 1.5 MUV USB AC6SPD: <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD) 1 x USB-A port: 5 V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W) Double Port Output (A + C): 5 V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20 V/max. 3.0 A (max. 60 W)</p>
<p>1. Dünyası seyahat adaptörleri MUV USB, 2 kutuplu MUV USB (2xA): max. 2,5 A, 110V/275 W–240V/600 W MUV USB (4A, AC, AC4SPD, AC6SPD): max.2,5 A,100V/250W–250V/625W 1.1 MUV USB (2xA): <ul style="list-style-type: none">2 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W shared) 1.2 MUV USB (4xA): <ul style="list-style-type: none">4 x USB-A port: 5 V/max. 4.8 A (max. 2 x 12 W shared) 1.3 MUV USB (AC): <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5 V/max. 3 A (max. 15 W) 1 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W) 1.4 MUV USB AC4SPD: <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5-20 V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD) 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.22 A, (max. 20 W) Double Port Output (A + C): 5 V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared) 1.5 MUV USB AC6SPD: <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD) 1 x USB-A port: 5 V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W) Double Port Output (A + C): 5 V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20 V/max. 3.0 A (max. 60 W)</p>

1.4 MUV USB AC4SPD:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.22 A, (max. 20 W)
- Double Port Output (A + C): 5 V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared)

1.5 MUV USB AC6SPD:

- 1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)
- 1 x USB-A port: 5 V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W)
- Double Port Output (A + C): 5 V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20 V/max. 3.0 A (max. 60 W)

2. Sigorta deęisiđmi
Teđmekli hassas sigorta (cam veya seramik); T 2,5 A – 250V AC, 5 x 20 mm

Soket standartları: A ABD / Japonya, C Euro, G UK (2 kutuplu), I Avustralya / Çin (2 kutuplu)

Güvenlik talimatları

- Çocuklardan uzak tutun.
- Sadece deęici kullanımı için uygundur. Kullanımdan sonra şebekeden / cihazdan ayrın.
- Hasarlı malifazyla kullanmayın.
- Sni veya nemle temas ettirmeyin.
- Sadece kapalı alanlarda kullanın için uygundur (IP20).
- Adaptör bir genelle dönüştürücü deęildir. Bağlanacak cihazın giriş gerilimi, yerel şebekesi bağlantsının gerilimine uygun olmalıdır.
- Adaptör belirlenen güçten (W = A xV) daha yüksek bir güçle sahip cihazlarla kullanılsa, sigorta yanar.
- Sigorta deęişiminde (Dikkat: tüm adaptörlerle mümkün deęildir) uygun sigortayı kullanın.
- Elektrik arıaçları sarj etmek için kullanılmamaz.
- Her adaptör için tam bir cihaz bağlanabilir (USB bağlantanları hariç).
- Çoklu prizler veya ara soketlerle birlikte kullanılmamaz.
- Uygun olmayan kullanım durumunda üretici garantisini iptal olur.
- Bo doküman ve kullanım kılavuzu muhafaza edilmelidir.

Garanti ve sorumluluk sınırlaması
Bu ürün, uluslararası güvenlik taleplerini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Kullanıcı ürünü gerekli özenle ve titizlikle kullanmalıdır. Ürün garantisi, satın alma tarihinden 24 ay sonra sonra emer ve sadece arızalı ürününi yerine yedek ürününi sağlanmasını kapsar. WorldConnect AG, arızalı ürünü yerine yedek ürününi sağlanmasında doğrudan hiçbir koluđ altında hasarlı bir ürününe sebebiyle (i) doğrudan, dolaylı ve /veya sonsuza dek gelişen hasarlarınd; (ii) kestirilmeyen durumlardan neden olduđu hasarlarınd; (iii) ürününi kullanım amacı dışında kötüye kullanımınınd; (iv) kullanım kılavuzunda talimatların aksine kullanımı sonucu oluşan hasarlarınd sorumlu deęildir. Maddi kayıp, işleminin durması, veri kaybı ve ayrıca ürününi düzünü kullanma veya kötüye kullanımı ensansında oluşan tüm kayıp ve /veya zararlar, sorumluluk kapsamı dışındadır.

Deęişikli yapma hakkı saklıdır.

©2023 WorldConnect AG. Her hakkı saklıdır.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
<p>1. Universal anapórtoras tađbóu MUV USB, 2-póloskós MUV USB (2xA): max. 2,5 A, 110V/275 W–240V/600 W MUV USB (4A, AC, AC4SPD, AC6SPD): max.2,5 A,100V/250W–250V/625W 1.1 MUV USB (2xA): <ul style="list-style-type: none">2 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W shared) 1.2 MUV USB (4xA): <ul style="list-style-type: none">4 x USB-A port: 5 V/max. 4.8 A (max. 2 x 12 W shared) 1.3 MUV USB (AC): <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5 V/max. 3 A (max. 15 W) 1 x USB-A port: 5 V/max. 2.4 A (max. 12 W) 1.4 MUV USB AC4SPD: <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5-20 V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD) 1 x USB-A port: 5-9 V/max. 2.22 A, (max. 20 W) Double Port Output (A + C): 5 V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared) 1.5 MUV USB AC6SPD: <ul style="list-style-type: none">1 x USB-C port: 5-20 V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD) 1 x USB-A port: 5 V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W) Double Port Output (A + C): 5 V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20 V/max. 3.0 A (max. 60 W)</p>
<p>2. Αντικατάσταση ασφαλείας Ασφαλεία ασφαλείας με χρονοστάθρα (από ύαλο ή κεραμικό); T 2,5 A – 250V AC, 5 x 20 mm</p>

Πρότυπο βολιόμετρο: A ΗΠΑ/Λατινική, C Ευρώπη, G ΗΒ (2-pόλοκο), I Αυστραλία/Κίνα (2-pόλοκο)

Οδηγίες ασφαλείας

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Προορίζεται για προσωρινή χρήση. Μετά από τη χρήση αποσυνδέστε το από το δίκτυο ρεύματος και από τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, αν το περιβόλιμο δεν είναι σε άριστη κατάσταση.

- Δεν επιτρέπεται η επαφή με υγρά ή υγρασία.
- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε κλειστός χώροος (IP20).
- Ο αντάπτορος δεν είναι μετατροπέος τάσης. Η τάση εισόδου της συσκευής που πρόκειται να συνδεθεί πρέπει να είναι ίση με την τάση του τοπιού δικτύου ρεύματος.