




## WORLD USB CHARGER WORLD USB CHARGER AC30PD WORLD USB CHARGER AC45PD WORLD USB CHARGER AC65PD

### 11 World USB Charger



#### ENGLISH

#### Product Overview & Functions

##### 1. World USB Charger

Charge your USB devices in over 220 destinations around the world.

#### A Release button

#### B Country sliders/country-specific plugs

- USA, Japan
- Australia, China
- UK
- Euro

#### C Dual USB output

##### 1.1 World USB Charger

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 20 W, max. 0.3 A  
Output: 2 x USB-A port: 5V / 2400 mA (shared)

##### 1.2 World USB Charger AC30PD

Input Voltage: 110V – 250V~, 50/60 Hz, max. 40 W, max. 0.8 A

#### Output:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3 A, (max. 30 W PD)  
1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.4 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12 W

##### 1.3 World USB Charger AC45PD

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 52.5 W, max. 1.25 A

#### Output:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)  
1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.22 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared)

##### 1.4 World USB Charger AC65PD

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 72.5 W, max. 1.5 A

#### Output:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)  
1 x USB-A port: 5V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20V/max. 3.0 A (max. 60 W)

#### Instructions

Before use, press the release button (A) and push the required slider forwards until it clicks into place. Connect the USB device to the charger (D). Connect the charger to the mains (E). After use, press the release button (A).

#### Safety Precautions

- Keep the USB charger out of the reach of children.
- The USB charger is only intended for short-term use and should be disconnected from the mains after use.
- Never use the USB charger if the casing is damaged.
- Never expose the USB charger to liquids or moisture.
- Improper use of the USB Charger will invalidate the manufacturer's warranty. No liability is accepted for damages.
- Keep these instructions.

#### Warranty & limitation of liability

This product has been developed in line with international safety standards. The user must exercise due care and attention when using the product. The warranty expires 24 months after the date of purchase and is limited exclusively to the replacement of a defective product. Aside from its commitment to replace a defective product within the warranty period, WorldConnect AG accepts no liability, under any circumstances, for direct, indirect or consequential damages resulting from (i) a defective product; (ii) force majeure events; (iii) any improper use of the product that deviates from its intended use (iv) any use of the product that contravenes the instructions contained in the manual. Liability is also excluded for any lost profits, operational downtimes, data loss or any other losses and/or damages incurred during the proper or improper use of the product.

Subject to change.

©2023 WorldConnect AG. All rights reserved.

#### DEUTSCH

#### Produktübersicht & Funktionen

##### 1. World USB Charger

Laden Sie Ihre USB-Geräte in über 220 Destinationen dieser Welt.

#### A Entriegelungsknopf

#### B Länderschieber/Länderspezifische Stecker

- USA, Japan
- Australien, China
- UK
- Euro

#### C Dualer USB-Ausgang

##### 1.1 World USB Charger

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 20 W, max. 0.3 A  
Output: 2 x USB-A port: 5V / 2400 mA (shared)

##### 1.2 World USB Charger AC30PD

Input Voltage: 110V – 250V~, 50/60 Hz, max. 40 W, max. 0.8 A

#### Output:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3 A, (max. 30 W PD)  
1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.4 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12 W

##### 1.3 World USB Charger AC45PD

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 52.5 W, max. 1.25 A

#### Output:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)  
1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.22 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared)

##### 1.4 World USB Charger AC65PD


Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 72.5 W, max. 1.5 A

#### Output:


1 x USB-C port: 5-20V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)  
1 x USB-A port: 5V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20V/max. 3.0 A (max. 60 W)

### 1 World USB Charger





B




World USB Charger Version	Average Active Efficiency Durchschnittliche Effizienz	Efficiency At Low Load (10%) Effizienz bei geringer Last (10%)	No-Load Power Consumption (0%) Effizienz beim Nulllast (0%)
2xA	81.5%	77.6%	0.04 W
AC30PD	90.1%	78.8%	0.10 W
AC45PD	89.9%	80.0%	0.05 W
AC65PD	90.0%	82.3%	0.09 W


C




### 12 World USB Charger AC30PD




**PD**  
POWER DELIVERY  
FAST CHARGE



### 13 World USB Charger AC45PD\*



### 14 World USB Charger AC65PD\*



**PD**  
POWER DELIVERY  
FAST CHARGE



#### 1.4 World USB Charger AC65PD

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 72.5 W, max. 1.5 A

#### Output:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)  
1 x USB-A port: 5V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W)  
Double Port Output (A + C): 5V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20V/max. 3.0 A (max. 60 W)

#### Utilisation

Avant l'utilisation, appuyer sur le bouton de déverrouillage (A) et faire glisser le curseur souhaité vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'encliquette. Relier un appareil USB au chargeur (D). Relier le chargeur au réseau électrique (E). Après l'utilisation, appuyer sur le bouton de déverrouillage (A) et placer les curseurs en position initiale.

#### Mesures de précaution

- Garder l'adaptateur hors de portée des enfants.
- Le chargeur est prévu pour une utilisation temporaire et doit être débranché du réseau électrique après utilisation.
- Le chargeur ne doit pas être utilisé lorsque le boîtier est abîmé.
- Le chargeur ne doit pas être exposé à des liquides ou à l'humidité.
- Une utilisation non conforme du chargeur entraîne automatiquement l'annulation de la garantie du fabricant. Aucune responsabilité n'est assumée en cas de dommages.
- Veillez conserver cette notice.

#### Garantie et limitation de responsabilité

Ce produit a été développé pour répondre aux exigences internationales de sécurité. L'utilisateur doit manipuler le produit avec le soin et l'attention nécessaires. La garantie matérielle expire au bout de 24 mois à compter de la date d'achat et se limite exclusivement au remplacement du produit défectueux. Excepté pour le remplacement d'un produit défectueux pendant la période de garantie, WorldConnect AG ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages directs, indirects et/ou consécutifs causés par (i) un produit défectueux; (ii) des cas de force majeure; (iii) une mauvaise utilisation du produit au-delà de son utilisation prévue; (iv) une utilisation contraire aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Toute responsabilité pour perte de profit, interruption d'activité, perte de données et tout autre type de pertes et/ou dommages qui surviennent lors d'un fonctionnement correct ou d'une mauvaise utilisation du produit est exclue.

Sous réserve de modifications.

©2023 WorldConnect AG. Tous droits réservés.

#### ITALIANO

#### Panoramica prodotti & funzioni

##### 1. World USB Charger

Ricaricare i vostri dispositivi USB in oltre 220 destinazioni

#### A Pulsante di sblocco

#### B Cursori dei paesi/spine specifiche del paese

- USA, Giappone
- Australia, Cina
- GB
- Euro

#### C Doppia uscita USB

##### 1.1 World USB Charger

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 20 W, max. 0.3 A  
Output: 2 x USB-A port: 5V / 2400 mA (shared)

##### 1.2 World USB Charger AC30PD

Input Voltage: 110V – 250V~, 50/60 Hz, max. 40 W, max. 0.8 A

#### Output:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3 A, (max. 30 W PD)  
1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.4 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12 W

##### 1.3 World USB Charger AC45PD

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 52.5 W, max. 1.25 A

#### Output:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)  
1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.22 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared)

##### 1.4 World USB Charger AC65PD

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 72.5 W, max. 1.5 A

#### Output:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)  
1 x USB-A port: 5V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20V/max. 3.0 A (max. 60 W)

#### Uso

Prima dell'uso, premere il pulsante di sblocco (A) e spingere in avanti il cursore del paese desiderato fino allo scatto in posizione (click). Collegare il dispositivo USB al caricatore (D). Collegare il caricatore alla

rete elettrica (E). Dopo l'uso, premere il pulsante di sblocco (A) e riportare tutti i cursori dei paesi nella posizione di base.

#### Misure precauzionali

- Tenere il caricatore lontano dalla portata dei bambini.
- Il caricatore è pensato per l'uso temporaneo e dopo l'utilizzo va separato dalla rete elettrica.
- Il caricatore non deve essere usato se il suo contenitore (alloggiamento) è danneggiato.
- Il caricatore non deve venire a contatto con liquidi o essere sottoposto all'umidità.
- In caso di uso inappropriato del caricatore, viene escluso automaticamente il diritto alle prestazioni di garanzia da parte del produttore. In caso di danni il produttore non si assume alcuna responsabilità.
- Si prega di conservare le presenti istruzioni

#### Garanzia e limitazione di responsabilità

Questo prodotto è stato sviluppato per soddisfare i requisiti di sicurezza internazionali. L'utente è tenuto a maneggiare il prodotto con la dovuta cura e attenzione. La garanzia per vizi della cosa ha una durata di 24 mesi dalla data di acquisto ed è limitata esclusivamente alla sostituzione del prodotto difettoso. Ad eccezione della sostituzione di un prodotto difettoso entro il periodo di garanzia, WorldConnect AG non può essere riconosciuto in alcun caso responsabile per eventuali danni diretti, indiretti e/o conseguenti causati da (i) un prodotto difettoso; (ii) cause di forza maggiore; (iii) uso improprio del prodotto al di fuori dell'ambito previsto; (iv) uso con mancato rispetto delle istruzioni del manuale d'uso. È esclusa qualsiasi responsabilità per perdita di profitto, interruzione dell'attività, perdita di dati e altre perdite e/o danni causati dal normale funzionamento o dall'uso improprio del prodotto.

Con riserva di modifiche.

©2023 WorldConnect AG. Tutti i diritti riservati.

#### ESPAÑOL

#### Descripción general del producto & funciones

##### 1. World USB Charger

Cargue sus dispositivos USB en más de 220 países de todo el mundo

#### A Botón de desbloqueo

#### B Deslizadores de países/davijays para países específicos

- EE. UU., Japón
- Australia, China
- Reino Unido
- Euro

#### C Salida USB dual

##### 1.1 World USB Charger

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 20 W, max. 0.3 A  
Output: 2 x USB-A port: 5V / 2400 mA (shared)

##### 1.2 World USB Charger AC30PD

Input Voltage: 110V – 250V~, 50/60 Hz, max. 40 W, max. 0.8 A

#### Output:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3 A, (max. 30 W PD)  
1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.4 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12 W

##### 1.3 World USB Charger AC45PD

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 52.5 W, max. 1.25 A

#### Output:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)  
1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.22 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared)

##### 1.4 World USB Charger AC65PD

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 72.5 W, max. 1.5 A

#### Output:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)  
1 x USB-A port: 5V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 1.0 A (max. 5 W) + 5-20V/max. 3.0 A (max. 60 W)

#### Uso

Antes de su uso, pulse el botón de desbloqueo (A) y desplace hacia delante el deslizador deseado hasta que quede encajado (oírán un clic). Conecte el dispositivo USB al cargador (D). Conecte el cargador a la red eléctrica (E). Después de su uso, pulse el botón de desbloqueo (A) y coloque el deslizador completamente en la posición inicial.

#### Precauciones

- Mantenga el cargador fuera del alcance de los niños.
- El cargador es de uso temporal; desenchúfelo, pues, de la red eléctrica cuando no lo esté usando.
- El cargador no debe utilizarse si la cubierta está dañada.
- El cargador no debe exponerse a los líquidos ni a la humedad.
- El uso inadecuado del cargador invalida automáticamente la garantía. No nos responsabilizamos por ningún tipo de daño.

- Guarde estas instrucciones.

#### Garantía y limitación de responsabilidad

Este producto ha sido desarrollado para cumplir los requisitos de seguridad internacionales. El usuario debe tratar el producto con la cautela y el cuidado necesarios. La garantía material se extingue al cabo de 24 meses desde la fecha de compra y queda limitada exclusivamente a la sustitución del producto defectuoso. Aparte de la sustitución de un producto defectuoso dentro del plazo de garantía, WorldConnect AG no es responsable bajo ninguna circunstancia de los daños directos, indirectos y/o derivados de (i) un producto defectuoso, (ii) sucesos de fuerza mayor (iii), uso indebido del producto más allá de su uso previsto, (iv) uso contrario a las indicaciones de las instrucciones de uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por lucro cesante, interrupción de servicio, pérdida de datos, así como todas las demás pérdidas y/o daños que se produzcan durante el servicio correcto o uso indebido del producto.

Reservado el derecho de modificaciones.

©2023 WorldConnect AG. Reservados todos los derechos.

#### PORTUGUÊS

#### Gama de produtos & funções

##### 1. World USB Charger

Cargue os seus aparelhos USB em mais de 220 destinos do mundo inteiro

#### A Botão de desbloqueio

#### B Correções de países / fichas específicas de países

- EUÁ, Japá
- Austrália, China
- Reino Unido
- Euro

#### C Saída dual USB

##### 1.1 World USB Charger

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 20 W, max. 0.3 A  
Output: 2 x USB-A port: 5V / 2400 mA (shared)

##### 1.2 World USB Charger AC30PD

Input Voltage: 110V – 250V~, 50/60 Hz, max. 40 W, max. 0.8 A

#### Output:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3 A, (max. 30 W PD)  
1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.4 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12 W

##### 1.3 World USB Charger AC45PD

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 52.5 W, max. 1.25 A

#### Output:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)  
1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.22 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared)

##### 1.4 World USB Charger AC65PD

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 72.5 W, max. 1.5 A

#### Output:

1 x USB-C port: 5-20V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)  
1 x USB-A port: 5V/max. 1.5 A, (max. 7.

resultantes do funcionamento correto ou uso indevido do produto.

Reservado o direito a alterações.

©2023 WorldConnect AG. Todos os direitos reservados.

## NEDERLANDS

**Productoverzicht & functies**

**1. World USB Charger**

Uw USB-apparaat opladen in ruim 220 landen wereldwijd

A Ontgrendelingsknop

B Landenschuifjes/landspecifieke stekker

- USA, Japan
- Australië, China
- UK
- Euro

C Dubbele USB-uitgang

**1.1 World USB Charger**

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 20W, max. 0.3 A
Output: 2 x USB-A port: 5V / 2400 mA (shared)

**1.2 World USB Charger AC30PD**

Input Voltage: 110V – 250V~, 50/60 Hz, max. 40W, max. 0.8 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 3 A, (max. 30W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.4 A, (max. 20W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12W

**1.3 World USB Charger AC45PD**

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 52.5W, max. 1.25 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.2 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 4.8 A (max. 24W, shared)

**1.4 World USB Charger AC65PD**

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 72.5W, max. 1.5 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)
- 1 x USB-A port: 5V/max. 1.5 A, (max. 7.5W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 1.0 A (max. 5W) + 5-20V/max. 3.0 A (max. 60W)

**Toeassing**

Druk vóór gebruik de ontgrendelingsknop (**A**) in en schuif het gewenste schuifje naar voren tot deze vastklikt. Sluit het USB-apparaat aan op de oplader (**D**). Sluit de oplader aan op de nestroom (**E**). Druk na gebruik de ontgrendelingsknop (**A**) in en zet het schuifje volledig in de uitgangspositie.

**Voorzorgsmaatregelen**

- Houd de oplader buiten het bereik van kinderen.
- De oplader is bedoeld voor tijdelijk gebruik en moet na gebruik uit het stopcontact worden gehaald.
- De oplader mag niet worden gebruikt als de behuizing beschadigd is.
- De oplader mag niet worden blootgesteld aan vloeistoffen of vocht.
- Bij onjuist gebruik van de oplader vervalt automatisch de fabrieksgarantie. Voor schade wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
- Bewaar deze handleiding.

**Garantie en beperking van aansprakelijkheid**

Dit product is ontwikkeld om te voldoen aan internationale veiligheidsisen. De gebruiker moet voorzichtig en zorgvuldig met het product omgaan. De garantie op materiaal vervalt na 24 maanden vanaf de datum van aankoop en beperkt zich tot de vervanging van het defecte product.
Behave de vervanging van een defect product binnen de garantieperiode, is WorldConnect AG in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte en/of gevolgschade veroorzaakt door (i) een defect product; (ii) overmacht; (iii) misbruik van het product buiten het beoogde gebruik; (iv) gebruik in strijd met de aanwijzingen in de gebruikershandleiding. Elke aansprakelijkheid voor winstderiving, bedrijfsonderbreking, verlies van gegevens en alle andere verliezen en/of schades die bij beoogd gebruik of misbruik van het product ontstaan, is uitgesloten.

Wijzigingen voorbehouden.

©2023 WorldConnect AG. Alle rechten voorbehouden.

## SVENSKA

**Produktöversikt & funktioner**

**1. World USB Charger**

Nu kan du ladda dina USB-enheter i över 220 destinationer runt om i världen

A Upplösningknapp

B Landsreglage/landspecifika kontakter

- USA, Japan
- Australien, Kina
- Storbritannien
- Eurokontakt

C Dubbla USB-portar

**1.1 World USB Charger**

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 20W, max. 0.3 A
Output: 2 x USB-A port: 5V / 2400 mA (shared)

**1.2 World USB Charger AC30PD**

Input Voltage: 110V – 250V~, 50/60 Hz, max. 40W, max. 0.8 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 3 A, (max. 30W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.4 A, (max. 20W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12W

**1.3 World USB Charger AC45PD**

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 52.5W, max. 1.25 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.2 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 4.8 A (max. 24 W, shared)

**1.4 World USB Charger AC65PD**

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 72.5W, max. 1.5 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)
- 1 x USB-A port: 5V/max. 1.5 A, (max. 7.5W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 1.0 A (max. 5W) + 5-20V/max. 3.0 A (max. 60W)

**Användning**

Innan du använder produkten, tryck på upplösningssnappen (**A**) och för reglaget till den kontakt som ska användas framåt tills det snäpper (klickar) fast. Anslut USB-enheten till laddaren (**D**). Anslut laddaren till elnätet (**E**). Efter användningen trycker du på upplösningssnappen (**A**) och för reglaget ända in till utgångsläget.

**Försiktighetsåtgärder**

- Laddaren ska förvaras otkomlig för barn.
- Laddaren är avsedd för tillfälligt bruk och ska kopplas ifrån strömkällan efter användning.
- Laddaren får inte användas om höljiet är skadat.
- Laddaren får inte utsättas för vätskor eller fukt.
- Om Laddaren används på fel sätt upphör garantin automatiskt att gälla.
- Tillverkaren ansvarar inte för några garantier om helst skador.
- Ta vara på den här anvisningen.

**Garanti och ansvarsbegränsning**

Den här produkten har tagits fram för att uppfylla de internationella

säkerhetskraven. Användaren måste behandla produkten med försiktighet och omsorg. Den lagstadda garantin, som begränsas till ersättning av en defekt produkt, upphör att gälla 24 månader efter köpdatumet. Bortsett från ersättning av en defekt produkt inom garantitiden, är WorldConnect AG under inga omständigheter ansvarig för direkta eller indirekta skador eller följskador som förorsakas av (i) en defekt produkt, (ii) force majeure, (iii) misbruk av produkten utanför den avsedda användningen eller (iv) användning tvärs emot anvisningarna i den här bruksanvisningen. Allt ansvar för förlustar vind, driftavbrott, dataförlust, liksom alla andra typer av förluster och/eller skador som kan uppstå vid korrekt användning eller misbruk av produkten, är uteslutet.

Rätten till ändringar förbehålls.

©2023 WorldConnect AG. Alla rättigheter förbehålls.

## POLSKI

**Przegląd produktu i jego funkcji**

**1. World USB Charger**

ładzi swoje urządzenia USB w ponad 220 krajach na świecie

A Przycisk odblokowujący

B Suwak wyboru kraju / wtyku charakterystycznego dla danego kraju

- Stany Zjednoczone, Japonia
- Australia, Chiny
- Wielka Brytania
- Euro

C Dwojny port USB

**1.1 World USB Charger**

Input Voltage: 100 V – 240 V~, 50/60 Hz, max. 20W, max. 0.3 A
Output: 2 x USB-A port: 5V / 2400 mA (shared)

**1.2 World USB Charger AC30PD**

Input Voltage: 110 V – 250 V~, 50/60 Hz, max. 40W, max. 0.8 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 3 A, (max. 30W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.4 A, (max. 20W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12W

**1.3 World USB Charger AC45PD**

Input Voltage: 100 V – 250 V~, 50/60 Hz, max. 52.5W, max. 1.25 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 2.25 A, (max. 45W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.22 A, (max. 20W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 4.8 A (max. 24W, shared)

**1.4 World USB Charger AC65PD**

Input Voltage: 100 V – 250 V~, 50/60 Hz, max. 72.5 W, max. 1.5 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)
- 1 x USB-A port: 5V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 1.0 A (max. 5W) + 5-20V/max. 3.0 A (max. 60W)

**Sposób zastosowania**

Przed użyciem, naciśnij przycisk odblokowujący (**A**) i przesunąć do przodu wybrany suwak, aż do zatrzaśnięcia (będzie słychać kliknięcie). Połączyć urządzenie USB z ładowarką (**D**). Przyłączyć ładowarkę do sieci zasilającej (**E**). Po zakończeniu użytkowania naciśnij przycisk odblokowujący (**A**) i cofnąć suwak do pozycji wyjściowej.

**Środki ostrożności**

- Nie pozwalaj dzieciom na zabawę ładowarką.
- Ładowarka jest przewidziana do użytkowania tymczasowego i po zakończeniu użycia należy ją odłączyć od sieci zasilającej.
- Ładowarki nie wolno użytkować z uszkodzoną obudową.
- Nie narażaj ładowarki na działanie cieczy lub wilgoci.
- Nieprawidłowe użytkowanie ładowarki powoduje automatyczne wygaśnięcie gwarancji producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia.
- Przechowywać te instrukcje w bezpiecznym miejscu.

**Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności**

Niniejszy produkt opracowano w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi wymogami bezpieczeństwa. Użytkownik musi obchodzić się z produktem zachowując konieczną ostrożność i staranność. Gwarancja na produkt wygasa po upływie 24 miesięcy od daty zakupu i ogranicza się wyłącznie do wymiany wadliwego produktu. Za wyjątkiem wymiany wadliwego produktu w okresie objętym gwarancją firma WorldConnect AG w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody bezpośrednie, pośrednie i/lub następce będące konsekwencją (i) wadliwosci produktu; (ii) działania siły wyższej; (iii) niewłaściwego użytkowania produktu w sposób wykraczający poza jego przeznaczenie; (iv) użytkowania niezgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność z tytułu utraconych zysków, przestojów w produkcji, utraty danych oraz wszelkich innych strat i/lub szkód powstałych przy prawidłowej eksploatacji lub niewłaściwym użytkowaniu produktu.

Zmiany zastrzeżone.

© 2023 WorldConnect AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## РУССКИЙ

**Обзор изделия и основные функции**

**1. World USB Charger**

Заряжайте ваши устройства USB в более чем 220 странах

A Кнопка разблокировки

B Слайдеры для разных стран/ специфические вилки стран

- США, Япония
- Австралия, Китай
- Соединенное Королевство
- Euro

C Двойной выход USB

**1.1 World USB Charger**

Input Voltage: 100 V – 240 V~, 50/60 Hz, max. 20W, max. 0.3 A
Output: 2 x USB-A port: 5V / 2400 mA (shared)

**1.2 World USB Charger AC30PD**

Input Voltage: 110 V – 250 V~, 50/60 Hz, max. 40W, max. 0.8 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 3 A, (max. 30W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.4 A, (max. 20W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12W

**1.3 World USB Charger AC45PD**

Input Voltage: 100 V – 250 V~, 50/60 Hz, max. 52.5W, max. 1.25 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 2.25 A, (max. 45W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.22 A, (max. 20W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 4.8 A (max. 24W, shared)

**1.4 World USB Charger AC65PD**

Input Voltage: 100 V – 250 V~, 50/60 Hz, max. 72.5 W, max. 1.5 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)
- 1 x USB-A port: 5V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 1.0 A (max. 5W) + 5-20V/max. 3.0 A (max. 60W)

Класс защиты II.

На выходе: 5 В / 2400 мА, 2 x USB, совместный доступ.

**Применение**

Перед вводом в действие нажать кнопку разблокировки (**A**) и передвинуть слайдер нужной страны вверх до фиксации (прозвучит щелчок). Подключить прибор USB к зарядному устройству (**D**).

Подключить зарядное устройство к электросети (**E**). После использования нажать кнопку разблокировки (**A**) и полностью перевести слайдер страны в исходное положение.

**Меры предосторожности**

- Храните зарядное устройство в недоступном для детей месте.
- Зарядное устройство не предусмотрено для постоянного применения – после использования выньте прибор из сети.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным корпусом.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию жидкости или влаги.
- При неправильном использовании зарядного устройства гарантия изготовителя автоматически теряет силу. В этом случае изготовитель не несет никакой ответственности за повреждения.
- Сохраняйте данное руководство.

**Гарантия и ограничение ответственности**

Это изделие разработано в соответствии с международными требованиями безопасности. При работе с ним пользователь должен принимать требуемые меры предосторожности. Гарантия качества изделия действует в течение 24 месяцев с даты покупки и ограничивается исключительно заменой дефектного изделия. За исключением замены дефектного изделия в течение гарантийного срока, компания WorldConnect AG ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо прямые, косвенные и/или сопутствующие убытки, вызванные (i) дефектным изделием; (ii) форс-мажорными обстоятельствами; (iii) использованием изделия не по назначению; (iv) использованием в нарушение инструкции по эксплуатации. Исключается любая ответственность за упущенную прибыль, простои в работе, потерю данных и прочие виды ущерба, возникающие вследствие правильного либо ненадлежащего использования устройства.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений.
© WorldConnect AG, 2023. Все права сохранены.

## 中国

**产品概述 & 功能**

**1. World USB Charger**

在全球220多个国家为您的USB设备充电

A 释放按钮

B 多国插头滑键/各国制式插头

- 美国、日本
- 澳大利亚、中国
- 英国
- 欧洲

**1.1 World USB Charger**

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 20W, max. 0.3 A
Output: 2 x USB-A port: 5V / 2400 mA (shared)

**1.2 World USB Charger AC30PD**

Input Voltage: 110V – 250V~, 50/60 Hz, max. 40W, max. 0.8 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 3 A, (max. 30W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.4 A, (max. 20W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12W

**1.3 World USB Charger AC45PD**

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 52.5W, max. 1.25 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 2.25 A, (max. 45W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.22 A, (max. 20W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 4.8 A (max. 24W, shared)

**1.4 World USB Charger AC65PD**

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 72.5 W, max. 1.5 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 3.25 A, (max. 65 W PD)
- 1 x USB-A port: 5V/max. 1.5 A, (max. 7.5 W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 1.0 A (max. 5W) + 5-20V/max. 3.0 A (max. 60W)

**使用**

使用前按下释放按钮 (**A**) 并将所需滑键向前推至锁定（听到咔嚓声！）。将USB设备与充电器 (**D**) 连接。将充电器连接电源 (**E**)。使用完毕后再次按下释放按钮 (**A**)，并且将滑键完全推入起始位置。

**注意事项**

- 充电器应远离儿童。
- 充电器供临时使用，使用后请断开电源连接。
- 如充电器的壳体发生损坏，请勿使用。
- 充电器不得与液体接触或置于潮湿环境下。
- 对充电器的不当使用将自动导致保修失效。我们将不承担任何责任。
- 请妥善保管此说明。

**质保和责任限制**

本产品的研发符合国际安全要求。使用者在移动本产品时必须小心谨慎。质保期自购买之日起 24 个月后到期，仅负责更换有缺陷的产品。除了在质保期内更换有缺陷的产品外，WorldConnect AG 在任何情况下均不对下列情况引起的直接、间接和/或后续损失负责：(i) 有缺陷的产品；(ii) 不可抗力事件；(iii) 滥用产品超出其预期用途；(iv) 使用时违反了使用说明书中的指示。对于因产品的正确使用或误用而导致的利润损失、业务中断、数据丢失以及所有其他损失和/或损坏不承担任何责任。

保留最终修改权利。
©2023 WorldConnect AG。保留所有权利。

## العربية

**نظرة على المنتج ووظائفه**

**World USB Charger.1**

ملء أيا على يف تلود 022 نم رشكأ يف USB قزمجأ ن نجشأ

A زر التحريك

B مزلق الدول/فيس محمّصن لكل دولة

- الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
- أستراليا، الصين
- المملكة المتحدة

**Euro 4**

تتلوف 052 – تتلوف 001 بل:خادلا دهجلأ

II قتياملجأ قتيوف

USB نجشأ قزياملجأ رييملأ يتللم 0042 / تتلوف 5: جبراخلأ

**World USB Charger 1.1**

Input Voltage: 100V – 240V~, 50/60 Hz, max. 20W, max. 0.3 A
Output: 2 x USB-A port: 5V / 2400 mA (shared)

**World USB Charger AC30PD 1.2**

Input Voltage: 110V – 250V~, 50/60 Hz, max. 40W, max. 0.8 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 3 A, (max. 30 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.4 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): max. 2 x 12W

**World USB Charger AC45PD 1.3**

Input Voltage: 100V – 250V~, 50/60 Hz, max. 52.5W, max. 1.25 A
Output:

- 1 x USB-C port: 5-20V/max. 2.25 A, (max. 45 W PD)
- 1 x USB-A port: 5-9V/max. 2.22 A, (max. 20 W)

Double Port Output (A + C): 5V/max. 4.8 A (max. 24W, shared)