

Produktdatenblatt | Deckenanbau - Hochvolt

Artikelnummer:	753801
Serienname:	
EAN:	4037293753807
Zolltarif:	94051990900

Artikelbeschreibung

Deckenanbau ■ rund ■ schwenkbar ■ weiß ■ IP20 ■ GU10
 ■ max. 50W ■ 230V



Schwenkbare Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Technische Daten: Schwenkwinkel: 30°, Drehbereich: 355°, Material: Messing.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

Schutzklasse	I	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Außendurchmesser (mm)	87,00	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Reflektor	ohne	Geeignet für Klemmontage	nein
Fassung	GU10	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Anschlussart	sonstige	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäusefarbe	weiß	Dimmung 0-10 V	nein
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Dimmung 1-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DALI	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	85,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Nennspannung (V)	230,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung Zigbee	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Dimmung DALI-2	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Traversenmontage	nein		