



EAN:	4013288229656	Abmessung:	0x0x0 mm
Teilenr:	05006630001	Gewicht:	0 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- VDE-isolierter Kraftform Handhalter 3817 VDE mit Abrollschutz
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe
- Stückgeprüfte VDE Edelstahl-Wechselklingen, zum Teil mit reduziertem Klingendurchmesser
- Klingen aus Edelstahl zur Fremdrostvermeidung
- Benötigte Härten und Festigkeitswerte durch Vakuummeishärtung
- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
- In robuster Falttasche
- Geeignet für Wera 2go

1 Handhalter 3817 VDE Kraftform für ergonomisches Arbeiten. 7 VDE Edelstahl-Wechselklingen, teilweise mit reduziertem Klingendurchmesser (iS), so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können; mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuummeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich. In robuster Gürteltasche. Die Tasche ist durch das Klettsystem auf der Rückseite zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go System geeignet.



Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder
05006630001 - 4013288229656

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!




Die Kraftform Kompakt Serie steht für wenig Gewicht, wenig Platzbedarf und hohe Flexibilität durch Wechselklingen.



Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben! Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.

Stückgeprüft



Die Kraftform Kompakt VDE Sets sind gemäß IEC 60900 Stück für Stück bei 10.000 Volt geprüft. Die zehnfach höhere Prüflast von 10.000 Volt garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.

Reduzierter Klingendurchmesser für tiefergelegene Schrauben




Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE




Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Wera Werkzeugfinder Take it easy



Die Kraftform Kompakt VDE Wechselklingen sind mit dem Werkzeugfinder Take it easy ausgestattet. Die Farbkennzeichnung nach Profilen und die gelaserte Größenangabe macht das Finden des benötigten Werkzeugs einfach und schnell.

Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen



Die Kraftform Kompakt Wechselklingen haben einen Abrollschutz. Die sechseckige Form erschwert das lästige Wegrollen der Wechselklinge am Arbeitsplatz.

Schnelles Zwirbeln



Auf der abgerundeten Form des hinteren Endes der Wechselklingen lässt sich die Handinnenfläche angenehm abstützen. Das ermöglicht schnelles Zwirbeln der Klinge und die Beschleunigung des Schraubvorgangs.

Weblink

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder
05006630001 - 4013288229656

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

3817 VDE Kraftform Handhalter Stainless, 9 x 98 mm



05003991001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy, Edelstahl, TX 8 x 157 mm



1x TX 8 x 157 mm

1x TX 9 x 157 mm

1x TX 10 x 157 mm

1x TX 30 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy, Edelstahl, TX 15 x 157 mm



1x TX 15 x 157 mm

1x TX 20 x 157 mm

1x TX 25 x 157 mm

Klettstreifen 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Weblink