



WEBA 20-125 Quick BL

- Handlicher 2000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer
- Hocheffizienter, servicefreier Marathon Brushless-Motor: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren
- Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: extrem schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl auch unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
- Bestes Verhältnis von Leistung zu Griffumfang am Markt für ermüdungsarmes Arbeiten
- Höchster Anwenderschutz durch Auslaufbremse, Anti-Kickback, Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für links- und rechts- oder zum Trennen
- Besonders servicefreundlich durch Kabelwechselkappe
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln

Bestell-Nr.	600642000
EAN-Code	4061792207202
Scheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	2000 W
Abgabeleistung	1600 W
Leerlaufdrehzahl	11000 /min
Drehmoment	3.5 Nm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	2.6 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Schutzhaube, Trennschutzhauben-Clip, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter